



NAMIZNA TEHTNICA TS-5000/1

Št. izdelka: 124138

NAMEN UPORABE

Izdelek je namenjen za tehtanje predmetov do 5000g. Teža je lahko prikazana tudi v unčah (oz) ali funtih (lb). Obratovanje v okoljih, v katerih obstaja nevarnost eksplozije, ni dopustno. Uporaba pri ljudeh ali živalih za medicinske namene oziroma v komercialni prodaji za ugotavljanje cen ni dopustna. Napajanje poteka z baterijo tipa CR2032.

Iz varnostnih in dostopnih razlogov (C) izdelka ne smete spremeniti in / ali rekonstruirati. Pri uporabi izdelka za druge namene od zgoraj opisanih, je lahko izdelek poškodovan. Poleg tega lahko nepravilna uporaba vodi k nevarnostim, kot je npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd. Navodila pozorno preberite in jih shranite. Izdelek dajte drugim osebam samo skupaj s temi navodili.

OBSEG DOBAVE

- Namizna tehtnica
- Baterija (CR2032)
- Navodila

VARNOSTNI NAPOTKI



Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz garancije. Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!



Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali z neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije.

a) Osebe / izdelek

- Izdelek ni igrača in ga hranite izven dosega otrok in domačih živali.
- Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, direktno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlago, mokroto, gorljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavite mehanskim obremenitvam.
- Ko varno obratovanje ni več možno, prenehajte z obratovanjem izdelka in ga zavarujte pred nenadzorovano uporabo. Varno obratovanje ni več zagotovljeno, ko:
 - so na izdelku vidne škode,
 - izdelek ne obratuje več,
 - je izdelek bil dlje časa hranjena pod neugodnimi pogoji ali
 - ko je izdelek bil izpostavljen znatnim transportnim obremenitvam.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo izdelek poškodoval.

b) Baterije / akumulatorji

- Pri vstavitvi baterij pazite na pravilno polarnost.
- Odstranite baterije, ko naprave ne boste uporabljali dlje časa, da preprečite poškodbe zaradi izteka. Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku z kožo povzročijo razjede. Zaradi tega pri ravnanju s poškodovanimi baterijami nosite ustrezne zaščitne rokavice.
- Baterije hranite izven dosega otrok in jih ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-te pojedjo otroci ali domače živali.
- Baterij ne razstavite, z njimi ne naredite kratkega stika in jih ne vrzite v ogenj. Običajnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije.

c) Razno

- V primeru dvomov o načinu delovanja, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak, ki je seznanjen s tem povezanimi nevarnostmi.

V primeru dvomov o pravilni priključitvi oziroma obratovanju ali, če se pojavijo vprašanja, na katera ni odgovorjeno v teh navodilih, se obrnite na našo tehnično pomoč ali drugega strokovnjaka.

VSTAVITEV / MENJAVA BATERIJE

Ko se na zaslonu pojavi »LO« ali ko tehtnice ne morete pravilno vklopiti, je lahko kapaciteta baterije nizka. Baterijo zamenjajte z baterijo istega tipa (CR2032).

1. Predal za baterije se nahaja na spodnji strani tehtnice. Pritisnite na zapah in odprite pokrov predala za baterije.
2. Vstavite baterijo istega tipa (CR2032) glede na pravilno polarnost oziroma zamenjajte vstavljeno baterijo. Plus pol mora biti obrnjen navzgor.
3. Zaprite predal za baterije.

ZAČETEK OBRATOVANJA

1. Tehtnico postavite na vodoravno, ravno površino.
2. Za vklop tehtnice pritisnite na tipko »ON TARE«. Med začetkom obratovanja tehtnice ne premikajte. Počakajte, da izmerjena vrednost doseže ničlo.
3. V primeru uporabe posode, postavite prazno posodo na tehtnico. Nato pritisnite na tipko »ON TARE«, na nastavite ničlo. Na zaslonu bo prikazano »Tare«.
4. Pritisnite na tipko UNIT, da preklopite med sledečimi merskimi enotami: lb (funt) / g (gram) / oz (unča).
5. Predmet za tehtanje postavite na tehtnico. Teža bo prikazana na zaslonu.
6. Zgornja meja tehtanja je 5000g (vključno s težo posode); če bo predmet prekoračil merilno območje oziroma ga ne bo dosegel, bo prikazano »EEEE«. Predmet/e takoj odstranite s tehtnice.
7. Za tehtanje drugega predmeta brez posode najprej predmet/e odstranite s tehtnice, nato pritisnite na tipko »ON TARE«. Izmerjena vrednost bo prikazana na ničlo.
8. Tehtnica se po približno 20 sekundni ne uporabi samodejno izklopi.

ODSTRANITEV

a) Izdelek



Stare elektronske naprave so surovine in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Neuporabno napravo odstranite ustrezno z veljavnimi zakonskimi določbami. Odstranite eventualno vstavljene baterije / akumulatorje in te ločeno odstranite.

b) Baterije / akumulatorji

Vi kot potrošnik ste zakonsko zadolženi za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev; **odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!**



Baterije / akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označene z simbolom, kateri opozarjajo na odstranitev med gospodinjske odpadke. Oznake za odločilne kovine so: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec. Vaše iztrošene baterije lahko brezplačno oddate na zbirališčih vaše skupnosti, v naših podružnicah in vsepovsod tam, kjer prodajajo baterije / akumulatorje!

S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja!

TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	3V baterija tipa CR2032
Območje tehtanja:	2 do 5000g
Ločljivost:	1g
Temperatura obratovanja:	0 do +40°C
Temperatura hranjenja:	-10 do +60°C
Vlažnost zraka obratovanja:	≤90%
Vlažnost zraka hranjenja:	≤90%
Mera:	165 x 19 x 205 mm
Teža:	431g



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.