



## NAVODILA ZA UPORABO

# Kretnični pogon z izklopom v skrajni legi

Kataloška št.: 21 99 99



## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Varnostni napotki .....	2
Vsebina paketa .....	3
Montaža .....	3
Pogled s strani .....	3
Odstranjevanje .....	3
Tehnični podatki .....	3
Šablona za vrtanje .....	4
Garancijski list .....	5

## Predvidena uporaba

Ta krenični pogon je namenjen sprožitvi krenic modelne železnice. S svojo 7 mm nastavitveno potjo in izklopom v skrajni legi je primeren za vse širine tirov. Krmiljenje tega kreničnega pogona poteka s preklopnim impulzom. Območje uporabe je omejeno na suhe, zaprte prostore. Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati, prav tako ne smete odpirati ohišja! Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke!

## Varnostni napotki



**Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!**

**Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije.**

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje tega izdelka na lastno pest nista dovoljena.

Preprečite močno mehansko obremenitev naprave.

Naprava ne sme biti izpostavljena visokim temperaturam, močnim vibracijam ali visoki vlažnosti.

Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14. leta starosti.

**Pred čiščenjem ali izvajanjem vzdrževalnih del na izdelku obvezno upoštevajte naslednje varnostne napotke:**

Pri odpiranju pokrovov ali odstranjevanju delov ohišja lahko izpostavite dele naprave, ki so pod napetostjo. Pred vzdrževalnimi deli ali pred izvajanjem popravil je zato napravo treba ločiti od vseh virov napajanja in priključkov. Kondenzatorji v napravi so še vedno lahko pod napetostjo, čeprav ste napravo ločili od vseh virov napajanja. Popravila lahko izvaja samo strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostmi, ki so s tem povezane oz. z ustreznimi predpisi.

Pazite, da embalaže (npr. plastičnih folij/vrečk, delov stiropora itd.) ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.

## Vsebina paketa


- 1 krenični pogon
- 1 nastavitvena žica s premerom 0,4 mm
- 1 nastavitvena žica s premerom 0,75 mm

## Montaža

Najprej nastavitveni žici ločite od ohišja. Pod nastavitvenim pragom izvrtajte pribl. 12 mm luknjo v ploščo modelne železnice. Bodite pozorni na to, da je v obeh skrajnih legah na voljo dovolj razmaka za nastavitveno žico. Skopirajte stran s šablono za vrtanje v nadaljevanju teh navodil za uporabo in izrežite šablono. Z upoštevanjem razpoložljivega prostora s pomočjo šablone za vrtanje označite luknje za pritrditev skozi obe prirobnici za pritrditev. Privijte nastavitveno žico na ustrezno stran pomikalnika. Nato pritrdite krenični pogon z 2 vijakoma (prirobnici za pritrditev kažeta navzgor proti plošči modelne železnice) pod svojim sistemom. Fino nastavitvev lahko izvedete na vijakih za pritrditev, tako da premaknete nastavitveni pogon, in z majhnih vzvodom pomikalnika. Nato morate obvezno skrajšati odvečno dolžino nastavitvene žice, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Debelejša žica ne sme biti krajša od 25 mm.

## Pogled s strani



Potem ko odstranite nastavitvene žice, lahko s to tipko fiksirate pomikalnik v sredinskem položaju, kar omogoča natančno montažo.

## Odstranjevanje




Odslužen krenični pogon odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

## Tehnični podatki

Obratovalna napetost: ..... 16 V/AC  
Poraba toka: ..... pribl. 50 mA  
Nastavitvena pot: ..... pribl. 7 mm  
Mere (Š x V x G): ..... 23 x 21 x 67 mm  
Teža: ..... pribl. 34 g

## Šablona za vrtanje

(prosimo, skopirajte in izrežite)



Luknje za nastavitveno žico levo ali desno odvisno od razpoložljivega prostora.

Možne so podolgovate luknje ali okrogle luknje s premerom 12 mm.

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kretnični pogon z izklopom v skrajni legi**

Kat. št.: **21 99 99**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248

[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

**Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**