

BATERIJA PANASONIC - 6V 7,2Ah


Kat. št.: 25 43 04

SPECIFIKACIJA


Nazivna napetost:		6 V
Nazivna kapaciteta (praznjenje 20 h):		7,2 Ah
Mere	skupna višina	3,94" (100 mm)
	(s priključki):	3,70" (94 mm)
	višina:	5,95" (151 mm)
	dolžina:	1,34" (34 mm)
širina:		
Masa:	ca. 2,78 lb (1260 g)	

LASTNOSTI

Kapaciteta 77°F (25°C)	praznjenje 20 h	7,20 Ah	
	praznjenje 10 h	6,80 Ah	
	praznjenje 5 h	6,30 Ah	
	praznjenje 1 h	4,90 Ah	
	praznjenje 1,5 h pri 5,25V	3,50 A	
Notranji upor	Polna baterija 77°F (25°C)	20 mΩ	
Vpliv temperature na kapaciteto	104°F (40°C)	102 %	
	77°F (25°C)	100 %	
	32°F (0°C)	85 %	
	5°F (-15°C)	65 %	
Samopolnilnost 77°F (25°C)	kapaciteta po 3-mesečnem hranjenju:	91 %	
	kapaciteta po 6-mesečnem hranjenju:	82 %	
	kapaciteta po 12-mesečnem hranjenju:	64 %	
Priključki	standardna izbira	LCR6V7.2P LCR6V7.2P1	AMP tip Faston 187 AMP tip Faston 250
Polnjenje s stalno napetostjo	Normalno polnjenje	polnilni tok za začetek manjši od 2,88 A napetost 7,25-7,45V/ 6V 77°F (25°C)	
	Pripravljenost vzporednega delovanja	Polnilni tok za začetek manjši od 2,88 A Napetost 6,8-6,9V/ 6V 77°F (25°C)	





Mere baterije v inčah (mm)
TOK PRAZNJENJA KOT FUNKCIJA ČASA
PRAZNJENJA



Podatki so povprečne vrednosti, ki jih lahko dosežete po treh ciklih polnjenja/praznjenja.

Krivulja praznjenja n 77°F (25°C)





GARANCIJA

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

GARANCIJSKA IZJAVA

Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.