

Navodila za SpeaKa komplet 2, model 20/3,

kat. št. 30 02 90

SPLOŠNI OPIS

Primeren je za 3 sistemske stoječe omarice z 20 cm basi, ki priskrbijo naravno čudovite nizke tone. Priporoča se za 50 litrske omarice bogate z nizkimi basi do 35 Hz pri bas refleksi cevi ca. 10 cm. Priložena nizko in srednjetonca pa poskrbite za ostalo popolno glasbo. Model je trisistemski, priporoča se za ohišje 50 l in je sestavljen iz zvočnika SpeaKa 12-14, SpeaKa 75-9 in SpeaKa Ht 60-80. Tehnični podatki: Moč sinus/glasba 100/120 W \$ Impedanca 8 Ohm \$ Zvočni tlak 87 dB \$ Kompletu je priložena kretnica, kabel, terminal za priklop, vijaki, 50 mm bas refleksna cev in vata.

NAMENSKOST

Komplet služi za pretvarjanje električnih izhodnih signalov avdio-ojačevalnikov v slišne zvočne valove in je dovoljen le za priključitev na izhode zvočnikov avdio-ojačevalnikov. Vgraditi ga morate v ustrezno ohišje. Komplet lahko uporabljate le v zaprtih prostorih in ne na prostem. Obvezno se izogibajte stiku z vlago, npr. v kopalnicah in drugih prostorih.

OPOZORILNI UKREPI

- iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave ni dovoljeno.
- če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, je ne uporabljajte več. Varna uporaba naprave ni več možna v naslednjih primerih:
 - če naprava ne deluje več
 - če so na napravi vidne poškodbe
 - če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih pogojih
 - če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim obremenitvam
- naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ali visoki vlažnosti

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo aparata preberite kompletna navodila. Če nastopi škoda zaradi neupoštevanja navodil, vam ne bomo upoštevali garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave.

- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave;
- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi prisotnosti.
- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker lahko pride do požara; v primeru, da do razlitja vseeno pride, odstranite baterijo, izključite napravo iz kakršnegakoli vira napajanja in se posvetujte s strokovnjakom.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam ali vlagi.
- Izogibajte se močnim mehničnim udarcem.
- Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s problemi nastavitve funkcij, s problemi varnosti ali povezav.
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku.
- Upoštevajte varnostna navodila tudi pri drugih napravah, s katerimi je naprava povezana.
- Pri uporabi v komercialne namene morate upoštevati ustrezna pravila za preprečevanje nesreč.

UPORABA

Da zagotovite pravilno uporabo, pred uporabo obvezno preberite navodila in se seznanite z varnostnimi navodili!

NAPOTKI GLEDE OHIŠJA

Ohišje bi moralo biti izdelano iz 19 mm MDF ali iverne plošče. Ta material se lahko enostavno obdeluje in ima dobre lastnosti za vgradnjo zvočnikov. Pri montaži delov ohišja in zvočnika pazite, da zlepite tako, da ne pride do prepuščanja zraka. Ohišje ohlapno in popolnoma napolnite s priloženo izolacijsko vato. Glejte sliko v originalnih navodilih, str. 6: ta predlog za izdelavo ohišja ima notranji volumen ca. 50 l.

FREKVENČNA KRETNICA

Frekvenčna kretnica bi morala biti pritrjena znotraj na hrbtni steni ali na dnu.

Glejte sliko v originalnih navodilih, str. 7 (vezalni načrt za kretnico)

Sestavni deli kretnice:

L1	1,5 mH / 1 mm (feritna tuljava)
L2	0,39 mH / 0,7 mm (zračna tuljavica)
C1	3 µF / 100 V (Elko, bipolar)
C2	5,8 µF / 100 V (MKT kondenzator)

PRIKLJUČITEV

Pri priključitvi zvočnika bodite pozorni, da ne stisnete priključnega kabla ali ga poškodujete z ostrimi robovi. Priključitev lahko opravite le na primerne izhode zvočnikov avdio naprav. Prepričajte se, da se v tehničnih podatkih navedene vrednosti za impedanco in obremenljivost ujemajo s podatki priključenega ojačevalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zvočnika ali ojačevalnika. Naprava, na katero boste priključili zvočnike, mora biti med postopkom priključitve izključena. Izolirajte kable zvočnika v razdalji ca. 1 cm in dobro prepletite pletenico. Priključite zvočnik na ojačevalnik. Glejte sliko v originalnih navodilih, str. 8.

NEGA IN OSKRBA

Zunanost zvočnika čistite le z mehko, suho krpo ali čopičem. V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, da ne poškodujete ohišja. Ne dotikajte se občutljive membrane.

TEHNIČNI PODATKI

Impedanca	8 ohm
Obremenljivost (RMS/ glasba)	100 / 120 W

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja

- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.