



NAVODILA ZA UPORABO

Prenosni mini zvočnik Technaxx MusicMan® Mini Soundstation

Kataloška št.: 35 22 03

TECHNAXX®

Kazalo

| | |
|--|---|
| Izjava o skladnosti | 2 |
| Značilnosti | 2 |
| Funkcije tipk | 2 |
| Predvajanje | 3 |
| Tehnični podatki | 3 |
| Vsebina paketa | 3 |
| Varnostni napotki in napotki za odstranjevanje baterij | 3 |
| Napotki za varstvo okolja | 4 |
| Čiščenje | 4 |
| Garancijski list | 5 |


Izjava o skladnosti

Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na naslednji internetni povezavi:
www.technaxx.de//konformitätserklärung/mini_musicman_ma

Značilnosti

- Prenosni mini stereo sistem s širokopasovnim zvočnikom, primeren za MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, mobilne telefone, računalnike/prenosnike in spominske kartice TF/microSD do 32 GB.
- Lahko, vendar zelo trpežno ohišje iz aluminija, na voljo v različnih kovinskih barvah.
- Več možnosti napajanja: vgrajena, polnilna akumulatorska baterija, USB-priključek računalnika ali AC-napajalnik DC-5V* (*ni priložen).

Funkcije tipk



| Tipka | Funkcija |
|-------|------------------------------|
| ▶ /■ | Predvajanje/premor/ustavitev |
| VOL - | Zmanjšanje glasnosti |
| VOL + | Povečanje glasnosti |
| ◀◀ | Prejšnja skladba |
| ▶▶ | Naslednja skladba |

Predvajanje

- Naprava JH-MD06 ima funkcijo dekodiranja MP3-datotek, tako da lahko za predvajanje glasbe spominsko kartico TF/microSD vstavite neposredno v napravo.
- Naprava JH-MD06 lahko dekodira predvajanje glasbe v MP3-formatu.
- Potem ko v napravo vstavite spominsko kartico TF/microSD, se glasba predvaja z glasnostjo, ki je bila nazadnje nastavljena. Za povečanje glasnosti pritisnite tipko VOL+, za zmanjšanje glasnosti pa pritisnite tipko VOL-.
- Način Line-In je standardni način. Potem ko vstavite spominsko kartico TF/microSD, predvajanje glasbe samodejno preklopi v način za TF/microSD.

Tehnični podatki

Mere zvočnika: 1 x 1,77" (zunanji Ø: 45 mm)
Magnetna upornost zvočnika: 4 Ω
Line-In/5 V: napajanje prek USB-priključka, avdio vhod
Frekvenčni razpon: 150–18.000 Hz (±3 dB)
Razmerje signal/šum: ≥80 dB
Flash pomnilnik: kartice TF/microSD do 32 GB
Akumulatorska baterija: vgrajena polnilna litijeva akumulatorska baterija*
Čas predvajanja: 2-3 h
Izhod: RMS 3 W, THD = 10 %
Napajanje: 5 V/1.000 mA AC-napajalnik** ali računalnik prek USB-kabla
Postopek polnjenja: 3–5 h***
Stikalo: za vklop/izklop****

* Pri uporabi napajanja prek USB-priključka lahko hkrati predvaja glasbo in se polni.

** Ni priložen.

*** Po izklopu LED med postopkom polnjenja sveti rdeče. Takoj ko je postopek polnjenja zaključen, LED neha svetiti.

Ob vklopu LED med postopkom polnjenja sveti roza. Ob vklopu brez postopka polnjenja pa LED sveti modro.

**** Tipka za vklop: Prestavite v položaj za vklop, nato vključite in začnite predvajanje glasbe.
Tipka za izklop: Prestavite v položaj za izklop, nato izključite.

Vsebina paketa

- Zvočnik Mini Musicman
- Avdio USB-kabel
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki in napotki za odstranjevanje baterij

- Baterije se naj nahajajo izven dosega otrok. Če otrok pomotoma pogoltne baterijo, nemudoma obiščite zdravnika ali pa otroka peljite v bolnišnico!
- Bodite pozorni na pravilno polarnost (+ in – pol) baterij!
- Vedno zamenjajte vse baterije. Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij različnih topov.
- Pazite, da ne boste povzročili kratkega stika baterij.
- Baterij NE odpirajte, jih ne deformirajte ali polnite! Obstaja **nevarnost telesnih poškodb** zaradi iztekanja tekočine v baterijah!
- Baterij NE mečite v ogenj! Obstaja **nevarnost eksplozije!**

- Odslužene baterije takoj vzemite iz naprave. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.

Napotki za varstvo okolja



Embalaža je sestavljena iz materialov, ki jih je možno reciklirati. Embalažo sortirajte in jo ustrezno odstranite, saj boste tako prispevali k varstvu okolja. Natančnejše informacije o tem dobite na svoji občini.

Odslužene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Tudi odslužene naprave odstranite v skladu s predpisi! Tako boste prispevali k varstvu okolja.

Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Baterije ustrezno odstranite, saj boste tako prispevali k varstvu okolja.

Čiščenje

Napravo zaščitite pred umazanijo. Ohišje očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte grobih materialov ali materialov z grobimi vlakni. NIKOLI ne uporabljajte razredčil ali drugih agresivnih čistilnih sredstev. Napravo po čiščenju dobro obrišite.

Napotek: Če iz baterij izteče tekočina, baterijski predal obrišite do suhega z mehko krpo in vstavite nove baterije!



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prenosni mini zvočnik Technaxx MusicMan® Mini Soundstation**
Kat. št.: **35 22 03**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.