







MULTIFUNKCIJSKI ČASOVNI RELE CMFR-66

Št. izdelka: 506666

	12...240 V AC (50/60 Hz) / DC $U_{\min} = 10.8 \text{ V AC / DC}$ $U_{\max} = 265 \text{ V AC / DC}$
	(-10...+50)°C
	 16 A 250 V AC $P_{\max} = 4000 \text{ VA}$

Minimalno trajanje impulza: 50ms

Trajanje ponovne pripravljenosti: $\leq 50\text{ms}$

POGLED OD SPREDAJ


A = izbirno stikalo časovnega območja

B = nastavitev časa


C = LED:

- Počasi utripa: prisotna obratovalna napetost, izhodni rele ni vzbujen
- Hitro utripa: prisotna obratovalna napetost, izhodni rele ni vzbujen, čas teče
- Stalno sveti: prisotna obratovalna napetost, izhodni rele vklopljen


D = stikalo za izbiro funkcije



Slika ožičenja brez starta v dovodu



Krmiljenje preko kontakta v krmilnem kablu




Napotek: nastavitve in preklop funkcije je možno samo v stanju brez napetosti.

Začetni kontakt v dovodu. Krmiljenje preko kontakta v dovodu k A1.

Zakasnitev odzivnosti



Zakasnitev vklopa




Dajalnik impulza – začetno z impulzom




Kontakt začetka v krmilnem dovodu. Krmiljenje preko kontakta začetka v dovodu k B1.


Odzivnost povratne zakasnitve




Povratna zakasnitev



Zakasnitev vklopa (z impulznim krmiljenjem)



Časovna območja



POGOJI OBRATOVANJA

V skladu z EMV direktivo 89/336/EEC imajo časovni releji odpornost proti motnjam, ki so večje kot zahteve v predpisu EN 61812-1. Neodvisno od tega transformatorji, zaščite in kabli jakega toka oddajajo motnje, ki lahko uničijo elektroniko časovnega releja. Zaradi tega morajo biti kabli k priključkom A1, A2 in B1 kar se le da kratki. Po potrebi je potrebno časovne releje vezati z ustrežno RC kombinacijo, varistorjem ali z zaščito pred preobremenitvijo.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.