



NAVODILA ZA UPORABO

Vtični napajalnik Voltcraft

Kataloška št.: 51 83 74 – SNG-600-OW
51 55 11 – SNG-1000-OW
51 55 12 – SNG-1500-OW
51 55 13 – SNG-2250-OW



VOLTCRAFT®

KAZALO

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
a) Osebe/izdelek	2
b) Ostalo	3
Priprava na uporabo	3
Čiščenje	4
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

PREDVIDENA UPORABA

Izdelek je namenjen napajanju električnih porabnikov. Primeren je predvsem za napajanje dekorativnih razsvetljav z LED-sijalkami in/ali LED-trakovi, npr. za osvetlitev božičnih jaslji, ter za moderno neposredno ali posredno osvetlitev vitrin, okvirjev za slike ali ogledal. Poraba toka priključenega porabnika ne sme presežati maksimalne priključne moči izdelka. Napajanje izdelka poteka prek običajne električne vtičnice (100–240 V/AC, 50/60 Hz). S ključem lahko nastavite različne vrednosti napetosti. Izdelek lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih. Izdelek ima zaščito pred kratkim stikom in prenapolnjenjem.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

VSEBINA PAKETA

- Napajalnik
- Ključ
- Navodila za uporabo

VARNOSTNI NAPOTKI



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

a) Osebe/izdelek

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.

- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Izdelka ne smete priključiti na napajanje takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v tople prostor. Kondenzna voda bi lahko povzročila poškodbe na izdelku. Počakajte, da se izdelek prilagodi novi temperaturi okolice.
- Prepričajte se, da na izhodu adapterja ne more priti do kratkega stika.
- Pazite, da električnih naprav ne boste polili s tekočino. Na tovrstne naprave oz. v njihovi bližini prav tako ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino (npr. vaze). Obstaja visoko tveganje za požar ali življenjsko nevaren električni udar.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti čeznje ali se vanje zaplesti. Obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- Prepričajte se, da se pri postavitvi kabli ne nahajajo na takšnem mestu, kjer se lahko zmečkajo, prepognejo ali poškodujejo na ostrih robovih.
- Električni vtič je treba izvleči iz električne vtičnice pod naslednjimi pogoji:
 - pred čiščenjem izdelka,
 - med nevihto,
 - če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati.

b) Ostalo

- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.

Če imate vprašanja glede pravilne priključitve oz. delovanja naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.

Telefon: 01 78 11 240
 Faks: 01 78 11 250
 Elektronska pošta: tehnik@conrad.si
 Pon. - čet.: 9.00-17.00
 Pet.: 9.00-16.00

PRIPRAVA NA UPORABO



Pri priključitvi pazite na pravilno polarnost. Plus pol kabla je označen z belo linijo in vtičem s simbolom +.

Poskrbite za to, da so odprti konci napajalnika vedno izolirani z ustreznim izolacijskim materialom. To velja tako takrat, ko je napajalnik nameščen, kot tudi takrat, ko ni nameščen.

Vedno najprej izvlecite električni vtič iz električne vtičnice, preden ločite priključke od porabnika.

1. LED-sijalke in LED-trakovi že imajo spajkalne točke, na katere je možno pritrditi odprte konce napajalnika. Pri tem pazite na pravilno polarnost. Po montaži izolirajte povezave z ustreznim izolacijskim materialom, npr. s skrčljivo cevko.
2. S ključem nastavite želeno napetost (3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V/DC).
3. Električni vtič povežite z običajno električno vtičnico (100–240 V/AC, 50/60 Hz).
4. Napajalnik ločite od električne vtičnice, takoj ko ga več ne uporabljate.

ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem napajalnik ločite od omrežne napetosti.
- Ohišje napajalnika čistite z mehko in suho krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil.

ODSTRANJEVANJE



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

TEHNIČNI PODATKI

Vhodna napetost:	100–240 V/AC, 50/60 Hz
Izhodna napetost:	3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V/DC
Izhodni tok:	kat. št. 51 83 74: 0,6 A maks.
.....	kat. št. 51 55 11: 1 A maks.
.....	kat. št. 51 55 12: 1,5 A maks.
.....	kat. št. 51 55 13: 2,25 A maks.
Dolžina kabla:	1,8 m
Temperatura pri delovanju:	0 do +35 °C
Vlažnost zraka pri delovanju:	20–85 %
Temperatura pri shranjevanju:	-20 do +50 °C
Vlažnost zraka pri shranjevanju:	10–90 %
Mere (Š x V x G):	kat. št. 51 83 74: 68 x 39 x 68 mm
.....	kat. št. 51 55 11: 76 x 42,4 x 72 mm
.....	kat. št. 51 55 12: 82 x 51 x 73,2 mm
.....	kat. št. 51 55 13: 87,5 x 51 x 77,3 mm
Teža:	kat. št. 51 83 74: 95 g
.....	kat. št. 51 55 11: 110 g
.....	kat. št. 51 55 12: 145 g
.....	kat. št. 51 55 13: 200 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vtični napajalnik Voltcraft SNG-600-OW**
Kat. št.: **51 83 74**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.