

Navodila za BWV črpalko, kat. št. 53 80 94

- Narejena je za črpanje pitne vode za podvodno delovanje.
- Vsi materiali so narejeni tako, da ne škodujejo zdravju.
- Za 12 -14 V enosmerne napetosti (baterijsko napajanje ali preko transformatorja)
- Narejena je za intervalno delovanje (30 minut dela, 30 minut počiva).
- Brez dodatnega mazanja tesnila
- Možnost desnega, levega teka

Najnovejša potopna črpalka za velike zahteve.

Tehnični podatki: 12V enosmerne napetosti

Poraba toka od 3,7 do 4,2A

Količina črpanja maksimalno 22 l/min

Maksimalna višina črpanja 14m (1,4 bara)

Od smeri vrtenja neodvisen 5-P motor

Zatesnitev

Trajno mazanje.



Narejena je za intervalno delovanje (30 minut dela, 30 minut počiva)

Mrežo za umazanijo na sesalni strani je mogoče enostavno očistiti. Premer priključka cevi črpalke je 10 mm.

Velikost (Premer x D) 80 mm x 135 mm

Teža 290 g

Dolžina kabla 1m

50 % ED pri 12V enosmerni napetosti.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, varovalk, disket, kaset, baterij in programske oprema velja enoletna garancija. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen če so nastale pri transportu. Izdelke, ki se pokvarijo v garancijskem roku zapakirajte in jih pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Izdelek ki se vam pokvari vam bomo v roku 45 dni popravili ali zamenjali z novim. Za blago izven garancijskega roka zagotavljamo servis, ki je na istem naslovu. Uvoznik: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.