



KVARČNI GRELNIK, 800W

Št. izdelka: 551310

NAMEN UPORABE

Kalorifer proizvaja toploto preko vgrajenega infrardečega sevalnika. Preko vrtilnega stikala sta na voljo dve stopnji moči (400 oziroma 800W). Kalorifer je primeren za prostore do približno 20m².

Izdelek lahko obratuje samo v suhih notranjih območjih.

Druga uporaba od prej opisane vodi k poškodovanju izdelka. Poleg tega je to povezano z nevarnostmi, kot je npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd. Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati.

Varnostne napotke v teh navodilih morate nujno upoštevati. Navodila skrbno preberite in jih shranite.

Izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve. Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imentika. Vse pravice so pridržane.

RAZLAGA SIMBOLOV, NAPISI



Ta simbol je uporabljen, ko obstaja nevarnost za vaše zdravje, npr. zaradi električnega udarca.



Simbol z klicajem nakazuje na posebne nevarnosti pri ravnanju, obratovanju ali upravljanju.



Simbol roke nakazuje na posebne namige in napotke.



Izdelka nikoli ne pokrijte, obstaja nevarnost požara!



Izdelek je namenjen izključno za uporabo v suhih, zaprtih prostorih. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.

OBSEG DOBAVE

- Grelnik
- Navodila

VARNOSTNI NAPOTKI



Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!



Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije!

a) Splošno

- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) samodejna predelava in / ali sprememba izdelka ni dopustna. Izdelka ne odpirajte ali razstavite! V notranjosti izdelka ni delov, ki bi jih vi lahko nastavili ali vzdrževali.
Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak, ki je seznanjen s tem povezanimi nevarnostmi oziroma zadevnimi predpisi.
- Izdelek je narejen v zaščitnem razredu I. Izdelek lahko priključite samo na varnostno vtičnico.
- Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke. Ob prisotnosti otrok bodite zelo previdni. Otroci ne morejo prepoznati nevarnosti, ki obstajajo pri ravnanju z električnimi napravami. Otroci lahko npr. poskušajo vtikati predmete skozi odprtine izdelka. Obstaja življenjska nevarnost zaradi električnega udarca! Poleg tega obstaja visoka nevarnost poškodb oziroma opeklin zaradi vroče sprednje strani oziroma oddane vročine!
Izdelek postavite tako, da ga otroci ne morejo doseči.
- Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo izdelek poškodoval.

b) Mesto postavitve

- Izdelek lahko obratuje samo v suhih, zaprtih prostorih, ne sme biti vlažen ali moker! Izdelka nikoli ne postavite v neposredno bližino kadi, tuša, ipd. Obstaja življenjska nevarnost zaradi električnega udarca!
- Grelnika ne postavite neposredno pod vtičnico.
- Izberite primerno mesto postavitve. To mora biti trdno, zadosti veliko, ravno, stabilno in zadosti oddaljeno od zlahka vnetljivih materialov in predmetov (npr. zavese, pohištvo, vrata, itd.). Upoštevajte minimalno oddaljenost 1,5m. Električnega kabla nikoli ne položite pred grelnik. Grelnik je primeren samo za postavitve na vodoravno, ravno, gladko, zadosti veliko površino (npr. tla).
- Grelnik ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, direktni sončni svetlobi ali močnim vibracijam.
- Grelnika nikoli ne postavite na nestabilno ali premično podlago. Grelnik vedno postavite tako, da se ne prevrne oziroma pade.
Z varnostnim stikalom na spodnji strani bo grelnik samodejno izklopljen, ko bo dvignjen od tal ali ko se prevrne. Tega varnostnega stikala nikoli ne blokirajte!
Kljub varnostnem stikalu pri prevrnitvi grelnika obstaja nevarnost požara! Poleg tega so lahko npr. osebe ali izdelek poškodovane.
- Pogojeno z težo grelnika in izstopajočo vročino, grelnika ne postavite na dragocene talne površine brez primerne zaščite. Tukaj ne pride samo do prask in odtisov, temveč tudi do sprememb barv zaradi vročine.
- Grelnika nikoli ne uporabite v vozilih vseh vrst in podobnih premikajočih stvareh ali prostorih; izdelek je primeren samo za obratovanje v zgradbah.
- Pri obratovanju električni kabel popolnoma odvijte. Električni kabel ne sme biti stisnjen ali poškodovan zaradi ostrih robov. Na električni kabel ne postavite predmetov, ne stopite na njega. Električni kabel položite tako, da se nihče ne more spotakniti ob njega in da je vtič zlahka dostopen. Električnega kabla ne položite pod preprogami, ipd.
- Obratovanje v okolica z visokim deležem praha, z gorljivimi plini, hlapi ali topili ni dopustno. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!

c) Upravljanje in obratovanje

- Izdelka nikoli ne smete prijetei, upravljati ali priključiti z mokrimi rokami. Obstaja življenjska nevarnost zaradi električnega udarca!
- Grelnika nikoli ne povežite takoj z napajanjem takrat, ko ga boste prinesli iz hladnega v topel prostor. Pri tem nastala kondenzacijska voda lahko pod okoliščinami uniči napravo ali vodi k električnem udarcu! Grelnik pustite izklopljen in počakajte, da se najprej prilagodi na sobno temperaturo. Počakajte, da kondenzacijska voda izpari, to lahko traja nekaj ur. Šele nato lahko grelnik povežete z napajanjem in ga prične obratovati.
- Grelnika nikoli ne obratujte brez nadzora.
- Grelnika ne uporabite v povezavi z dodatno stikalno uro, napravo za daljinsko krmiljenje (npr. brezžična vtičnica) ali drugimi napravami, ki lahko samodejno vklopijo gorilnik. Pri tem obstaja nevarnost požara, ko je gorilnik pokrit ali napačno postavljen.
- Grelnika tudi ne priključite na podaljšek ali zatemnilnik, ipd. Vtič vtaknite direktno npr. v stensko varnostno vtičnico.
- Pri prvem začetku obratovanja je za nekaj časa možen neprijeten vonj zaradi segrelih delov ohišja. V tem primeru prezračite prostor, v katerem je postavljen grelnik.
- Pri odstranitvi vtiča iz vtičnice vedno primite na to predvidene površine vtiča. Vtiča nikoli ne potegnite za kabel iz vtičnice!
- Pri obratovanju električni kabel popolnoma odvijte. Kabel, ki ni popolnoma odvit lahko vodi k pregretju, nevarnost požara!
- Izdelka ne obratuje, ko je poškodovan (npr. ohišje, električni kabel). Poškodovan električni kabel lahko zamenja samo strokovnjak. Obstaja življenjska nevarnost zaradi električnega udarca!
- Pred čiščenjem ali daljšo ne uporabo vedno potegnite vtič iz vtičnice.
- Grelnik naj bo zadosti oddaljen (najmanj 1,5 m) od gorljivih oziroma zlahka vnetljivih materialov in predmetov (zavese, vrata, pohištvo, itd.). Pri premajhni oddaljenosti obstaja nevarnost požara! Grelnika nikoli ne obratujte v omarah ali v drugih majhnih zaprtih prostorih. Obstaja nevarnost požara!
- Sprednje strani z izstopajočim infrardečim sevanjem ne usmerite v občutljive / kakovostne površine (npr. pohištvo), ker lahko pride do spremembe barv. Grelnika nikoli ne pokrijte, na grelnik ne položite oblačil ali drugih predmetov. Obstaja nevarnost požara!
- Mreža na sprednji strani bo pri ogrevanju zelo vroča, nevarnost opeklin!
- Nad ali poleg izdelka nikoli ne zlijajte tekočin. Obstaja visoka nevarnost požara ali življenjsko nevarnega električnega udarca. Če kljub temu pride tekočina v notranjost naprave, takoj izklopite tok vtičnice (varovalka / FID stikalo pripadajočega tokokroga), šele nato potegnite vtič iz vtičnice in se obrnite na strokovnjaka. Izdelka ne obratujte več.
- Izdelek premikajte, prenašajte ali hranite samo takrat, ko je popolnoma ohlajen. Pred tem prekinite napajanje, potegnite vtič iz vtičnice.
- Izdelek uporabite samo v zmerni klimi in ne v tropski klimi.
- V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v teh navodilih, se obrnite na nas ali drugega strokovnjaka.

UPRAVLJALNI ELEMENTI

- 1 Vrtilno stikalo za način obratovanja (izklop, 400 / 800W)
- 2 Noga
- 3 Ročaj
- 4 Izstopna odprtina infrardečega sevanja
- 5 Varnostno stikalo (na spodnji strani)



UPRAVLJANJE



Upoštevajte poglavje »varnostni napotki« in vse druge informacije teh navodil!

- Vrtilno stikalo (1) nastavite na pozicijo »0« (izklop).
- Odprite nogo (2) in grelnik postavite na primerno vodoravno, ravno, gladko in stabilno površino. Grelnik naj bo zadosti oddaljen (najmanj 1,5 m) od zlahka vnetljivih materialov in predmetov (npr. zaves, pohištvo, vrata, itd.).
- Vtič grelnika vtaknite v vtičnico.

Izbira načina obratovanja

Z vrtilnim stikalom izberite želen način obratovanja:

0 = grelnik je izklopljen

1 = moč ogrevanja stopnja 1 (400W)

2 = moč ogrevanja stopnja 2 (800W)

Varnostno stikalo

Varnostno stikalo (5) na spodnji strani grelnika samodejno izklopi grelnik, ko boste grelnik dvignili s tal ali ko grelnik pade / se prevrne.

Hranjenje

Ko grelnika ne boste potrebovali dlje časa, ga izklopite (pozicija stikala »0«) in potegnite vtič iz vtičnice.

Grelnik naj se popolnoma ohladi. Zaprite nogo (2) naprej in nato grelnik hranite na čistem in suhem mestu.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Vzdrževanje ali popravilo lahko izvede samo strokovnjak oziroma servisna služba. V notranjosti izdelka ni delov, ki bi jih vi lahko vzdrževali. Zaradi tega izdelka nikoli ne odpirajte ali razstavite.
- Pred čiščenjem morate grelnik izklopiti. Poleg tega potegnite vtič iz vtičnice. Nato pustite grelnik, da se popolnoma ohladi.
- Za čiščenje zunanosti zadostuje suha, mehka in čista krpa.
- Prah lahko zlahka odstranite z čistim čopičem ali sesalnikom.



V nobenem primeru ne uporabite agresivnih čistil, ker je lahko s tem napadeno ohišje ali pa to vpliva na delovanje.

ODSTRANITEV



Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	220-240V / AC, 50Hz
Moč gretja:	400 / 800W
Temperatura okolja:	0°C do +40°C
Vlažnost zraka okolja:	0% do 80% relativna vlažnost zraka
Mere:	395 x 265 x 185 mm
Teža:	950g (vključno z kablom)



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.