



NAVODILA ZA UPORABO

# Števec korakov s 3D-senzorjem in pomnilnikom

Kataloška št.: 55 85 82



## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Vsebina paketa .....	2
Razlaga simbolov .....	2
Varnostni napotki .....	3
Sestavni deli in upravljalni elementi .....	3
Priprava na uporabo in upravljanje .....	3
a) Nastavitve .....	4
b) Pritrditev na oblačila .....	4
c) Upravljanje .....	4
d) Doseganje vnesenih ciljev .....	5
e) Ponastavitev .....	5
Menjava baterije .....	5
Nega in vzdrževanje .....	6
Odstranjevanje .....	6
a) Odstranjevanje baterij in akumulatorjev .....	6
Tehnični podatki .....	7
Garancijski list .....	8

## Predvidena uporaba

Števec korakov je namenjen merjenju števila korakov in trajanja aktivnosti. Na podlagi teh meritev izračuna porabo kalorij in opravljeno pot. Naprava shranjuje podatke za zadnjih 7 dni vadbe. Vgrajena je tudi ura.

Izdelek je primeren za uporabo na področju ljubiteljskih športov in ni primeren za uporabo v profesionalni ali medicinski merilni tehniki. Izmerjene vrednosti oz. prikazi na izdelku niso primerni za komercialne namene ali za obveščanje javnosti.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaze ali izmerjene vrednosti kot tudi ne za posledice, ki bi iz tega lahko sledile.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb samega izdelka, poleg tega pa obstajajo še druge nevarnosti.

Nujno je treba upoštevati varnostne napotke!

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## Vsebina paketa

- Števec korakov
- Sponka
- Baterija
- Navodila za uporabo

## Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol z roko opozarja na posebne nasvete in napotke za upravljanje.

## Varnostni napotki



Prosimo, da najprej preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije glede delovanja naprave.

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena. Izdelka nikoli ne razstavljajte.
- Če izdelek uporabljate na prostem, ga morate zaščititi pred mokroto.
- Ta izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek uporabljajte samo izven dosega otrok. Izdelek namreč vsebuje majhne sestavne dele in baterije, ki jih otroci lahko pogoltnejo.
- Če ste izdelek prinesli s hladnega v topel prostor, lahko nastane kondenzna voda. Pred začetkom uporabe izdelka zato počakajte, da bo njegova temperatura enaka sobni temperaturi.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Če domnevate, da varna uporaba naprave več ni možna, prenehajte z uporabo naprave in jo zavarujte pred nenamerno uporabo. Nato naj napravo preveri strokovnjak. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
  - vidne poškodbe na napravi,
  - naprava več ne deluje pravilno,
  - naprava je bila shranjena v neugodnih pogojih okolice ali
  - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.


## Sestavni deli in upravljalni elementi

(1) Prikazovalnik

(2) Tipka SET

(3) Tipka RESET

(4) Tipka MODE



## Priprava na uporabo in upravljanje



Odstranite izolirno blazinico v baterijskem predalu. Ta med prevozom ščiti baterijo pred izpraznjenjem. Pri tem upoštevajte tudi napotke v poglavju „Menjava baterije“ v nadaljevanju teh navodil za uporabo.

Pred izvajanjem nastavitve izmerite svojo povprečno dolžino koraka. Pri tem hodite ali tecite deset korakov in izmerite opravljeno pot. Ko to vrednost delite z deset, dobite relativno natančno vrednost dolžine vašega koraka.

### a) Nastavitve

- Tolikokrat pritisnite tipko MODE (4), dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis STEP.
- Pritisnite in držite tipko SET (2), dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis SETUP.
- S tipko RESET (3) ali tipko MODE (4) nastavite želeni format prikaza časa (12 h oz. 24 h format).
- Za nastavitve naslednje vrednosti (v tem primeru sekunde) pritisnite tipko SET (2).
- V skladu z zgornjim opisom nastavite nadaljnje vrednosti: sekunde, minute, mesec, dan, leto, merske enote, dolžina koraka, telesna teža in ciljno število korakov na dan.
- S pritiskanjem tipke RESET (3) vrednosti povečujete, s pritiskanjem tipke MODE (4) pa jih zmanjšujete.
- Za preklon na naslednjo nastavlljivo vrednost vsakič pritisnite tipko SET (2). Tipko prav tako pritisnite na koncu postopka nastavitve za shranjevanje nastavljenih vrednosti in za vrnitev nazaj v običajen način prikaza.



Če deset sekund ničesar ne vnesete, števec samodejno preklopi nazaj v običajni način prikaza.

### b) Pritrditev na oblačila



**Za preprečitev napačnih meritev števca korakov ne smete izpostavljati močnim udarcem, magnetnim poljem, elektromagnetnim poljem ali močnim vibracijam.**

**Števca korakov si ne obešajte okoli vratu in ga ne pospravljajte v zadnje hlačne žepe.**

- Števec korakov vstavite v priloženo sponko.
- Števec korakov skupaj s sponko pritrdite na svoja oblačila po možnosti na območju bokov.

### c) Upravljanje



Prikazovalnik se samodejno vključi, ko zazna premikanje.

Za preprečitev neželenih meritev se merjenje korakov aktivira šele takrat, ko naprava pet sekund neprekinjeno zaznava korake. Ti prvi koraki na začetku niso prikazani, vendar so vključeni v meritev.

- V običajnem načinu prikaza so prikazani koraki in čas (napis na prikazovalniku: STEP).
- Ob polnoči se dnevno izmerjene vrednosti ponastavijo, tako da se prikaz vedno nanaša na trenuten koledarski dan.
- Za zaporeden priklic različnih načinov prikaza pritisnite tipko MODE (4):

STEP            Zgornja vrstica prikazovalnika: opravljene korake, trenuten dan  
                  Spodnja vrstica prikazovalnika: čas

KM/MILE        Zgornja vrstica prikazovalnika: opravljena razdalja v km/miljah, trenuten dan  
                  Spodnja vrstica prikazovalnika: čas

KCAL            Zgornja vrstica prikazovalnika: pokurjene kalorije, trenuten dan  
                  Spodnja vrstica prikazovalnika: čas

MIN	Zgornja vrstica prikazovalnika: trajanje vadbe, trenuten dan Spodnja vrstica prikazovalnika: čas
STEP	Zgornja vrstica prikazovalnika: podatki iz dnevnega pomnilnika Spodnja vrstica prikazovalnika: prikaz shranjenega dneva Za izbiro dneva, ki si ga želite ogledati, pritisnite tipko RESET (3). Za prikaz različnih podatkov izbranega dneva pritisnite tipko SET (2).
TOTAL STEP	Zgornja vrstica prikazovalnika: podatki iz skupnega pomnilnika od zadnje ponastavitve Spodnja vrstica prikazovalnika: čas Za prikaz različnih podatkov skupnega pomnilnika pritisnite tipko SET (2).

#### d) Doseganje vnesenih ciljev

- Če ste pri nastavitvah naprave programirali cilj (glejte poglavje „Nastavitve“), se na levi strani prikazovalnika pojavi grafični prikaz za napredek vadbe.
- Ko je nastavljen cilj dosežen, prikazovalnik utripa in zaslišite zvočni signal.



Tovarniško nastavljen cilj znaša 5.000 korakov na dan. Ta cilj pa lahko v nastavitvah tudi nastavite na „0“, s čimer to funkcijo deaktivirate.

#### e) Ponastavitev

Na voljo imate tri načine nastavitve: ponastavitev podatkov aktualnega dne, ponastavitev skupnega pomnilnika in povrnitev v stanje tovarniških nastavitvev.

- Za brisanje podatkov trenutnega dne med prikazom podatkov trenutnega dne pritisnite in dve sekundi držite tipko RESET (3).
- Za brisanje vseh izmerjenih podatkov med prikazom skupnega pomnilnika pritisnite in dve sekundi držite tipko RESET (3).
- Za povrnitev naprave v stanje tovarniških nastavitvev pritisnite tipko RESET na zadnji strani ohišja s pomočjo koničastega predmeta (npr. sponka za papir). Pri tem se izbrišejo tudi vaši osebni podatki, npr. dolžina koraka, telesna teža itd.



Podatki za trenuten dan se opolnoči samodejno ponastavijo, vendar so še vedno shranjeni v pomnilniku za zadnjih sedem dni.

Če ob določenem dnevu naprava ne izmeri nobenih podatkov, se ustrezen dan kljub temu shrani. Za posamezne podatke je nato prikazan napis „0“.

Najstarejši podatki se po sedmih dnevih prepisejo, tako da je v pomnilniku vedno shranjenih zadnjih sedem dni.

### Menjava baterije



**Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.**

**Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.**


**Iztekline ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.**

**Baterij nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!**

**Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti, saj obstaja nevarnost eksplozije!**

**Pri vstavljanju baterije bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).**

**Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.**



- Ko kontrast prikazovalnika postaja šibkejši ali pa naprava več ne deluje, je treba zamenjati baterijo.
- Pri tem odvijte vijak baterijskega predala na zadnji strani naprave.
- Odstranite pokrov baterijskega predala in baterijo nadomestite z enakovredno gumbno baterijo tipa CR2032. Plus pol mora pri tem kazati navzven (glejte sliko).
- Namestite pokrov baterijskega predala in ga privijte.



Pri menjavi baterije se vsi podatki izbrišejo.

## Nega in vzdrževanje

Izdelka vam z izjemo menjave baterij ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne razstavljate.

Prosimo, da za čiščenje izdelka uporabite čisto, mehko in suho krpo.

Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko obarvajo umetno maso ohišja.

## Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Iz naprave vzemite morebitno vstavljenno baterijo in jo odstranite ločeno od izdelka.

### a) Odstranjevanje baterij in akumulatorjev

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

#### **Tehnični podatki**

Obratovalna napetost: ..... 3 V/DC  
Baterija: ..... 3 V litijeva gumbna baterija CR2032  
Življenjska doba baterije: ..... pribl. 2 leti (v odvisnosti od časa uporabe)  
Pomnilnik vadb: ..... 7 dni  
Nastavljiva območja: ..... Dolžina koraka: 30-213 cm  
..... Telesna teža: 20-226 kg  
Mere: ..... 77 x 33,5 x 12 mm (brez sponke)  
Teža: ..... 30 g (s sponko in baterijo)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Števec korakov s 3D-senzorjem  
in pomnilnikom**  
Kat. št.: **55 85 82**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**