



GORILNIK NA VROČI PLIN MT-770

Št. izdelka: 588476

KAZALO

1	NAMEN UPORABE	3
2	VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI	3
3	OPIS POSAMEZNIH DELOV	4
4	ZAČETEK OBRATOVANJA	5
4.1	Polnitev zbiralnika za plin.....	5
5	UPRAVLJANJE.....	6
5.1	Trajni plamen.....	6
6	ODSTRANITEV	6
7	TEHNIČNI PODATKI.....	7

1 NAMEN UPORABE

Gorilnik na vroči plin proizvaja nastavljiv plamen s temperaturo do 1300°C. Vgrajen je mehanizem za vžig.

Ker lahko na gorilniku za plin lahko nastavite količino plina in zmes zraka, lahko le-tega univerzalno uporabljate.

Plinski gorilnik služi za trdo ali mehko spajkanje. Poleg tega lahko s tem gorilnikom segrejete in talite gorljive in negorljive materiale.

Gorilnik na vroči plin lahko napolnite in obratujete samo z plinom za vžigalnik (ISO butan).

Nujno morate preprečiti direktni kontakt z vodo! Druga uporaba od prej opisane vodi k poškodovanju izdelka. To pa je povezano z nevarnostmi, kot je npr. požar, itd.

Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati!

Nujno morate upoštevati varnostne napotke!

2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI



Pri poškodbah, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodila za uporabo ne velja več pravica iz garancije! Za posledično škodo ne prevzemamo odgovornosti!

Iz varnostnih razlogov samostojna predelava in / ali spreminjanje naprave ni dovoljeno.

Embalažnega materiala ne pustite ležati naokoli brez nadzor. Le-ta lahko postane nevarna igrača za otroke.

Plinski gorilnik in zbiralnik plina ne sodita v otroške roke. Takšne izdelke hranite izven dosega otrok.

Plinski gorilnik vsebuje butan. Zaradi tega ga smete uporabljati v bližini toplotnih virov ter v bližini vplivanja vročine in sonca (> 40°C).

Plinski gorilnik napolnite samo z običajnim plinom za vžigalnike in samo v dobro prezračeni okolici. Pri tem preprečite odprte plamene (nevarnost eksplozije!).

Pri polnjenju upoštevajte varnostne in upravljalne napotke proizvajalca plina za vžigalnike.

Plinski gorilnik lahko napolnite samo v ohlajenem stanju.

Če prične plin uhajati, morate takoj prekiniti s postopkom polnjenja. Lahko nastanejo eksplozivne zmesi plina in zraka. Pred vžigom plinskega gorilnika ali drugih virov vžiga

zadostno prezračite prostor.

Za uhajanje plina ne odstranite ali odprite ventilov za polnjenje.

Ohišja plinskega gorilnika ne smete odpirati, poškodovati ali držati v ognju ali odprtih plamenih! Nevarnost eksplozije!

Plinskega gorilnika ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam. V nasprotnem primeru lahko zbiralnik plina postane netesen (nevarnost ognja in eksplozije!).

Plinskega gorilnika ne poizkušajte popraviti. Če je plinski gorilnik poškodovan ali uničen, potem ga odstranite v skladu s predpisi.

Pri vžigu in med uporabo plinskega gorilnika, držite le-tega stran od telesa in oblačil.

S tem nikoli ne vžgite tekočih ali plinastih goriv (npr. bencin, špirit, itd.).

Plinski gorilnik držite vedno tako, da izpust ognja ni obrnjen proti vam.


Plinskega gorilnika ne smete obratovati, polniti in hraniti v prostorih kjer so ali pa so lahko prisotni eksplozivni, vnetljivi materiali, gorljivi plini, pare, prah oziroma gorljive tekočine (razredčila, alkoholi, bencin, itd.). Obstaja nevarnost eksplozije oziroma požara!

Plinski gorilnik zaščitite pred nečistočo in vlago.

Med obratovanjem in pa nekaj časa po končanem obratovanju se ne dotikajte šobe gorilnika. Nevarnost opeklin!

3 OPIS POSAMEZNIH DELOV

- 1 Šoba gorilnika
- 2 Regulator za količino zraka
- 3 Blokada za stalen ogenj
- 4 Regulator za količino plina
- 5 Piezo vžig
- 6 Vžigalna varovalka
- 7 Ventil za polnjenje
- 8 Snemljiv podstavek
- 9 Držalo z vgrajenim zbiralnikom za plin



4 ZAČETEK OBRATOVANJA

Gorilnik na vroči plin je zaradi varnostnih razlogov dobavljen prazen.

Za prvi začetek obratovanja morate zbiralnik plinskega gorilnika napolniti z običajnim plinom za vžigalnike.

4.1 Polnitev zbiralnika za plin



Plinski gorilnik lahko napolnite in obratujete samo z butanom za vžigalnike (ISO butan). Zbiralnik napolnite samo v dobro prezračeni okolici in preprečite pri tem odprte plamene (nevarnost eksplozije!).

Plinski gorilnik lahko napolnite samo v ohlajenem stanju.

Za polnjenje pojdite po naslednjih korakih:

- Gorilnik na vroči plin obrnite na »glavo« tako, da ventil za polnjenje (7) kaže navzgor. Eventualno odstranite podstavek (8).
- ISO jeklenko z butanom (če je potrebno, le-to namestite s pomočjo primerne nastavka) namestite na ventil za polnjenje (7). ISO jeklenko z butanom potisnite navpično navzdol. Plin prične uhajati v zbiralnik za plin plinskega gorilnika. Postopek polnjenja traja približno 5-10 sekund.



Če prične med polnjenjem plin uhajati, morate takoj prekiniti postopek polnjenja. Nastanejo lahko eksplozivne zmesi plina in zraka. Pred vžigom plinskega gorilnika ali drugih virov vžiga zadostno prezračite prostor.

- Po končanem polnjenju počakajte približno 3 minute in šele nato začnite z obratovanjem. Polnitev plina se lahko stabilizira.

5 UPRAVLJANJE

Po končanem polnjenju zbiralnika za plin je plinski gorilnik na vroči plin pripravljen za obratovanje.



Plinski gorilnik z šobo držite vedno obrnjen stran od telesa. Gorilnika nikoli ne usmerite proti ljudem ali živalim.

Moder plamen v svetli okoli težko vidite!

Za vžig plinskega gorilnika pojdite po naslednjih korakih:

- Vžigalno varovalko (6) potisnite navzdol, dokler ne zaskoči. Za sprosti mehanizem za vžig.
- Pritisnite gumb Piezo vžiga (5) in držite le-tega pritisnjene. Pod okoliščinami je lahko potrebno, da morate za vžig, gumb vžiga (5) večkrat pritisniti.
- Obliko plamena lahko sedaj s pomočjo regulatorja za količino zraka (4) brezstopenjsko spreminjate.
- Za izklop spustite gumb za vžig. Plamen izgine.
- Vžigalna varovalka (6) se avtomatsko zapre.

5.1 Trajni plamen

- Z blokado (3) lahko nastavite trajni plamen. Pri pritisnjem gumbu Piezo vžiga (plamen gori) potisnite blokado v desno (CONTINUES«). Plamen gori tudi, takrat ko spustite gumb Piezo vžiga.
- Za izklop plamena potisnite blokado v levo (»OFF«).



Pred shranitvijo gorilnika na vroči plin, počakajte da se le-ta ohladi. Nevarnost požara!

6 ODSTRANITEV

Na koncu življenjske dobe gorilnika na vroči plin, morate le-tega v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi odstraniti pri komunalnih zbirnih mestih.

7 TEHNIČNI PODATKI

Temperatura plamena	maksimalno 1300°C
Plin	ISO butan (plin za vžigalnike)
Vsebina zbiralnika	22 ml (za približno 45-65 minut)
Temperatura dela in hranjenja	-10°C do +40°C
Mere (V x Š x G)	približno 137 x 101 x 36 mm
Teža	približno 160 g

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05