

Navodila za zvonec s senzorjem, model 09/01, kat. št. 62 00 94

NAMEN UPORABE

Ta zvonec spada med varnostne izdelke in ga lahko uporabite za nadzorovanje prostora in vrat v hiši, trgovini, pisarni ali hotelski sobi. Napajanje poteka preko 4 Mignon baterij 1,5 V DC (enosmerna napetost) ali omrežnega napajalnika (6 V / 300 mA DC (enosmerna napetost)).

Obvezno preprečite stik z vlago! Drugačna uporaba od zgoraj opisane bi lahko poškodovala ta izdelek! Celotnega izdelka ne smete spreminjati ali adaptirati!

Obvezno upoštevajte varnostne ukrepe!

VARNOSTNI UKREPI

- Samovoljna predelava ali spreminjanje izdelka ni dopustna!
- Zvonec in Mignon baterije ne sodijo v otroške roke!
- Pri vstavitvi Mignon baterij pazite na pravilno polarnost!
- Iztečene ali poškodovane Mignon baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice!
- Baterij ne smete napolniti ali vreči v ogenj. Nevarnost eksplozije!
- Če zvonca dalj časa ne boste uporabljali, potem morate odstraniti Mignon baterije.
- Pozor! Glasen alarmni signal! Svojega sluha ne smete za dalj časa izpostaviti alarmu, ker si lahko trajno poškodujete vaš sluh.
- Z izdelkom ravnajte zelo previdno in pazite, da ne bi poškodovali pokrova senzorja (plastične leče). Pazite, da alarmni sistem, zaradi občutljive elektronike, ne bi padel na tla.

DELOVANJE

Ko ste izbrali ustrezno mesto za montažo, postavite zvonec npr. na polico ali ga obesite na steno. Če morate predhodno v steno zvrtni luknjo, obvezno pazite na že obstoječe napeljave. Za zamenjavo baterij nastavite pomično stikalo na položaj »OFF« (izklop). **Obvezno upoštevajte varnostna navodila.**

Če postane zvonec tišji, se brez posebnega razloga izključi ali pride do drugih nenavadnih stanj, morate zamenjati baterije. Odprite pokrovček predala za baterije v smeri puščice. Vedno zamenjajte vse baterije in uporabite nove istega tipa. Obvezno pazite na polariteto +/- . Zaprite pokrovček predala za baterije. Pri trajni uporabi vam namesto baterij priporočamo uporabo zunanega napajalnika (npr. kat. št. 51 28 34).

Za vklop postavite pomično stikalo na položaj »VOL. LOW« = srednja glasnost ali na »Vol. HIGH« = večja glasnost. Rdeča LED-dioda sveti. Počakajte na fazo segrevanja ca. 10 sekund. Zvonec začne delovati takoj, ko senzor zazna premikanje znotraj doma (0 stopinj spredaj ca. 5 m). Nato se zvonec samodejno izključi in je takoj spet v stanju pripravljenosti. Senzor pa ne zazna premikanja pri absolutni temi. Za neoporečno delovanje je potrebna najmanjša stopnja osvetlitve 0,3 Lux. Zaradi tega se izogibajte direktnim sončnim žarkom ali močni osvetlitvi. Za izklop premaknite pomično stikalo na položaj OFF (izklop).

SESTAVNI ELEMENTI

Glejte sliko v originalnih navodilih.

- 1 prikaz delovanja preko LED-diod
- 2 senzor
- 3 DC-vtičnica za zunanji vir napajanja, premer 5,5/2,1 mm
- 4 Pomično stikalo
- 5 Nastavek za pritrditev na steno
- 6 Predal za baterije

VZDRŽEVANJE

Naprava ne zahteva posebnega vzdrževanja. Lečo senzorja redno očistite z mehko vlažno krpo.

TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost	6 V DC (enosmerna napetost) (4 x Mignon baterije 1,5 V)
Zunanji napajanje	vtični napajalnik 230 V AC (izmenična napetost) / 6 V DC (enosmerna napetost) / 300 mA
Poraba	Low: 97mA; High: 155 mA; Stand
by: 1,3 mA	
Izhod	zvočnik 0,5 W
Trajanje zvonca	ca. 3 sekunde
Zvok	na razdalji 1 m; Low: 72 dBA; High: 74 dBA
Domet	0 stopinj spredaj ca. 5 m

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinske odpadke.

Garancijska izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.