



NAVODILA ZA UPORABO

Termometer za bazen TFA 30.1041

Kataloška št.: 67 21 02



Kazalo

Priprava na uporabo	2
Menjava baterij	2
Vzdrževanje	2
Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki	3
Tehnični podatki	3
Garancijski list	4

Priprava na uporabo

- Termometer za bazen ima solarno napajanje. Prosimo, da pri izbiri mesta namestitve pazite, da bo solarni modul dobil dovolj svetlobe. Gumbna baterija ima funkcijo rezervne baterije, če oskrba z energijo s strani solarnega modula ne zadostuje.
- Pritisnite tipko ON/OFF. Za kratek čas se prikažejo vsi segmenti. Naprava je sedaj pripravljena na delovanje. Na prikazovalniku se pojavi izmerjena temperatura.
- S tipko °C/°F lahko preklapljate med prikazom temperature v stopinjah Celzija (°C) in stopinjah Fahrenheita (°F).
- S pritiskom tipke MAX/MIN lahko prikličete prikaz maksimalne temperature (MAX). Na prikazovalniku se pojavi napis MAX.
- S pritiskom tipke MAX/MIN lahko prikličete prikaz minimalne temperature (MIN). Na prikazovalniku se pojavi napis MIN.
- Še enkrat pritisnete tipko MAX/MIN, da se vrnete nazaj v način običajnega prikaza.
- Ko v posameznem načinu pritisnete in (pribl. 5 sekund) držite tipko MAX/MIN, se vrednosti izbrišejo (na prikazovalniku se pojavi napis --.-°C ali °F) in ponastavijo na trenutno vrednost.
- Napravo lahko vključite oz. izključite s pritiskom tipke ON/OFF.
- S pomočjo priložene pritrtilne vrvice lahko termometer pritrдите na bazen ali na rob ribnika. Vrvico potegnite skozi ušesce na napravi in jo zavežite v vozec.

Menjava baterij

- Ko prikazovalnik postane šibkejši, prosimo, da zamenjate baterijo. Odprite baterijski predal s pomočjo izvijača.
- Uporabite gumbno baterijo tipa LR44. Prepričajte se, da ste baterijo vstavili z upoštevanjem pravilne polarnosti (+ pol mora kazati navzgor). Ponovno natančno privijte pokrov baterijskega predala (upoštevajte puščično oznako).
Pozor: Prepričajte se, da so vijaki spet dobro zategnjeni, tako da v napravo ne more vdreti voda.
- Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati. Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Pri rokovanju z iztečenimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!
- **Pozor:** Prosimo, da odsluženih naprav in praznih baterij ne mečete med gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Vzdrževanje

- Za doseganje najboljše funkcionalnosti mora biti solarni modul vedno čist. Napravo čistite z mehko krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali razredčil!
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Če vodna gladina zamrzne, odstranite termometer.

Predvidena uporaba, izključitev odgovornosti, varnostni napotki

- Naprava ni igrača. Shranjujte jo izven dosega otrok.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti, temveč je namenjena samo za zasebno rabo.
- Neustrezna uporaba ali nepooblaščenno odpiranje naprave vodita do izgube pravice do uveljavljanja garancije.

Tehnični podatki

Merilno območje temperature vode: -20...+50 °C (-4...+122 °F)
Natančnost: ±1 °C (±2 °F)
Ločljivost: 0,1 °C (0,1 °F)
Rezervna gumbna baterija: LR44

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Termometer za bazen TFA 30.1041**
Kat. št.: **67 21 02**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.