




NAVODILA ZA UPORABO
EuroTime Radijsko vodena stenska ura s
svetlobnim senzorjem (Ø x V) 30.5 cm x
4.5 cm črna

Kazalo

1. Vklop	2
2. Ročna nastavitve ure	3
3. Vsiljeno sprejemanje signala	2
4. Ponovna nastavitve (reset)	2
5. Tehnični podatki	3
6. Možni vzroki motenj	3
7. Radijsko vodena stenska ura	4
Garancijski list	5



1. Vklop

Vstavite nove »AA« 1,5V LR6 alkalne baterije. Sekundni kazalec začne teči in se ustavi na 12:00, nato začneta teči kazalca, za minute in ure, in se ustavita na ničti poziciji (12:00), to pomeni, da je prvotna nastavitve končana. (Če sekundni kazalec začne teči med 11:55 in 12:00; naredi še en krog in se ustavi na 12:00; če minutni kazalec začne teči med 11:52 in 12:00, naredi še en krog in se ustavi na 12:00). Ura začne nato sprejemati signal samodejno, kar traja približno 3–10 minut. Če je sprejem signala uspešen, bodo kazalci prešli na svoje pravilno mesto in bodo delovali normalno. Drugače se ura prestavi v normalen način in teče dalje nepravilno. Pri naslednji polni uri, se ponovi postopek. To traja do sprejema signala ali 14 zaporednih ponovitev, nato se iskanje signala konča.

2. Ročna nastavitve ure

Ko ne izvajate ponovnega nastavljanja ure, pritisnite in držite M.SET tipko za 3 sekunde in nato vnesite nastavitve ročno, tako lahko nastavite čas, ki ga želite. Pritisnite tipko M.SET vsakič ko minutni kazalec preteče eno minuto. Če ne pride do pritiska na tipko v roku 7 sekund, je konec izvajanja te funkcije.

3. Vsiljeno sprejemanje signala

Ko ura deluje normalno, pritisnite in držite REC. tipko za 3 sekunde, s tem se bodo vsi kazalci zavrteli in ustavili na izvornem položaju (12:00), nato lahko vsilite pogoje sprejemanja, če je sprejem uspešen, se bo signalna lučka prižgala 3-krat. Če do tega ne pride, ura deluje naprej glede na čas ki ga ima v spominu.

4. Ponovna nastavitve (reset)

Na zadnji strani naprave lahko vidite dva odprta kontakta. Ta kontakta lahko s pomočjo dveh kovinskih žic povežete in s tem povzročite kratek stik. Tako dosežete ponastavitev ure na začetno nastavitve, kot je zapisano v poglavju »1. Zagon«.

5. Tehnični podatki

Vgrajeni sprejemnik radijskega signala lahko lovi časovni signal DCF 77,5 / MSF 60KHz:

- delovna napetost	1,3 do 1,7 V
- temperaturno območje delovanja	0 do 55°C
- poraba baterije	150 µA
- baterijski tipi, ki jih lahko uporabljate	LR 14 / LR 6 AA
- iskanje signala s pomočjo sprejemnika	12-krat na dan
- samodejen preklon iz letnega na zimski čas ali obratno	približno 3 minute

6. Možni vzroki motenj

- Gospodinjski aparati brez dušilca radijskih motenj.
- TV sprejemnik oddaljen manj kot 2 metra.
- Naprave ki oddajajo visoko frekvenco.
- V večjem območju okoli oddajnika, 1500 km in več, lahko imajo topografski in meteorološki pogoji velik vpliv na sprejem zaradi specifične pokritosti dolgih radijskih valov.

Napaka:

Kazalci se ne premikajo ko ste vstavili baterijo.

Ura samodejno ne prikazuje pravega dneva, ker ni sprejela časovne nastavitve znotraj 10 minut po vstavitvi baterij.

Postopek:

Poglejte napetost baterije, kontakte na bateriji in pravilno polarnost. Premikajte uro, na primer, premikajte jo od 45 do 90 stopinj, ali pa jo premaknite bližje oknu. Poglejte če se v bližini nahaja kakšen vir visoko frekvenčnih motenj. Ponovno vstavite baterije.

Če kljub ponavljanju zagona ure večkrat zaporedoma, spreminjanja položaja ure, odstranitvi kakršnegakoli vira visoko frekvenčnih motenj, še vedno ne pride do samodejne nastavitve časa, pomeni da je prišlo do okvare oddajnika. Počakajte nekaj ur in nato ponovitev zagon ure.



7. Radijsko vodena stenska ura

Nastavitve in nastavitvev osvetlitve:

1. Ura, baterijsko ohišje za 1x AA
2. Ohišje za vir napajanja za 3 x AA
3. Nastavitve svetlobnega senzorja
AUTO samodejna prilagoditev svetlobe glede na svetlobo ambienta
OFF svetlobna luč izklopljena
ON svetloba luč vedno vklopljena
4. Možen priključek A/C napajalnika (neobvezno)

V skladu z zakonodajo:

Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str, 24, 97337 Dettelbach

Nemčija s tem izjavlja, da je izdelek skladen z osnovnimi potrebami in zahtevami Direktive 199/5/EC.

Kopijo podpisane in overjene deklaracije o skladnosti z zakonodajo lahko zahtevate na naslovu info@eurotime.eu

Države v katerih so R&TT zahteve sprejete:
Celotna EU, Švica in Norveška.





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: EuroTime Radijsko vodena stenska ura s svetlobnim senzorjem (Ø x V) 30.5 cm x 4.5 cm črna
Kat. št.: 67 21 27

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.