



## NAVODILA ZA UPORABO

# Termometer/vlagomer TFA 45.2027

Kataloška št.: 67 22 06



## KAZALO

Značilnosti .....	2
Osnovna nastavitvev .....	2
Menjava baterije .....	2
Funkcijske tipke .....	2
Indikator za stopnjo udobja v prostoru .....	2
Tehnični podatki .....	3
Izključitev odgovornosti .....	3
Garancijski list .....	4

## ZNAČILNOSTI

- Prikaz sobne temperature v °C/°F s pomnilnikom min./maks. vrednosti
- Prikaz vlažnosti zraka v prostoru v % rel. vl. s pomnilnikom min./maks. vrednosti
- Vse shranjene min./maks. vrednosti lahko ponastavite
- Prikaz stopnje udobja v prostoru
- Prikaz prazne baterije
- Montaža na steno ali postavitvev na ravno podlago

## OSNOVNA NASTAVITEV

V baterijski predal vstavite 1,5 V baterijo tipa AAA (Micro, IEC LR3). Za kratek čas se pojavijo vsi segmenti LCD-prikazovalnika. Nato so prikazane vrednosti sobne temperature in vlažnosti zraka v prostoru ter stopnja udobja v prostoru.

## MENJAVA BATERIJE

Za zagotovitev optimalne natančnosti prikaza vam priporočamo, da redno menjujete baterijo v tej napravi.



**Prosimo, da aktivno prispevate k varstvu okolja in odslužene baterije oddate samo na pooblaščenem zbirališču.**

## FUNKCIJSKE TIPKE

**Tipka MIN/MAX:** Za prikaz shranjenih min./maks. vrednosti sobne temperature in vlažnosti zraka v prostoru kratko pritisnite tipko.  
Za ponastavitvev vseh min./maks. vrednosti tipko pritisnite in 3 sekunde držite.

**Tipka °C/°F:** Pritisnite tipko za preklapljanje med prikazom temperature v °C ali °F.

## INDIKATOR ZA STOPNJO UDOBJA V PROSTORU

Indikator je namenjen prikazu stopnje udobja v prostoru na podlagi trenutnih pogojev v odvisnosti od vlažnosti zraka v prostoru. Puščica označuje trenutno stanje vlažnosti zraka v prostoru od "suhega" (DRY) do "vlažnega" (WET) na 5-stopenjskem barvnem prikazu.

RDEČ	DRY	SUHO	< 34 %
RUMEN			35-40 %
ZELEN	COMFORT	UDOBNO	41-55 %

TURKIZEN			56-64 %
MODER	WET	VLAŽNO	> 65 %

**Napotek:** Stopnja udobja ni prikazana, če se sobna temperatura nahaja izven merilnega območja ("OF.L").

## TEHNIČNI PODATKI

### Sobna temperatura:

Merilno območje: ..... 0 °C do 50 °C z ločljivostjo 0,1 °C  
 ..... 32 °F do 122 °F z ločljivostjo 0,2 °F  
 ..... (prikaz "OF.L" izven tega območja)

### Vlažnost zraka v prostoru:

Merilno območje: ..... 20 % - 95 %  
 (Če se vlažnost zraka v prostoru nahaja izven tega merilnega območja, se na mestu prikaza vlažnosti zraka pojavi "—"; pri vlažnosti zraka pod 20 % je prikazana vrednost "19%", pri vlažnosti zraka nad 95 % pa je prikazana vrednost "96%")

Merilni intervali temperature in vlažnosti zraka: ..... vsakih 20 s  
 ..... (ali vsaki 2 min pri skoraj prazni bateriji)

Napajanje: ..... 1 x 1,5 V baterija tipa AAA (Micro, IEC LR3)

Življenjska doba baterije: ..... pribl. 12 mesecev

Mere (Ø x Š): ..... Ø 103,5 x 19,5 mm (brez podstavka)

## IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

- Odslužene električne in elektronske naprave vsebujejo nevarne snovi. Odlaganje tovrstnih odpadkov v naravo ali na nepooblaščenih deponijah v veliki meri škodi okolju.
- Prosimo, da se za pridobitev naslovov pooblaščenih deponij ali zbirališč reciklažnih materialov z ločenim zbiranjem odpadkov obrnete na svoje lokalne ali regionalne upravne organe.
- Vse elektronske naprave in inštrumente je treba oddati na tak način, da je omogočena reciklaža. Uporabnika prosimo, da aktivno prispeva k zbiranju, reciklaži in ponovni uporabi električne in elektronske odpadne opreme.
- Nenadzorovano odstranjevanje tovrstnih odpadkov škodi javnemu zdravju in kakovosti okolja. Metanje med splošne ostale odpadke je strogo prepovedano.
- V skladu z oznako na embalaži in na samem izdelku je za uporabnika za njegovo lastno korist zelo priporočljivo, da pozorno prebere navodila za uporabo.
- Proizvajalec ali dobavitelj ne prevzemata odgovornosti za nepravilne prikaze ali posledice, ki bi jih ti nepravilni prikazi lahko imeli.
- Prosimo, upoštevajte, da je bil ta izdelek razvit samo za domačo rabo in samo kot indikator temperature ali drugih vremenskih podatkov.
- Ta izdelek ni primeren za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti.
- Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov tega izdelka brez vnaprejšnje najave.
- Ta izdelek ni igrača. Prosimo, da ga uporabljate oz. shranjujete izven dosega otrok.
- Nobenega dela teh navodil za uporabo ni dovoljeno reproducirati brez izrecnega pisnega dovoljenja proizvajalca.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Termometer/vlagomer TFA 45.2027**

Kat. št.: **67 22 06**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248

[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**