



## NAVODILA ZA UPORABO

# Kabelski vmesni zatemnilnik Ehmann 2110c0100

Kataloška št.: 70 23 24



## Kazalo

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Opis .....              | 2 |
| Delovanje .....         | 2 |
| Tehnični podatki .....  | 2 |
| Namestitev .....        | 2 |
| Varnostni napotki ..... | 2 |
| Priklučitev .....       | 3 |
| Garancijski list .....  | 4 |

## Opis

Kabelski zatemnilnik za zatemnjevanje:

- 230 V navadnih žarnic
- 230 V halogenskih žarnic
- nizkonapetostnih halogenskih žarnic v kombinaciji z zatemnilnimi konvencionalnimi (magnetnimi) transformatorji.

Skupno breme (vključno z izgubno močjo transformatorja) ne sme presegati 200 W/VA.

## Delovanje

VKLOP/IZKLOP prek drsnega stikala  
Zatemnjevanje z nastavljivim valjčkom

## Tehnični podatki

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nazivna napetost: .....          | 230 V~ (+6 %/-10 %) 50 Hz |
| Priklučna moč: .....             | 20-200 W/VA               |
| Varovalka: .....                 | M1AH / 250 V              |
| Način delovanja: .....           | fazna kontrola            |
| Maks. temperatura okolice: ..... | 40 °C                     |

## Namestitev

1. Izklopite dovod omrežne napetosti (glavna varovalka), izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Prerežite kabel svetilke na želenem mestu.
3. Snemite izolacijo s kabla (slika 1).
4. Odprite ohišje kabelskega zatemnilnika.
5. Priklučite napajalni kabel (slika 2).
6. Fiksirajte napajalni kabel s priloženo zaščito pred potegom.
7. Zadelite ohišje kabelskega zatemnilnika.
8. Aktivirajte dovod omrežne napetosti, priključite električni vtič na električno vtičnico.

## Varnostni napotki




Dela na 230 V omrežju lahko izvaja samo strokovnjak z upoštevanjem veljavnih določil (npr. DIN VDE). Vsa dela je dovoljeno izvajati samo takrat, ko je omrežna napetost deaktivirana. V primeru neupoštevanja napotkov za namestitev lahko pride do škode na napravi, požara ali ostalih nevarnosti. Z odpiranjem naprave ali ostalimi posegi v napravo izgubite pravico do uveljavljanja garancije.


Upoštevanje teh navodil za uporabo je sestavni del naših garancijskih pogojev.

- Kabelski zatemnilnik lahko uporabljate samo v suhih in zaprtih prostorih.
- Kabelskega zatemnilnika ne smete uporabljati, tako da je pokrit. Obstaja nevarnost zastajanja toplotne. Pri tem lahko pride do poškodb ali požara.
- Treba se je izogibati uporabi v neugodnih pogojih okolice. Sem sodijo nad 80 % relativna vlažnost zraka, mokrota, temperature okolice nad 50 %, topila, gorljivi plini, prah in hlapi.
- V primeru neupoštevanja navodil za uporabo lahko pride do škode na napravi, požara ali ostalih nevarnosti.
- Pazite, da kabelskega zatemnilnika ne boste polili s tekočino. Obstaja visoko tveganje za požar ali življenjsko nevaren električni udar. V primeru, da napravo nenamerno polijete s tekočino, takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in se za pomoč obrnite na strokovnjaka.
- Če na kabelskem zatemnilnikom opazite zunanje poškodbe, ki so nastale med prevozom ali zaradi nepravilne uporabe, ga ne smete uporabljati oz. morate takoj prenehati z uporabo. Tudi če kabelski zatemnilnik več ne kaže nobenih znakov delovanja, je treba takoj prenehati z uporabo in jo poslati specializiranemu trgovcu na popravilo.
- S spremjanjem naprave lahko pride do nevarnosti. Izgubite pravico do uveljavljanja garancije za kabelski zatemnilnik.
- Pri odpiranju naprave lahko izpostavite dele, ki so pod napetostjo (nevarnost električnega udara). Iz tega razloga lahko napravo odpre samo strokovnjak, potem ko se prepričate, da je ločena od omrežne napetosti.

#### Priklicitev



Slika 1



Slika 2

A = varovalka



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Kabelski vmesni zatemnilnik Ehmann 2110c0100**

Kat. št.: **70 23 24**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnjanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**