

Navodila za alarm

Kat. št. 75 06 61

UPORABA V SKLADU Z DOLOČILI

Alarm služi kot nadzorna naprava z alarmom za okna oz. kot kontrolni sistem vstopanja z gongom za vrata. Aktiviranje poteka s pomočjo magnetnega kontakta.

Napajanje s tremi gumbnimi baterijami

Naprave ne smete spreminjati ali predelovati.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo aparata preberite celotna navodila. Pri škodi, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil, preneha pravica do garancije. Za posledično škodo prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Za osebno ali stvarno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovnega ravnanja ali zaradi neupoštevanja varnostnih opozoril ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih primerih preneha vsakršna pravica do garancije.

Naprava in baterije ne spadajo v otroške roke. Ne puščajte baterij nenadzorovano ležati okrog, ker jih lahko otroci ali domače živali pogoltnejo.

V takšnem primeru poiščite zdravniško pomoč.

Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.

Pazite, da pri baterijah ne pride do kratkega stika. Baterij ne mečite v ogenj in jih ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije.

Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede, zato uporabite primerne zaščitne rokavice.

Pozor! Glasen alarm!

Vašega sluha ne izpostavljajte dalj časa temu alarmu, ker lahko močno poškoduje vaš sluh.

UPORABA

A) MENJAVA BATERIJE

Ko postane alarm tišji, morate zamenjati baterije. Pri tem odprite pokrov predala za baterije na prednji strani ohišja. Zamenjajte vse tri gumbne baterije z baterijami istega tipa. Pri tem pazite na pravilno polariteto, ki je označena v predalu. Nato zaprite pokrov.

B) INSTALACIJA

Alarm (glavno napravo) pritrdite z lepilnim trakom na zadnji strani na stranico okna ali vrat.

Pri tem pritrdite magnetni kontakt vzporedno s samolepilnim trakom na okenski okvir.

Upoštevajte usmeritev treh zarez v ohišju in pazite, da bodo magnetni kontakti vedno montirani v enaki višini in levo od glavne naprave (po potrebi uporabite distančnik oz. zavrtite alarmno enoto za 180°).

Pri montaži upoštevajte maksimalno razdaljo 8 mm, ki je ne smete prekoračiti.

C) PRVA UPORABA

Stransko obratovalno stikalo naravnajte na eno izmed treh funkcij:

CHIME = enkratni gong ob vsakem odprtju vrat kot kontrola vhodov

OFF = alarmna enota je izključena

ALARM = neprekinjen alarm, naraščajoč in pojemajoč alarm

TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost: 4,5 VDC (3 x LR 44 / AG13)

Nazivni tok: alarm/gong maks. 120 mA // 2 μ A stby

Glasnost: ca. 100 dBA

Velikost (DxŠxG): glavna naprava: 70 x 25 x 24 mm

Magnet: 40 x 15 x 15 mm

Garancija:

Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.