



## NAVODILA ZA UPORABO

# Prenosni alarm za odprta vrata/okno DX-A126

Kataloška št.: 75 15 71

## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Vsebina paketa .....	2
Razlaga simbolov .....	2
Varnostni napotki .....	3
Ravnanje z baterijami .....	3
Montaža in priprava na uporabo .....	4
Funkcija žepne svetilke .....	4
Menjava baterij .....	5
Vzdrževanje in čiščenje .....	6
Odstranjevanje .....	6
a) Splošno .....	6
b) Baterije in akumulatorji .....	6
Tehnični podatki .....	6
Garancijski list .....	7

## Predvidena uporaba

Ta prenosni alarm za odprta vrata/okno je namenjen varovanju vrat in oken. Takoj, ko se odprejo zavarovana vrata ali zavarovano okno, se sproži zvočni alarm.

Poleg tega ima prenosni alarm za odprta vrata/okno tudi funkcijo žepne svetilke.

Napajanje poteka z dvema 3 V gumbnima baterijama (tip: CR2032).

Prenosni alarm za odprta vrata/okno je namenjen uporabi izključno v suhih zaprtih prostorih.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb izdelka, kar je povezano z nevarnostmi kot so kratek stik, požar itd. Celotnega izdelka ne smete spreminjati ali predelovati. Nujno je treba upoštevati varnostne napotke v teh navodilih za uporabo. Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati.

## Vsebina paketa

- Prenosni alarm za odprta vrata/okno
- 2 x gumbna baterija CR2032
- Navodila za uporabo

## Razlaga simbolov



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, npr. zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol z roko opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

## Varnostni napotki



Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne jamčimo za posledično in materialno škodo ali za telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov!



Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je nujno treba upoštevati.

- Izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati, saj to ne pomeni le prenehanja veljavnosti garancije, temveč tudi skladnosti (CE).
- Izdelka ne smete izpostavljati ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam, vlagi ali težkim mehanskim obremenitvam.
- Pri hitri spremembi temperature izdelek potrebuje nekaj časa, da se ponovno stabilizira in prilagodi novi temperaturi okolice. Šele nato ga lahko ponovno začnete uporabljati. Iz tega razloga počakajte, da se izdelek segreje na sobno temperaturo in ga šele nato začnete uporabljati.
- Elektronske naprave niso igrača in jih je treba shranjevati izven dosega otrok!
- Če se pojavijo dvomi o pravilni uporabi izdelka ali glede varne uporabe, prosimo, da se obrnete na usposobljene strokovnjake.
- Embalaže nikoli ne pustite nenadzorovano ležati. Plastične folije/torbe itd. so vašim otrokom lahko nevarna igrača. Obstaja nevarnost zadušitve.
- Če domnevate, da varna uporaba naprave več ni možna, prenehajte z uporabo in napravo zavarujte pred nenamerno uporabo.
- Izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih zaprtih prostorih.
- Upoštevajte, da prenosni alarm za odprta vrata/okno ob sprožitvi alarma dosega glasnost pribl. 95 dB. Iz tega razloga se naj izdelek nikoli ne nahaja v neposredni bližini ušes.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Za napajanje lahko uporabite izključno dve 3 V gumbni bateriji tipa CR2032.
- V industrijskih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo le pooblaščen strokovnjaki oz. specializirane delavnice.

Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

## Ravnanje z baterijami

- Baterije ne sodijo v otroške roke.
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Iztekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Pazite, da baterij ne boste metal v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterij nikoli ne razstavljajte!
- Navadnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

- Ko izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati (npr. pri shranjevanju) odstranite vstavljeni bateriji, saj boste tako preprečili škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja baterij.

## Montaža in priprava na uporabo

Izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih zaprtih prostorih.

- Pri prvi uporabi odstranite morebitno varnostno izolacijo za baterije.
- Kontakt za vrata/okno izvlecite iz ohišja prenosnega alarma za odprta vrata/okno.
- Odstranite varovalo, ki drži skupaj oba kovinska kontakta.



**Upoštevajte, da se pri odstranjenem varovalu sproži zvočni alarm.**

- Prenosni alarm za odprta vrata/okno pritrdite na svoja vrata oz. okno tako kot prikazuje spodnja slika.



Prenosni alarm za odprta vrata/okno je nato pripravljen na uporabo.

Takoj ko se odprejo vrata oz. okno, se sproži zvočni alarm.

Alarm deaktivirate tako, da na kovinske kontakte za vrata/okno ponovno namestite varovalo. Ko prenosnega alarma za odprta vrata/okno ne potrebujete, kontakte za vrata/okno vstavite v držalo v ohišju.

## Funkcija žepne svetilke

Prenosni alarm za odprta vrata/okno ima funkcijo žepne svetilke.

Pritisnite tipko na sprednji strani izdelka, tako kot prikazuje slika na naslednji strani. Nato bela LED zasveti.



### Menjava baterij

Takoj ko se glasnost zvočnega alarma zmanjša, je treba zamenjati baterije.

Za zagotovitev pravilne menjave baterije upoštevajte naslednje korake:

- Odstranite pokrov baterijskega predala na zadnji strani.
- Iz baterijskega predala vzemite obe odsluženi bateriji.
- V baterijski predal vstavite dve novi 3 V gumbni bateriji (tip: CR2032) in pri tem upoštevajte pravilno polarnost (plus pol mora kazati navzgor).
- Ponovno namestite pokrov baterijskega predala.



## Vzdrževanje in čiščenje

Z izjemno opisane menjave baterije v notranjosti naprave ni sestavnih delov, ki potrebujejo vzdrževanje.

Za čiščenje zunanosti izdelka zadošča suha, mehka in čista krpa.

Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

## Odstranjevanje

### a) Splošno

Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

### b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadalženi (**Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji**) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. **Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.**



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Kemijske oznake za težke kovine so **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.

Odslužene baterije, akumulatorje in gumbne baterije lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji/gumbne baterije tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varstvu okolja!

## Tehnični podatki

Obratovalna napetost: ..... 2 x 3 V gumbna baterija (tip: CR2032)  
Življenjska doba baterije: ..... pribl. 45 min pri neprekinjenem alarmu  
..... pribl. 12 mesecev v stanju pripravljenosti  
Zvočni tlak: ..... pribl. 95 dB(A) na razdalji 1 m  
Območje delovne temperature: ..... -15 °C do +60 °C  
Teža: ..... pribl. 30 g (z baterijama)  
Mere (V x Š x G): ..... pribl. 74 x 35 x 13 mm

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prenosni alarm za odprta vrata/okno  
DX-A126**  
Kat. št.: **75 15 71**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**