

## **Navodila za digitalno kljunasto merilo PMS 150**

Kat. številka 803308

- Narejen iz zelo močnih karbonskih sestavin
- Minimalna lestvica za odčitavanje je 0.1 mm – 0.001 "
- Moč: baterija 1.5V

Glejte sliko:

1. Notranja merilna čeljust
2. vijak
3. LCD prikaz
4. Prikaz podatkov
5. Brisalec
6. Koračna merilna glava
7. Zunanja merilna čeljust
8. Brisalec
9. Lestvica
10. Rezilo za merjenje globine
11. Nastavitev »0« (nastavitev na nič na vsakem položaju merilnega območja)
12. Preklop med METRI / INČI

### **FUNKCIJE**

Merilno območje .....	0 – 150 mm..	0 - 6"
Resolucija.....	0.10 mm .....	0.001"
Ponavljanje.....	0.10 mm .....	0.001"
Maksimalna hitrost merjenja .....	1.5 m/sek.....	60"/sek.
Merilni sistem.....	linearni, brez stikal (CAP)	
Zaslon.....	CD-zaslon, znak minus »_____«, 5 števil s pisavo višine 4.7mm, majhne številke "5" in znak IN za meritve v inčih	
Moč: .....	1 srebrna oksidna baterija, 1.5 V z 12-mesečno življenjsko dobo z osvetlitvijo, ki opozori na iztrošenje	
Obratovalna temperatura: .....	0°C - +40°C	
Temperatura za skladiščenje .....	-20°C - +70°C	
Vpliv vlage ..	od 0 do 80% relativne vlažnosti ni pomemben	

### **NAVODILO**

1. Pazite, da so površine predmetov čiste, izogibajte se stiku tekočin z drsnikom, da ne poškodujete elektronike.
2. Površine čistite nežno z alkoholom ali drugimi čistili. Nikoli ne uporabljajte organskih raztopin in nikoli ne potaplajte naprave v vodo.
3. Ne odstranjujte zadnjega pokrova, kadar ne uporabljate vmesne ploskve in nikoli se ne dotikajte merilnega dela z metalnim predmetom, da ga ne poškodujete.

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poskusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Dobavitelj blaga je Conrad Electronic Nemčija, uvoznik pa Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.