

## Navodila za grelno pištolo, 8-delni set 2000 W

Kat. štev. 81 25 37

### SPLOŠNI OPIS

Idealen pripomoček za ločevanje barve, mehko lotanje, varjenje plastike in sušenje. Preko 2 stopenj boste lahko nastavljali temperaturo.

### UPORABA V SKLADU Z DOLOČILI

To električno orodje je namenjeno za odtajevanje, dezinfekciranje, odstranjevanje barv, lepljenje, spajkanje, taljenje, krčenje, varjenje, sušenje in preoblikovanje. Ta izdelek je namenjen za priklon na 230 V 50 Hz (10 / 16 A) vtičnico z zaščitnim kontaktom in izmenično napetostjo. Območje uporabe je omejeno na zaprte, suhe prostore. Kontakta z vlago se morate obvezno izogibati. Izdelka ne smete uporabljati za namene industrije. Drugačna uporaba od navedene ni dovoljena in lahko vodi do poškodb oz. uničenja izdelka. Varnostna opozorila morate obvezno upoštevati.

### VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo aparata preberite cela navodila. Če nastopi škoda zaradi neupoštevanja navodil, vam ne bomo upoštevali garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave.

- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave.
- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi prisotnosti.
- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker lahko pride do požara; v primeru, da do razliza vseeno pride, odstranite baterijo, izključite napravo iz kakršnegakoli vira napajanja in se posvetujte s strokovnjakom.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam ali vlagi.
- Izogibajte se močnim mehničnim udarcem.
- Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s problemi nastavitve funkcij, s problemi varnosti ali povezav.
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku.
- Upoštevajte varnostna navodila tudi pri drugih napravah, s katerimi je naprava povezana.
- Pri uporabi v komercialne namene morate upoštevati ustrezna pravila za preprečevanje nesreč.
- OPOZORILO! Nevarnost opeklin: izpušna cev in šobe se pri uporabi zelo segrejejo. Počakajte, da se vse orodje najprej ohladi, preden ga zložite nazaj v transportni kovček.
- Pri delu z orodjem nosite zaščitne rokavice.
- Pare, ki nastajajo pri delu s pištolo, ne smete vdihovati. Različni materiali bi lahko zaradi vročega zraka sprožili kemične reakcije. Zato pri delu s pištolo v stanovanjskih prostorih, garažah itd. vedno poskrbite za zadostno prezračevanje.
- izdelka ne uporabljajte za sušenje las
- izstopajočega zraka ne usmerjajte proti živalim ali osebam
- izstopne odprtine ali prezračevalnih zarez ne zapirajte ali zamašite

Stopenjsko stikalo					
Pritisnjeno navzdol:	stopnja I	300 stopinj C	1000 W	500 l/min	
Stopenjsko stikalo na sredini:	izklop				
Pritisnjeno navzgor:	stopnja II	600 stopinj C	2000 W	650 l/min	

To pištolo na vroči zrak lahko uporabljate kot ročno ali stoječo napravo.

### Ročna naprava:

Primate za ročaj, tako da boste lahko stopenjsko stikalo upravljali s kazalcem.

### Stoječa naprava:

Pištolo postavite navpično na zadnjo okroglo stojšče in ročaj. Pazite na to, da bo podlaga čista in brez prahu, da ne bi umazan zrak posrkalo v notranjost pištole in eventualno poškodovalo motor.

Uporaba šobe, razdalja do obdelovanega predmeta, stopnja moči so odvisni od materiala in željenega načina obdelave. Pred začetkom dela naredite test.

### NEGA IN OSKRBA

Preden začnete s čiščenjem naprave, obvezno preberite varnostna navodila. Izdelek lahko čistite le z rahlo navlaženo krpo ali čopičem. V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, ker bi lahko tako poškodovali izdelek.

### TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	230 V AC (izmenična napetost) / 50 Hz
Poraba moči	stopnja I ca. 1000 W, stopnja II ca. 2000 W
Količina zraka	stopnja I 500 l/min, stopnja II 600 l/min
Temperatura zraka	stopnja I 300 stopinj C, stopnja II 600 stopinj C
Zaščitni razred	II
Dolžina priključnega kabla	ca. 1,6 m
Teža	ca. 0,7 kg

### Garancija:

- Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se šobe z vročim zrakom!

- pri uporabi naprave bodite pozorni na vnetljive materiale
- ne usmerjajte predolg časa na eno in isto mesto
- toplota se lahko prenaša na vnetljive materiale, ki so pokriti ne uporabljajte v okolici z eksplozivnimi snovmi
- naprave ne pustite nenadzorovane
- počakajte, da se naprava ohladi, preden jo pospravite
- pazite na pline in paro, ki lahko nastane pri obdelavi umetnih materialov, lakov itd.
- zaščitite oči z očali
- pištole na vroči zrak ne uporabljajte skupaj s kemičnimi raztopinami
- kabla ne izpostavljajte vročemu zraku pištole
- če uporabljate podaljšek, mora biti le-ta odporen na toploto
- naprave ne uporabljajte nad vodo

### OPOZORILNI UKREPI

- iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave ni dovoljeno.
  - če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, je ne uporabljajte več. Varna uporaba naprave ni več možna v naslednjih primerih:
    - če naprava ne deluje več
    - če so na napravi vidne poškodbe
    - če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih pogojih
    - če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim obremenitvam
  - naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ali visoki vlažnosti
- Pazite na to, da zaščitni vodnik (rumen/zelen) ni prekinjen niti v omrežnem kablu eventualno priključenega podaljška, niti v/na napravi. V primeru prekinitve obstaja življenjska nevarnost. Uporaba brez povezave z zaščitnim vodnikom ni dovoljena.

### DOBAVA VSEBUJE

- 1 pištolo na vroči zrak
- 1 lopatico
- 1 odstranjevalni ročaj
- 3 odstranjevalne tekočine za odstranjevalni ročaj
- 1 ploščato šobo
- 1 okroglo šobo 21 mm
- 1 okroglo šobo, polovalno, 30 mm
- 1 šobo z odstranjevalnim ročajem, 35 mm
- 1 navodilo za uporabo
- 1 transportni kovček

### UPORABA

Obvezno upoštevajte varnostna navodila!

Pred uporabo preverite, če se navedena napetost ujema z omrežno napetostjo. Omrežni vtičnik vtaknite v pravilno instalirano vtičnico z zaščitnim kontaktom. Izberite za vaš namen primerno šobo iz vaše dodatne opreme. Nataknite jo na izstopno cev pištole za vroči zrak. S stopenjskim stikalom na ročaju pištole določite željeno količino zraka in temperaturo.

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobave nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
  - pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
  - pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
  - pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
  - pri priklonu na napačno napetost ali vrsto toka
  - pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
  - pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
  - pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja
- Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjinske odpadke.
- Garancijska izjava:** Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme, traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnil popraviljen ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.