

Navodila za pozitiv 20, kat. št. 81 39 40

Fotopozitivni lak za izdelovanje tiskanih vezij po foto (jedkalnem) postopku. Vsebina doze 200 ml.

OPIS

Fotopozitivni lak v mešanici topila. Sprej-doza (tlačna posoda za plin, aerosol) z dimetiletom kot pogonskim plinom. Uporaba za izdelovanje tiskanih vezij in fotolitografij.

NEVARNOSTI

Zdravje in varnost: lahko vnetljivo (R12), draži oči.
Drugi nasveti: doze – spreji lahko pri segretju nad 50 stopinj Celzija eksplodirajo! Po uporabi ne odpirajte nasilno! Ne pršite proti plamenu ali žarečim predmetom.

PRVA POMOČ

Splošni nasveti: pri neobičajnih ali nenehnih simptomih vedno dobite zdravniški nasvet
Kontakt z očmi: dražeče
Kontakt s kožo: daljši kontakt lahko vodi do draženja
Vdihavanje: zaradi prevelike količine vdihanega lahko pride do glavobola, slabosti ali vrtoglavice. Pacienta odpeljite na svež zrak
Požiranje: po bljuvanju je verjetna aspiracija v pljuča. Tekočine lahko vodijo do kemične pnevmonije. Posvetujte se z zdravnikom.

ODPRAVLJANJE POŽARA

Vnetišče: < 0 stopinj Celzija
Gasivo: vodni sprej ali razpršeno škropivo, alkoholno obstojna pena, suhe kemikalije ali ogljikov dioksid
Posebni ukrepi: posode, ki so izpostavljene požaru, ohladite s curkom vode ali odstranite od žarišča, če je to možno brez nevarnosti
Posebne nevarnosti: spreji lahko pri segretju nad 50 stopinj Celzija eksplodirajo

FIZIKALNI IN KEMIČNI PODATKI

Oblika aerosol)	agregatno stanje: sprej-doza (pod pritiskom,
	Barva: modra
	Vonj: topilo
Taljivost	< -20 stopinj Celzija
Vrelišče	56 ... 145 stopinj Celzija
Relativna gostota	0,78 (pri 20 stopinj Celzija, voda = 1)
Topljivost v vodi	mešano
Vnetišče	< 0 stopinj Celzija
Samovžig	> 200 stopinj Celzija

STABILNOST IN REAKTIVNOST

Uporabljajte le v dobro prezračenih območjih. Ne uporabljajte v bližini vročine in vnetljivih virov. Posodo varujte pred sončnimi žarki in temperaturami nad 50 stopinj Celzija. V bližini ne kadite. Izogibajte se bližini močno oksidiranih sredstev. Nevarni produkti zaradi razpada: saje, produkti iz ogljikovodika, dušika. Pazite, da ne pride v roke otrokom!

NEVARNOSTI

Zdravje in varnost: lahko vnetljivo (R12), draži oči (R36)
Drugi nasveti: doze – spreji lahko pri segretju nad 50 stopinj Celzija eksplodirajo

UKREPI PRI IZLOČANJU

Osebnostni varnostni ukrepi: vse vnetljive vire izključite. Poskrbite za dobro zračenje.
Okoljevarstveni ukrepi: preprečite iztek v odpadne vode, talne vode, površinske vode in zemljo
Metoda čiščenja: z nevnetljivimi tekočinsko vpojnimi materiali

POSTOPANJE IN SKLADIŠČENJE

Uporabljajte le v dobro prezračenih območjih. Ne uporabljajte v bližini vročine in vnetljivih virov. Posodo varujte pred sončnimi žarki in temperaturami nad 50 stopinj Celzija.
Pazite, da ne pride v roke otrokom!

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.