



VARNOSTNI LIST V SKLADU Z 1907/2006/ES

Čistilo za šipe Sonax Xtreme NanoPro 1:100

Kataloška št.: 81 44 71

Kazalo

1. Podatki o snovi, pripravi in proizvajalcu	2
2. Morebitne nevarnosti	2
3. Sestava/podatki o sestavinah	2
4. Ukrepi za prvo pomoč	3
5. Protipožarni ukrepi	3
6. Ukrepi ob nenamernih izpustih	3
7. Ravnanje z izdelkom in skladiščenje	4
8. Omejitev izpostavljenosti in osebna zaščitna oprema	4
9. Fizikalne in kemijske lastnosti	4
10. Stabilnost in reaktivnost	5
11. Toksikološki podatki	5
12. Ekološki podatki	5
13. Napotki za odstranjevanje	5
14. Podatki o prevozu	5
15. Predpisi	6
16. Ostali podatki	6
Garancijski list	7

1. Podatki o snovi, pripravi in proizvajalcu

Trgovsko ime izdelka

Čistilo za šipe Sonax Xtreme NanoPro 1:100

Namen uporabe

Nega avtomobila.

Podatki o proizvajalcu

Sonax GmbH
Münchener Straße 75
86633 Neuburg/Donau
Nemčija

Telefon: 0049 (0) 84 31/53-0, faks: 0049 (0) 84 31/53-3 90
E-pošta: ERP@sonax.de

2. Morebitne nevarnosti

Znane niso nobene posebne nevarnosti.

3. Sestava/podatki o sestavinah

Kemične karakteristike (priprava)

Opis

Vodna raztopina tenzidov z glikol etrom.

Nevarne sestavine

Št. CAS Oznaka v skladu z direktivo ES	Št. EINECS	Vsebnost	Enota	Znaki za nevarnost	Stavki R
anionski tenzidi		10-16 %	Xi		R36/38
anionski tenzidi		2-3,5 %	Xi		R10, R36/38
107-98-2 1-metoksi-2-propanol	203-539-1	5-10 %			R10

4. Ukrepi za prvo pomoč

Splošni napotki

Slecite umazana oblačila.

Po vdihovanju

Poskrbite za svež zrak.

Po stiku s kožo

Ob stiku s kožo temeljito sperite z vodo.

Po stiku z očmi

Ob stiku z očmi temeljito izperite z vodo.

Po zaužitju

Ne silite se k bljuvanju.

Poiščite zdravniško oskrbo.

5. Protipožarni ukrepi

Ustrezna sredstva za gašenje

Voda

Pena

Gasilni prah

Ogljikov dioksid

6. Ukrepi ob nemamernih izpustih

Okoljevarstveni ukrepi

Pazite, da izdelek ne zaide v površinske vode/podtalnico.

Pazite, da izdelek ne zaide v podtalje/zemljino.

Postopki za čiščenje/prestrezanje

Izdelek prestrezite z materialom, ki veže tekočine (npr. univerzalno vezivno sredstvo). Ostanke splahnite z vodo.

7. Ravnanje z izdelkom in skladiščenje

Ravnanje z izdelkom

Napotki za varno ravnanje z izdelkom

Pri pravilni uporabi posebni ukrepi niso potrebni.

Napotki za protipožarno in protieksplozijsko zaščito

Posebni ukrepi niso potrebni.

Skladiščenje

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod

Varno preprečite vdor izdelka v tla.

Napotki za skupno skladiščenje

Izdelka ne skladiščite skupaj z živili.

Nadaljnji podatki o pogojih skladiščenja

Priporočena temperatura skladiščenja: 20 °C.

Razred skladiščenja: 10

8. Omejitev izpostavljenosti in osebna zaščitna oprema

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki se nanašajo na delovno mesto in jih je treba nadzorovati:

Št. CAS Oznaka v skladu z direktivo ES	Št. EINECS 107-98-2	Vrsta Mejna vrednost za delovno mesto	Vrednost 370	Enota mg/m ³

Osebna zaščitna oprema

Ni potrebna.

Pred premori in ob koncu dela si umijte roke.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz

Oblika: tekoča

Barva: modra

Vonj: značilen

Podatki, relevantni za varnost

Vrelišče: 100-120 °C

Plamenišče: 65 °C

Metoda: DIN 51755

Gostota pri 20 °C: 1,08-1,09 g/ml

Topnost v vodi: pri 20°C 100 %

pH-vrednost: koncentrat (20 °C) 8,0-8,5

Čas iztekanja pri 20 °C: 10-15 s

Metoda: DIN ES ISO 2431

10. Stabilnost in reaktivnost

Nevarne reakcije

Znane niso nobene nevarne reakcije.

Nevarni razgradni produkti

Znani niso nobeni nevarni razgradni produkti.

11. Toksikološki podatki

Ni nobenih toksikoloških podatkov.

12. Ekološki podatki

Površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje izdelek, izpolnjujejo zahteve evropske direktive o detergentih (ES/648/2004), ki se nanašajo na biološko razgradljivost tenzidov v pralnih in čistilnih sredstvih.

Pazite, da se izdelek ne bo nadzorovano iztekal v okolje.

13. Napotki za odstranjevanje

Odstranjevanje izdelka

Izdelek je treba oddati z upoštevanjem predpisov za posebne odpadke na ustrezni deponiji za posebne odpadke ali sežigalnici posebnih odpadkov.

Klasifikacijski seznam odpadkov

20 01 30 Čistila

Odstranjevanje neočiščene embalaže

15 01 02 Embalaža iz umetne mase

14. Podatki o prevozu

Ni nevarna snov glede na GGVS/GGVE, RID/ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Predpisi

Označevanje

Izdelka v skladu z direktivami ES/posameznimi državnimi zakoni ni treba označevati.

Znaki za nevarnost

Stavki R

Stavki S

S2

Izdelek se naj nahaja izven dosega otroških rok.

Tehnična navodila glede zraka:

Vsebuje organske snovi v skladu s 5.2.5.

Razred za ogrožanje vode/vir

Snov, ki ogroža vodo: WGK 2 (VwVwS 17.05.99).

16. Ostali podatki

Seznam stavkov R/dobesedni navedek sestavin, ki so navede pod 3. točko

R10 Vnetljivo

R36/38 Draži oči in kožo

Vsebuje gorenje snovi (= ukrep za zaščito otrok).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja. Služijo opisu izdelka glede varnostnih zahtev in s tem ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede določenih lastnosti izdelka.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Čistilo za šipe Sonax Xtreme NanoPro
1:100**
Kat. št.: **81 44 71**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.