

Navodila za plinski spajkalnik, tip S1K

Kat. šte. 81 75 54

Opozorilo:

- Pred uporabo najprej preberite navodila. Pozor pri delu! Naprava vsebuje vnetljiv plin butan pod pritiskom.
- Naprave ne izpostavljajte odprtemu plamenu ali temperaturam preko 50 stopinj C.
- Pri delu držite napravo stran od telesa in obraza.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini gorljivih substanc.
- Preden odložite spajkalnik se prepričajte, da so plameni popolnoma ugasnili.
- Zaščitno kapico lahko namestite na katalizatorsko konico tudi ko ta še ni shlajena, seveda velja biti zelo pazljiv.
- Če plamen ali katalizator pulzirata, je pretok plina prevelik.
- Izdelek ščitite pred dosegom otrok.

Plin: Spajkalnik za delovanje potrebuje navaden plin butan za vžigalnik. Uporabljate samo filtriran plin, kot ga uporabljajo pri vžigalnikih znamke Ronson, Braun ali Calibri. Nekaj tekočega plina se mora videti skozi okence, samo hlapi plina ne zadoščajo za delovanje.

Postopek vžiga: Spajkalnik SuperPro je opremljen s piezo-elektronsko vžigalnim sistemom.

Funkcija gorilnika: Odstranite katalizatorsko konico s krovno matico. Regulator za temperaturo nastavite na srednjo vrednost. S pomočjo ventila odprite pretok plina (pomično stikalo potisnite v smeri konice – kot nakazuje trikotnik). Piezo stikalo potisnite nazaj v smeri puščice do zaskoka. Ne potisnite stikala s prstom nazaj v izhodno pozicijo, saj je tako pretok plina kratko prekinjen in lahko plamen ugasne.

Pozor: Po uporabi sta lahko konica in krovna matica še vroči.

Spajkanje/pihanje/rezanje: Izbrano konico (konico za spajkanje, šobo za vroči plin, rezilo) pritrdite s krovno matico. Regulacijo plina nastavite na maksimalno pozicijo. Odprite ventil za plin. Piezo-stikalo potisnite nazaj do zaskoka in ga z rahlim pritiskom palca pustite do izhodne pozicije, tako da bo s prekinitvijo pretoka plina ugasnil plamen in bo lahko katalizator prevzel gorenje. Žareči katalizator, ki ga lahko vidite skozi odprtino plina na spodnjem delu konice, kaže pravilno delovanje.

Nastavitev temperature: Temperaturo nastavite z vrtenjem ventila za nastavitev na koncu naprave. Pravilna nastavitev temperature je stvar izkušenj. Ni nujno, da pri pravilni nastavitvi katalizator žari rdeče.

Polnjenje: Ventil za odvod mora biti zaprt. Za polnjenje navadno ne potrebujete nobenega adapterja. SuperPro držite med polnjenjem od zgoraj navpično in ne poševno. Polnjenje je končano, ko iz polnilnega ventila plin slišno uhaja.

Zamenjava konic: S pomočjo krovne matice lahko enostavno zamenjate, pritrdite in odstranite različne konice.

Opozorilo: Iz odprtine izhaja vroči plin, ki ima temperaturo 580 stopinj C. Ko odložite spajkalnik pazite, da konice, če je ta vroča, kaže navzgor. Najboljše, če spajkalnik podstavite z zaščitnim pokrovom.

Temperaturna območja:

Spajkalne konice – manj ali 580 stopinj C

Plamen (brez konice) – manj ali 1300 stopinj C

Šoba za vroči plin – manj ali 625 stopinj C

Vročje rezilo – manj ali 580 stopinj C

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.