

## NAVODILA: ŠTOPARICA RACE CG-501

Kat. štev.: 840573

Majhna toda modna in zares ergonomske oblike! Ta mini štoparica je idealna za v roko, hkrati pa jo odlikuje njena majhnost, saj jo lahko spravite prav povsod. Oprema: Prikaz normalnega časa, vmesnega časa, prikaz časa krogov, prikaz dneva in datuma. Tehnični podatki: Funkcija časa v 12 ali 4-urnem formatu, območje merjenja štoparice 60 min, natančnost 1/100 s, komplet vključuje gumbno baterijo LR 44.

## VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo aparata preberite cela navodila. Če nastopi škoda zaradi neupoštevanja navodil, vam ne bomo upoštevali garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave.

- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave.
- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi prisotnosti.
- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker lahko pride do požara; v primeru, da do razlitja vseeno pride, odstranite baterijo, izključite napravo iz kakršnegakoli vira napajanja in se posvetujte s strokovnjakom.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam ali vlagi.
- Izogibajte se močnim mehanskim udarcem.
- Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s problemi nastavitve funkcij, s problemi varnosti ali povezav.
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku.
- Upošteвайте varnostna navodila tudi pri drugih napravah, s katerimi je naprava povezana.
- Pri uporabi v komercialne namene morate upoštevati ustrezna pravila za preprečevanje nesreč.
- Za čiščenje ohišja naprave in LC-zaslona uporabljajte mehko in rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Naprava lahko deluje z uporabo gumbne baterije LR44. Ne preizkušajte delovanje naprave na drugih izvorih energije.

## OPOZORILNI UKREPI

- iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave ni dovoljeno.
- če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, je ne uporabljajte več. Varna uporaba naprave ni več možna v naslednjih primerih:
  - če naprava ne deluje več
  - če so na napravi vidne poškodbe
  - če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih pogojih
  - če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim obremenitvam
- naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ali visoki vlažnosti

## SPREMINJANJE NAPRAVE

- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave;
- Iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave ni dovoljeno.

## OTROCI

- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi prisotnosti.
- Naprava ne spada v otroške roke.
- V prisotnosti otrok bodite posebno previdni, da ne bodo poskušali vtikati predmetov skozi odprtine ohišja. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara.
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku.

## ZUNANJI VPLIVI

- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker lahko pride do požara; v primeru, da do razlitja vseeno pride, odstranite baterijo, izključite napravo iz kakršnegakoli vira napajanja in se posvetujte s strokovnjakom.
- Po ohišju ne polivajte tekočin, ker obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara. V takšnem primeru takoj potegnite vtič iz vtičnice in se obrnite na strokovnjaka.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam ali vlagi.
- Naprave ne izpostavljajte direktnim močnim sončnim žarkom, vibracijam, prahu, vročini, mrazu in vlagi.
- Izogibajte se močnim mehanskim udarcem.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih ali v pogojih, kjer so vnetljivi vplivi, hlapi ali prah.

## STROKOVNA POMOČ

- Če dvomite glede načina delovanja, varnosti ali priključitve naprave, se obrnite na strokovnjaka.
- Če naprava ne deluje, je nikakor ne popravljajte sami, ampak jo nesite na servis ali v elektro delavnico.
- V dvomljivih primerih so brezpogojno potrebna posvetovanja pri strokovnjakih, izvedencih ali proizvajalcih uporabljenih konstrukcijskih sklopov.
- Če si niste povsem na jasnem glede priključitve ali imate vprašanja, katerih odgovorov niste našli v navodilih, se posvetujte s tehnično službo ali se obrnite na drugega ustreznega strokovnjaka.

## BATERIJE

- pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polariteto (+ / -). Napačna polariteta lahko vodi do poškodb naprave.
- če naprave dalj časa ne uporabljate, vzemite baterije ven.
- nikoli ne uporabljajte različnih tipov baterij in ne mešajte med sabo starih in novih baterij. Vedno zamenjajte cel set baterij.
- Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede, zato uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Pazite, da pri baterijah ne pride do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije.
- Baterij ne mečite v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije.

## Varnostni ukrepi

- Baterije ne spadajo v otroške roke
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.
- Ne pustite baterij prosto ležati, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali živali pogoltnejo. V takem primeru pojdite takoj k zdravniku.
- V primeru zaužitja morate takoj k zdravniku.
- Baterije ne smejo biti poškodovane, ne smete jih metati na ogenj ali jih polniti, če niso za to namenjene.
- Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri dotiku s kožo povzročijo razjede, zato v takih primerih uporabljajte varnostne rokavice.
- Pazite, da pri baterijah ne pride do kratkega stika ali da jih ne vržete v ogenj. Ne smete jih polniti. Obstaja nevarnost eksplozije.

## ! – Vstavljanje baterije:

- ne dajajte baterij otrokom v roke
- baterije so odpadke, s katerim je potrebno ravnati pazljivo in ne spada v navadne smeti
- ko vstavljate baterijo, pazite na pravilno polariteto (+/-)
- če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije
- ne polnite baterij, če niso temu namenjene; ne izpostavljajte jih ognju, ker obstaja velika nevarnost eksplozije
- baterija, ki pušča, lahko povzroči draženje kože, zato pri upravljanju uporabljajte rokavice.

## Okoljevarstvena opozorila!

**Petrošnik je dolžan izrabljene baterije in akumulatorje odlagati na za to primernem prostoru. Odlaganje med hišne odpadke ni dovoljeno. Baterij in akumulatorjev ne pustite ležati v bližini otrok. Če jih pogoltnejo je to življenjsko nevarno. V takem primeru nemudoma poiščite zdravniško pomoč.**  
**Pazite na kratki stik, ne mečite baterij v ogenj in jih ne polnite, saj lahko eksplodirajo.**

Škodljive substance v baterijah:

- Pb- akumulator vsebuje svinec
- Cd- akumulator vsebuje kadmij
- Hg- akumulator vsebuje živo srebro

## SPLOŠNO

- Naprave vedno priključujte na napetost, ki je podana v navodilih.
- Vse naprave, ki jih priključujete v omrežno napetost, naj bodo nepoškodovane.
- Kabli, ki vodijo od naprave do vtičnice, naj ne bodo poškodovani.
- Pred odpiranjem naprave vedno izvlecite vtič ali zagotovite, da naprava ne bo pod napetostjo.
- Če naprave ne uporabljate ali pred čiščenjem, potegnite vtič iz vtičnice.
- Vse naprave, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v toplejše, morate pustiti nekaj časa, da se izloči morebiten kondenzat, ki bi pri tem nastal.
- Sestavne dele, montažne sklope ali aparate smete vklopiti samo, če so bili predhodno, proti dotiku varno, vgrajeni v ohišje. Med vgradnjo ne smejo biti pod napetostjo.
- Uporaba orodij na aparatih, sestavnih delih ali montažnih sklopih je dovoljena samo, če je zagotovljeno, da so aparati ločeni od napajalne napetosti in da so bili sestavni deli aparata predhodno razelektreni.
- Napetostne kable ali vodnike, s katerimi je aparat, sestavni del ali montažni sklop povezan, je potrebno vedno kontrolirati, če na izolaciji ni napak ali prekinitev.
- Upošteвайте varnostna opozorila in navodila tudi pri drugih napravah, s katerimi je naprava povezana.

Pri odpiranju pokrova ali odstranjevanju delov lahko razkrijete dele, ki so pod napetostjo. Pod napetostjo so lahko tudi priključni deli. Pred vzdrževanjem, popravilom ali zamenjavo delov ali sklopov izključite napravo iz omrežja. Vzdrževanje ali popravilo naprave lahko opravi le strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostjo oz. z zadevnimi predpisi.

#### KOMERCIALNA RABA

- Pri uporabi v komercialne namene upoštevajte predpise o preprečevanju nesreč združenja komercialnih poklicnih skupnosti za električne naprave in obratovalna sredstva.

#### ČIŠČENJE

- Za čiščenje ohišja naprave in LC-zaslona uporabljajte mehko in rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- popravilo naprave lahko opravi le strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostjo oz. z zadevnimi predpisi.
- Kondenzatorji v napravi so lahko še naelektreni, čeprav je naprava ločena od vseh virov napetosti.

#### DELOVANJE

S to štoparico boste lahko merili čas do 24 h. Prvih 30 minut boste lahko merili čas na 1/100 s natančno, nato pa boste lahko merili čas v urah in sekundah. Štoparica ima tudi vgrajeno uro s koledarjem in budilko. Na štoparici imate možnost prikaza časa v 12 ali 24 urnem formatu. Poleg normalne nastavitve budilke lahko nastavite tudi signal za uro. Štoparica deluje s pomočjo gumbne baterije tipa LR44.



Tipka A: funkcija alarma (ure, minute, AM/PM)  
Tipka B: modus nastavitve za štoparico, nastavev alarma, nastavev časa  
Tipka C: nastavev koledarja (mesec, datum, dan v tednu)

#### Modus nastavitve časa:

Na tipko B pritisnite toliko časa, da se boste znašli v modusu za nastavev časa. Modus nastavitve časa spoznate po tem, ker se na zaslonu prikažejo: dan v tednu, ure, minute in sekunde.

Za nastavev časa pritisnite 3-krat na tipko B. Sedaj prične prikaz za sekunde utripati. S tipko C lahko spreminjate vrednosti po korakih navzgor (v območju za sekunde na 00nastavev). S tipko A lahko izbirate nastavev v naslednjem vrstnem redu: sekunde, minute, ure, dan, mesec, dan v tednu. Ko pri nastavitvi ur pritisnete na tipko C, lahko zamenjate (izbirate) med 12-urnim modusom in z nadaljnjim pritiskanjem 24-urni modus. Za izhod iz modusa nastavitve časa 1x pritisnite na tipko Mode (na tipko B). S pritiskom na tipko C v modusu časa lahko razberete datum in s pritiskom na tipko A nastavljate čas za alarm-

#### Nastavev časa za alarm:

S pritiskom in držanjem tipke A v modusu časa lahko vidite nastavljen čas za alarm. Če držite tipko A še naprej lahko s tipko C alarm vklopite oz. izklopite. V primeru, da je alarm vklopljen, se na zaslonu prikaže simbol za zvonček.

V primeru, da želite vklopiti signal za uro, potem držite tipko A in pritisnite na tipko B. Če je signal za uro vklopljen, potem se na zaslonu izpišejo kratice za dan v tednu.

Za nastavev alarma pritisnite v modusu na nastavev časa 2-krat na tipko B (MODE tipka). Minute za nastavev alarma pričnejo utripati. S tipko C lahko nastavite minute. S pritiskom na tipko A pričnejo utripati še ure, ki pa jih prav tako lahko nastavite s pomočjo tipke C.

Ko nastavite čas alarma se bo ta avtomatično aktiviral (na zaslonu se prikaže simbol za zvonček). Ko se oglasi alarm ga lahko izklopite s pritiskom na tipko A ali s pritiskom na tipko C.

#### Funkcija štoparice:

S pritiskom na tipko B v modusu nastavitve časa pridete v funkcijo za nastavev štoparice. S pritiskom na tipko C zaženete štoparico. Na zaslonu so prikazane sekunde 1/100, sekunde 1/10, sekunde in minute.

S ponovnim pritiskom na tipko C zadržite štoparico in tako lahko preberete rezultate. S pritiskom na tipko A se štoparica nastavi nazaj na 00.

V primeru, da želite izmeriti čas npr.:2 tekačev, potem lahko shranite podatek za vmesni čas. V tem primeru poženiš štoparico s pomočjo tipke C. Ko pride prvi tekač v cilj pritisnite na tipko A, za drugega tekača pa pritisnite na tipko C. Na zaslonu lahko vidite rezultat prvega tekača, s pritiskom na tipko A pa lahko vidite še rezultat drugega tekača. Če še enkrat pritisnete na tipko A, lahko izbirate vse vrednosti.

#### Menjava baterij:

Popustite 4 vijake na hrbtne strani naprave in odstranite pokrov. Zamenjajte prazne baterije z baterijami istega tipa. Baterije vstavite pravilno glede na polariteto, nato pa zaprite pokrovček za baterije. V vsakem primeru uporabljajte le baterije tipa LR44.

#### Vzdrževanje:

Redno preverjajte tehnično varnost vaše štoparice. Preverite npr.: poškodbe na kابلu ali ohišju. V primeru, da varno delovanje štoparice ni več mogoče, jo takoj prenehajte uporabljati. Varna uporaba štoparice ni mogoča v primeru:

- Da so na štoparici vidne poškodbe
- Da štoparica ne deluje več
- Po daljšem skladiščenju pod neugodnimi pogoji
- Po transportu, ki ni bil primeren za štoparico

Pred vzdrževanjem oz. čiščenjem štoparice brezpogojno upoštevajte varnostna navodila:

Ko odprete pokrov in odstranite različne dele se zavedajte, da so določeni deli še vedno pod napetostjo. Zato je potrebno pred čiščenjem in vzdrževanjem preveriti napravo in odstraniti vse dele, ki so možen izvor napetosti.

#### Tehnični podatki:

Funkcije: Prikaz časa v 12 ali 24 urnem formatu

Funkcija alarma

Funkcija štoparice

Signal za uro

Območje meritve štoparice:24 ur

Baterije:1 x LR gumbna baterija

#### GARANCIJA:

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. **Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:**

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju
- elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. **Garancijska izjava:** Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.