



## NAVODILA ZA UPORABO

# 12 V kompresor Basetech, 17 barov

Kataloška št.: 84 18 79

**BASETech**

CE

## Kazalo

1. Predvidena uporaba .....	2
2. Vsebina paketa .....	2
3. Varnostni napotki .....	2
4. Upravljanje .....	3
5. Vzdrževanje in čiščenje .....	3
6. Odstranjevanje .....	4
7. Tehnični podatki .....	4
Garancijski list .....	5

## 1. Predvidena uporaba

Izdelek je primeren za napihovanje običajnih pnevmatik in izdelkov za prosti čas kot so npr. žoge, gumenjaki, napihljive blazine itd. Napajanje poteka prek 12 V vtičnice za cigaretni vžigalnik vašega avtomobila.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Pole tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

## 2. Vsebina paketa

- Kompresor
- 3 x dodatni adapter
- Navodila za uporabo

## 3. Varnostni napotki



**Natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

### Osebe/izdelek

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in toplimi.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba izdelka več ni možna, ga nehajte uporabljati in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba izdelka več ni možna, ko opazite naslednje:
  - vidne poškodbe na napravi,
  - naprava več ne deluje pravilno,
  - naprava je bila dalj časa shranjena v neugodnih pogojih okolice ali
  - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Napajanje kompresorja lahko poteka samo z 12 V enosmerno napetostjo (npr. priključek za cigaretni vžigalnik pri osebnih vozilih). Pri drugih napetostih se kompresor uniči!
- Kompresor ni primeren za pnevmatike tovornjakov, kmetijskih vozil ipd., saj je tukaj potreben višji polnilni tlak in večja količina zraka.
- Maksimalno trajanje delovanja je 10 minut. Nato se mora kompresor pribl. 5 minut ohlajati. Šele nato ga lahko ponovno uporabite.
- Izdelek naj nikoli ne obratuje nenadzorovano.
- Bodite pozorni na to, da pri napihnjenih pnevmatikah oz. gumenjaku, žogi itd. ne boste presegli dovoljenega maksimalnega tlaka. Obstaja nevarnost eksplozije!
- V primeru, da kompresor pogosteje in dalj časa uporabljate, lahko z visoko porabo toka izprazni avtomobilski akumulator.
- Pred začetkom uporabe preverite, če je izdelek poškodovan. Če odkrijete poškodbe, potem izdelka ne uporabljate.

### **Ostalo**

- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

## **4. Upravljanje**

1. Kompresor postavite na stabilno in ravno površino poleg pnevmatike oz. izdelka za prosti čas, ki ga želite napihniti.
2. Odprite napenjalni vzvod na koncu zračne cevi.
3. Odstranite pokrovček ventila s pnevmatike in priključek močno potisnite na ventil pnevmatike. Če želite napihniti napihljivo blazino, gumenjak ipd., po potrebi uporabite ustrezen adapter.
4. Zaprite napenjalni vzvod.
5. Za zagon kompresorja priključni vtič priključite na 12 V vtičnico za cigaretni vžigalnik svojega vozila. Poraba toka kompresorja znaša maks. 12 A.
6. Ko je dosežen potreben tlak, priključni vtič ločite od vtičnice za cigaretni vžigalnik. Pri ločevanju priključnega vtiča od vtičnice za cigaretni vžigalnik nikoli ne vlecite za kabel.
7. Odprite napenjalni vzvod in odstranite priključek. Zaprite ventil pnevmatike (npr. privijte pokrov ventila).



Ko kompresorja ne uporabljate, naj bo napenjalni vzvod iz varnostnih razlogov vedno odprt.

## **5. Vzdrževanje in čiščenje**

- Pred čiščenjem izdelka priključni vtič ločite od vtičnice za cigaretni vžigalnik.
- Zunanje površine izdelka lahko čistite samo z mehko in suho krpo ali čopičem. V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo delovanje naprave.
- Izdelek ne vsebuje delov, ki potrebujejo vzdrževanje, zato ga nikoli ne razstavljajte. Popravilo ali odpiranje izdelka lahko izvede samo strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostmi, ki so s tem povezane, oz. z ustreznimi predpisi.

## 6. Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.

■ Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

## 7. Tehnični podatki

Obratovalna napetost:	12 V/DC (prek cigaretnega vžigalnika)
Poraba toka:	maks. 12 A
Obratovalni tlak:	maks. 17 barov/250 psi
Pretok zraka:	12 l/min
Ø nastavka:	1,6 cm
Dolžina zračne cevi:	50 cm
Dolžina priključnega kabla:	300 cm
Mere (Š x V x G):	14,5 x 12 x 7 cm
Teža:	510 g



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **12 V kompresor Basetech, 17 barov**

Kat. št.: **84 18 79**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248

[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

**Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**