

Navodila za avto alarmno napravo EASY FIT, tip EF9

Kat.št. 85 28 60

OPIS IZDELKA:

12 V avto alarmna naprava se odlikuje po enostavni montaži in super ugodni ceni. Malo bolj spretni bodo montažo lahko opravili v ca. 30 minutah. Naprava reagira na vklop porabnikov, na primer ko se vključi notranja osvetlitev, in po tem dogodku se sproži alarm. Krmilna elektronika ima vgrajeno sireno, ki bo s svojimi 120 dB pritegnila pozornost. Trajanje alarma po vklopu je ca. 30 sekund. Upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalnika. Tehnični podatki: Komplet vsebuje montažni material \$ 2 nalepki za opozorilo \$ Kontrolno LED s podnožjem \$ Ročni oddajnik z baterijo \$ Majhen izvijač za nastavitev vgrajenega senzorja tresenja \$ Naprava ima CE oznako in odgovarja vsem zahtevanim evropskim standardom.

1. OPREMA

Glejte sliko v vaših originalnih navodilih, stran 2.

2 vijaka M6 x 10

2 vzmetni podložki

Alarmni rog

2 kovinska vijaka

2 podložki

2 vzmetni podložki za pritrditev držala na vozilo

Pritrdilno držalo

Daljinski upravljalnik

2. NAVODILA ZA VGRADNJO

A. Inštalacija alarmne naprave

Pomagajte si s slikami v vaših navodilih, strani 3.

1. Vzemite alarmno napravo iz ovoja in odvijte alarmni rog od držala.
2. Za namestitev alarmne naprave po možnosti izberite mesto pod sedežem. Pazite, da boste na hrbtni strani alarmne naprave imeli dovolj prostora za doseg gumba, s katerim nastavimo senzor šoka.
Opozorilo: Alarmne naprave ne smete montirati v bližini delov motorja in karoserije, ki se hitro segrejejo.
3. Označite mesto, na katero boste namestili držalo alarmne naprave. Pri tem uporabite izvrtine v držalu.
4. Za vrtanje uporabite 2,5 mm jekleni sveder.
5. Pritrdite držalo na vozilo.
6. Sedaj znova pritrdite alarmni rog na držalo.
7. Alarmno napravo usmerite v zeleno smer in trdno privijte vijake.

Alarmna naprava z daljinskim upravljalnikom za motorno kolo

A. Montaža sirene in povezave s kablji

1. Pod sedežem poiščite ustrezno mesto za montažo sirene. Pazite, da sirene ne bi montirali v bližini izpušne cevi ali drugega vročega spodnjega dela. S svinčnikom označite montažne luknje.
2. Uporabite točkalo in na označenih mestih zavrtajte luknje. S priloženimi vijaki montirajte držalo za sireno. Namestite sireno v držalo, nastavite kot in svornik na straneh fiksno zavrtite.

B. Shema kableske povezave

3 žice alarmne naprave priključite na kable kot sledi:

1. Črna: Ozemljitev alarma motornega kolesa (neg. (-) pol akumulatorja)
2. Rdeča: To žico lahko priključite naravnost na pozitivni pol akumulatorja preko kableske varovalke (10 A varovalka).
3. Modra: Modra žica je antena za sprejem daljinskega upravljalnika.

Programiranje kode za daljinsko upravljanje

Naslednji koraki vam bodo ponazorili ravnanje pri priključitvi alarmne naprave.

- Povežite alarmno napravo z 12 V krovno napetostjo vašega motornega kolesa. Slišite signalni ton, ki vam pove, da se sistem nahaja v programskem modusu.
- Sedaj držite enega od obeh gumbov ročnega oddajnika ca. 1 minuto. Alarmna naprava bo sedaj dala dva potrdilna tona, ki nam povesta, da je bila frekvenca prepoznana.
- Sedaj držite gumb drugega ročnega oddajnika ca. 1 minuto. Potrdilo se ponovno izvrši v obliki dveh kratkih tonov. (Če imate samo en oddajnik, držite en gumb ročnega oddajnika, katerega ste prej programirali.)
- Programiranje je sedaj uspešno zaključeno. Alarmna naprava sedaj deluje.

4. NASTAVITEV IN KONTROLA ALARMNEGA SISTEMA

1. Pritisnite na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku. Slišite ton, ki signalizira, da vaša alarmna naprava deluje. Če alarmnega sistema ne izklopite s pritiskom na gumb za izklop, bo sirena 3 sekunde zavijala. Ko alarmni sistem vklopite, slišite 1 ton, pri izklopu pa slišite dva signalna tona.
2. Da bi preverili vgrajeni elektronski šok senzor, vklopite alarmni sistem. Takoj ko je alarmni sistem vklopljen, z dlanjo udrite na tank ali na drugo površino, da šok senzor preverite za občutljivost. Če alarm ni bil sprožen, morate senzor bolj občutljivo nastaviti (z vrtljivim gumbom na hrbtni strani alarmnega roga).
3. Da bi preverili stikalo za preplah, pritisnite tako na gumb za vklop kakor tudi na gumb za izklop. S tem bo alarm neposredno sprožen. Na ta način bo morebiten tat direktno prestrašen. Če želite alarmni sistem izklopiti, pritisnite na gumb za izklop in sirena je izključena.

Če alarma, dokler deluje, ne izklopite, bo tulil 30 sekund. Potem bo ton sirene končan in alarmni sistem znova vklopljen. Električni ventilatorji, ki začnejo delovati, potem ko ste ustavili motorno kolo, za EF2A ne pomenijo problema.

Glejte sliko 1 v vaših originalnih navodilih, stran 6.

Blau = moder

Antennendraht = antenska žica

Schwarz = črn

Rot = rdeč

Sicherung = varovalka

Batterie = akumulator

Masse = ozemljitev

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.