



UNIVERZALNI OJAČEVALNIK WIFI-SIGNALA EDIMAX N300

Št. izdelka: 986354

UVOD





Obseg dobave


Pred prvo uporabo tega izdelka preverite, če v embalaži kar koli manjka in se obrnite na vašega prodajalca, da javite manjkajoče dele.

- 1x ojačevalnik WiFi signala
- 1x ethernet kabel
- 1x navodila
- 1x CD z uporabniškim priročnikom in navodili

LED prikazi



Ime LED		Status LED	Opis
	Jakost signala	Vklop	Odličen sprejem signala (jakost signala 50-100%)
		Utripa	Dober sprejem signala (jakost signala 25-50%)
		Utripa hitro	Slab sprejem signala (jakost signala <25%)
		Izklop	Signal ni prepoznan, prekinjen ali LED je izklopljena
	WiFi	Utripa	Povezava s prisotnim WiFi omrežjem (poteka prenos podatkov)
		Izklop	WiFi ni aktiviran ali pa je LED izklopljena
	Napajanje	Vklop	Naprava je vklopljena in napajanje je pravilno
		Utripa	Povrnitev na tovarniške vrednosti
		Izklop	Naprava ni napajana s tokom, ni pravilno napajana s tokom ali pa je LED izklopljena
	WPS	Vklop	WPS povezava je vzpostavljena
		Utripa	WPS v poteku (čakanje na povezavo z nadaljnjo WPS napravo)
		Utripa hitro	WPS napaka
		Izklop	Ni WPS povezave ali pa je LED izklopljena


	LAN	Vklop	LAN priključek je priključen
		Utripa	LAN aktivnost (poteka prenos podatkov)
		Izklop	LAN priključek ni priključen.

PRVI KORAKI


Priporoča se, da ta ojačevalnik WiFi signala najprej namestite v bližini osnovne brezžične dostopne točko in ga nato namestite na drugo mesto, na katerem je optimalna razširitev WiFi signala.

Nastavitev ojačevalnika WiFi signala s tipko WPS


1. Ojačevalnik WiFi signala vtaknite v vtičnico blizu korenске (osnovne) brezžične dostopne točke. Po nekaj sekundah naj bi zasvetila omrežna LED.



2. Tipko WPS držite na ojačevalniku pritisnjeno 2 sekundi. LED WPS naj bi pričela utripati.



3. V roku 2 minut pritisnite na tipko WPS na korenski brezžični dostopni točki.




Opomba: če vaša korenska brezžična dostopna točka nima tipke WPS, lahko ojačevalnik WiFi signala nastavite z računalnikom (glejte spodaj).

4. Ko je WPS povezava vzpostavljena, sveti LED WPS 5 minut in LED jakosti signala se vklopi.
Opomba: ko je nastala napaka, LED WPS hitro utripa. Počakajte, da se bo LED WPS izklopila in poskusite še enkrat od začetka.
5. Po tem, ko ste ojačevalnik priključili na prisotno WiFi omrežje, lahko ta ojačevalnik namestite na drugo mesto, na katerem je razširitev WiFi signala optimalna. Priporoča se, da ojačevalnik postavite tja, kjer je LED jakosti signala vklopljena (vendar ne utripa), da prejmete bolj močen WiFi signal.

Nastavitev ojačevalnika WiFi signala z računalnikom


1. Najprej se prepričajte, da je vaš računalnik DHCP Client (samodejno prejme IP naslov z DHCP strežnika).
2. Ojačevalnik WiFi signala vtaknite v vtičnico v bližini kopenske brezžične dostopne točke in ga vklopite. Po nekaj minutah naj bi zasvetila LED napajanja.



3. Vaš računalnik priključite z Ethernet kablom na ojačevalnik. Ali pa priključite vaš računalnik na WiFi omrežje ojačevalnika. Standardno WLAN ime (SSID) je »Edimax_Extender«.



4. Odprite vaš spletni brskalnik in v naslovno vrstico vpišite »http://extender« ali »192.168.2.2«, da se prijavite na spletnem vmesniku za nastavitve.



5. Pozvani boste, da se prijavite. Standardno uporabniško ime »admin« in standardno geslo je »1234«. Kliknite na »OK« za nadaljevanje.



6. IQ Setup samodejno prične z iskanjem prisotnih WiFi omrežij. Na seznamu bodo navedena vsa prepoznana WiFi omrežja. Kliknite na tisto omrežje z katerim se želite povezati in kliknite na »Next (naprej)«, da nadaljujete.

iQ Setup

Please connect this device to one of the following Wi-Fi networks.

Select	SSID	Channel	Encryption	Signal
<input checked="" type="radio"/>	Edimax	11	WPA-PSK	78
<input type="radio"/>	BR-6225HPn	8	no	44

Opomba: če WiFi omrežje, z katerim se želite povezati, ne bo prikazano, kliknite na »Refresh (osveži)«, da omrežje še enkrat poiščete ali poskusite ojačevalnik namestiti bliže korenski brezžični dostopni točki.

7. V polje »KEY« vnesite geslo prisotnega WiFi omrežja in za nadaljevanje kliknite na »Next (naprej)«.

Security

Please enter the Wi-Fi network's password.

KEY :	<input type="password" value="....."/>
	<input type="button" value="BACK"/> <input type="button" value="NEXT"/>

8. Standardno je ime WiFi WLAN (SSID) ojačevalnika isto, kot je ime korenske brezžične dostopne točke. Če želite, lahko spremenite WiFi WLAN ime ojačevalnika. Kliknite na »APPLY (shrani)«, da končate z nastavitvijo.



9. Po tem, ko ste ojačevalnik priključili na prisotno WiFi omrežje, lahko ta ojačevalnik nesete na drugo mesto, na katerem je WiFi razširitev optimalna. Priporoča se, da ojačevalnik postavite tam, kjer je LED jakosti signala vklopljena (vendar ne utripa), da prejmete boljšo moč WiFi signala.

OSNOVNE NASTAVITVE

Povrnitev ojačevalnika WiFi signala


Ko vaš ojačevalnik WiFi signala ne deluje pravilno ali če še enkrat želite izvesti iQ nastavitve, držite tipko WPS pritisnjeno 10 sekund, da ojačevalnik povrnete na tovarniške vrednosti (LED utripa, ko bo naprava povrnjena nazaj na tovarniške vrednosti).

Vklop / izklop LED prikazov


1. Odprite vaš spletni brskalnik in v naslovno vrstico vpišite »http://extender« ali »192.168.2.2«, da se prijavite na spletnem vmesniku za nastavitve.



2. Pozvani boste, da se prijavite. Standardno uporabniško ime »admin« in standardno geslo je »1234«. Kliknite na »OK« za nadaljevanje.
3. Kliknite na »Advanced Settings (razširjene nastavitve)«.



4. Obkljukajte kontrolno okence »Enable LED OFF Mode (vklop načina LED OFF)«, da nastavite obnašanje LED.



5. Kliknite na »APPLY (shrani)«, da shranite nastavitve.





GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.