



NAVODILA ZA UPORABO

Radijsko vodena budilka z matričnim prikazovalnikom Renkforce

Kataloška št.: 12 08 059



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	3
Razlaga simbolov	3
Varnostni napotki	3
Napotki za baterije in akumulatorje	3
Sestavni deli in upravljalni elementi	4
Vstavljanje/menjava baterij/polnilnih baterij	4
Sprejem DCF-signalov	4
Ročna aktivacija poskusa sprejema DCF-signalov	5
Ročne nastavitve	5
Časovni pas	6
Jezik prikaza dneva v tednu	6
Koledar	6
Ročna nastavitve časa	6
Časovni format	6
Enota prikaza temperature	6
Funkcija bujenja	6
Nastavitve časa bujenja	6
Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja in funkcije nočne lučke	7
Izklop signala bujenja in funkcija dremeža	7
Priklic informacij na prikazovalniku	7
Funkcija samodejnega preklapljanja	7
Odpravljanje težav	7
Vzdrževanje in čiščenje	7
Odstranjevanje	7
a) Izdelek	7
b) Baterije in akumulatorji	7
Tehnični podatki	8
Izjava o skladnosti	9
Garancijski list	10

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen prikazu časa in datuma. Poleg tega je prikazana tudi sobna temperatura.

Čas se samodejno nastavi s pomočjo vgrajenega sprejemnika DCF-signalov.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati.

Nujno upoštevajte varnostne napotke.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Radijsko vodena budilka
- Navodila za uporabo

Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol s puščico opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

Varnostni napotki



Prosimo, da najprej preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije glede delovanja naprave.

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!


Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, vlagi, močnim vibracijam kot tudi ne velikim mehanskim obremenitvam.
- V primeru dvomov o delovanju ali varnosti izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Ta izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek uporabljajte samo izven dosega otrok. Izdelek namreč vsebuje majhne sestavne dele in baterije, ki jih otroci lahko pogoltnejo.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi nadaljnje varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.

Napotki za baterije in akumulatorje

- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Iztekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije! Polnite izključno za to predvidene polnilne baterije. Za polnjenje uporabite primeren polnilnik.
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

Sestavni deli in upravljalni elementi



- (1) Tipka SNOOZE/LIGHT
- (2) Tipka MODE
- (3) Tipka +
- (4) Tipka WAVE/SET

- (5) Tipka -
- (6) Tipka RESET
- (7) Funkcijsko stikalo

Vstavljanje/menjava baterij/polnilnih baterij

- Odprite baterijski predal na zadnji strani ohišja in vstavite tri nove baterije tipa AA/Mignon ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
- Pravilna polarnost je označena v baterijskem predalu.
- Ponovno zaprite baterijski predal.
- Po vstavljanju baterij simbol radijskega oddajnika na LCD-prikazovalniku začne utripati.
- Radijsko vodena budilka nato aktivira poskus sprejema DCF-signala (glejte poglavje „Sprejem DCF-signala“).
- Baterije je treba zamenjati, ko prikazovalnik postane temnejši ali ko prikazovalnik ničesar več ne prikazuje.

→ Možna je tudi uporaba polnilnih baterij. Zaradi nižje napetosti polnilnih baterij (polnilna baterija = 1,2 V, navadna baterija = 1,5 V) in njihove manjše kapacitete je krajša tudi njihova življenjska doba.

Če se na prikazovalniku ne pojavi konkreten prikaz, prosimo, da za sprožitev ponastavitvene funkcije pritisnete tipko RESET (7) s pomočjo koničastega predmeta (npr. z razvito sponko za papir). Pri tem se notranji procesor ponastavi in lahko spet pravilno deluje.

Sprejem DCF-signala

- Po vstavljanju baterij ura samodejno začne iskati DCF-signal. To označuje utripajoč simbol radijskega oddajnika na prikazovalniku.
- Ponavadi se postopek sinhronizacije najkasneje po desetih minutah zaključi.
- Takoj ko naprava dekodira DCF-signal, se na prikazovalniku pojavi napis OK. Na prikazovalniku je prikazan aktualni čas.
- V poletnem času je na prikazovalniku dodatno prikazan napis „DST“ (= Daylight Saving Time).

→ Zaznavanje DCF-signalov in njegova obdelava lahko trajata nekaj minut. V tem času radijsko vodene budilke ne premikajte. Ne pritisnite tipk ali stikal!

Slab sprejem DCF-signalov lahko povzročajo npr. okna z izoliranimi okenskimi šipami z neparjeno kovino, zgradbe iz armiranega betona, posebne prevlečene tapete, bližina elektronskih naprav ali kletni prostori.

Če po 10 minutah še vedno ni prikazan aktualen čas, spremenite položaj radijsko vodene budilke in ponovno ročno aktivirajte poskus sprejema DCF-signalov (glejte poglavje „Ročna aktivacija poskusa sprejema DCF-signalov“).

Poskusi sprejema za dnevno samodejno sinhronizacijo z DCF-časom se izvajajo ponoči med 2:00 in 3:00. Če naprava pri tem ne sprejme signala, napis OK izgine iz prikazovalnika in ura vsake tri ure aktivira ponovni poskus sprejema.

En uspešen poskus sprejema na dan zadostuje, da je odstopanje manjše od ene sekunde.

DCF-signal oddaja oddajnik v kraju Mainflingen (blizu Frankfurta ob Majni v Nemčiji). Njegov domet znaša do 1.500 km, v idealnih pogojih sprejema pa celo do 2.000 km.

DCF-signal med drugim vsebuje točen čas (teoretično odstopanje znaša eno sekundo na milijon let!) in datum.

Poleg tega vam tudi ni treba ročno nastavljati poletnega in zimskega časa.



Ročna aktivacija poskusa sprejema DCF-signalov

- Za ročno aktivacijo iskanja DCF-signalov (npr. če spremenite položaj radijsko vodene budilke), pritisnite tipko WAVE/SET (4).
- S tem ročno aktivirate poskus sprejema DCF-signalov. Nato ponovno počakajte v skladu z zgornjim opisom, dokler ni prikazan aktualen čas.
- Za prekinitev ročnega poskusa sprejema DCF-signalov ponovno pritisnite tipko WAVE/SET (4).

Ročne nastavitve

→ Ročna nastavitve časa in koledarja je potrebna samo takrat, ko radijsko vodeno budilko uporabljate izven območja sprejema DCF-signalov, želite nastaviti drug časovni pas od srednjeevropskega časa ali če pogoji okolice motijo sprejem DCF-signalov.

Če kaj spremenite na nastavitvah, potem morate ročno aktivirati poskus sprejema DCF-signalov (glejte zgoraj), tako da se prikaz časa ponovno sinhronizira z DCF-časom.

Časovni pas

- Pritisnite in pribl. dve sekundi držite tipko WAVE/SET (4), dokler ne utripa prikaz za časovni pas.
- S tipko + (3) oz. tipko - (5) nastavite želen časovni pas (+/-1 ura glede na srednjeevropski čas).
- Za nastavev jezika za prikaz dneva v tednu kratko pritisnite tipko WAVE/SET (4).

Jezik prikaza dneva v tednu

- Nastavite želen jezik za prikaz dneva v tednu s tipko + (3) oz. tipko - (5).
- Izbirate lahko med naslednjimi jeziki: EN = angleščina, GE = nemščina, IT = italijanščina, FR = francoščina.
- Za nastavev koledarja kratko pritisnite tipko WAVE/SET (4).

Koledar

- Nastavite leto s tipko + (3) oz. tipko - (5).
- Kratko pritisnite tipko WAVE/SET (4) in s tipko + (3) oz. tipko - (5) nastavite mesec (M) in dan (D).

→ Če pri nastavitvah pritisnite in držite tipko + (3) ali tipko - (5), se vrednosti hitreje spreminjajo.

- Za nastavev časa kratko pritisnite tipko WAVE/SET (4).

Ročna nastavev časa

- Nastavite čas s tipko + (3) oz. tipko - (5).

→ Če pri nastavitvah pritisnite in držite tipko + (3) ali tipko - (5), se vrednosti hitreje spreminjajo.

- Za nastavev časovnega formata kratko pritisnite tipko WAVE/SET (4).

Časovni format

- Nastavite časovni format (prikaz časa v 12 h ali 24 h formatu) s tipko + (3) oz. tipko - (5).
- Za nastavev enote prikaza temperature kratko pritisnite tipko WAVE/SET (4).

Enota prikaza temperature

- Nastavite enoto prikaza temperature (°C/°F) s tipko + (3) oz. tipko - (5).
- Za shranjevanje nastavev in za vrnitev na običajen prikaz časa kratko pritisnite tipko WAVE/SET (4).

Funkcija bujenja

Nastavev časa bujenja

- Za prikaz časa bujenja (tovarniška nastavev: 7:00) pritisnite tipko + (3) oz. tipko - (5).
- Nastavite želen čas bujenja s tipko + (3) oz. tipko - (5).
- Čez kratek čas se prikaz na prikazovalniku samodejno vrne na prikaz aktualnega časa.

Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja in funkcije nočne lučke

Potisnite funkcijsko stikalo (7) v zelen položaj:

NL + ALM ON = nočna lučka in funkcija bujenja sta aktivirani

NL ON + ALM OFF = nočna lučka je aktivirana, funkcija bujenja je deaktivirana

ALL OFF = nočna lučka in funkcija bujenja sta deaktivirani

→ Ko je funkcija bujenja aktivirana, se na prikazovalniku pojavi simbol „Zz“.

Osvetlitev prikazovalnika lahko kadarkoli aktivirate za nekaj sekund, tako da pritisnete tipko SNOOZE/LIGHT na zgornji strani budilke.

Izklop signala bujenja in funkcija dremeža

Za izklop signala bujenja funkcijsko stikalo (7) potisnite v položaj NL ON + ALM OFF ali v položaj ALM OFF.

Za aktivacijo funkcije dremeža pritisnite tipko SNOOZE/LIGHT na zgornji strani budilke. Nato se čez pribl. pet minut signal bujenja ponovno aktivira.

V tem času na prikazovalniku utripa simbol „Zz“.

Priklic informacij na prikazovalniku

Pritiskajte tipko MODE (2) za zaporedni prikaz naslednjih informacij: čas, čas bujenja, mesec in dan, dan v tednu in sobna temperatura.

Funkcija samodejnega preklapljanja

Če pritisnete in dve sekundi držite tipko MODE (2), potem se prikaz zgoraj navedenih informacij samodejno preklaplja. Za izklop funkcije samodejnega preklapljanja ponovno pritisnite in dve sekundi držite tipko MODE (2).

Odpravljanje težav

Z radijsko vodeno budilko ste si pridobili izdelek, ki je bil izdelan v skladu z najnovejšim stanjem tehnike, njegovo obratovanje pa je varno. Kljub temu pa lahko pride do težav ali napak v delovanju.

Spodaj so opisane morebitne napake in kako jih lahko sami odpravite.

Ura se ne sinhronizira ali pa samo občasno sprejema DCF-signal:

- Oddaljenost od DCF-oddajnika je prevelika ali pa sprejem omejujejo geografske danosti.
- Spremenite mesto postavitve naprave in izključite naprave, ki povzročajo motnje, kot so televizor, računalnik ali mikrovalovna pečica.
- Izogibajte se postavitvi v bližini velikih kovinskih površin, ki lahko dušijo radijske signale. Na sprejem signala lahko vplivajo tudi okna z napačno kovino.
- Uro v namen sinhronizacije postavite ob okno in jo s prednjo ali zadnjo stranjo usmerite proti Frankfurtu.
- Ura naj čez noč deluje, saj boste tako preprečili atmosferske motnje.

Prikazane vrednosti temperature niso pravilne:

- Ura je izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Ura se nahaja preblizu vira toplote (radiator, elektronska naprava itd.).

Prikazovalnik prikazuje čudne znake ali pa ničesar ne prikazuje:

- S koničastim predmetom (npr. z razvito sponko za papir) pritisnite tipko RESET (6). S tem ponastavite vgrajen mikroprocesor in ura ponovno preklopi v način sprejema DCF-signala.

Vzdrževanje in čiščenje

Izdelka vam z izjemo menjave baterij ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne razstavlajte.

Prosimo, da za čiščenje izdelka uporabite čisto, mehko in suho krpo.

Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko obarvajo ohišje.

Pazite, da ne boste pritiskali na občutljivo površino prikazovalnika.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljene baterije in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 4,5 V/DC
Baterija: 3 x 1,5 V baterija tipa AA (Mignon)
Življenjska doba baterij: pribl. 1 leto

Časovni protokol: DCF
Jeziki prikaza: DE/GB/FR/IT
Merilno območje termometra: 0 do +40 °C
Mere: 134 x 74 x 40 mm
Teža: 150 g

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da je ta izdelek v skladu temeljnimi zahtevami in drugimi veljavnimi predpisi direktive 1999/5/ES.

→ Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si pod opisom izdelka.

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Radijsko vodena budilka z matričnim prikazovalnikom Renkforce**
Kat. št.: **12 08 059**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.