



NAVODILA ZA UPORABO

Studijski mikrofon Renkforce AT-100

Kataloška št.: 12 16 213

CE

renkforce

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Značilnosti	3
Priprava na uporabo	3
Vzdrževanje in čiščenje	4
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Studijski mikrofon je namenjen pretvarjanju akustičnih signalov (zvočni valovi) v električne signale.

Nizkonivojskih izhodni avdio signal lahko priključite samo na primerne mikrofonske vhode avdio naprav.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati.

Celotnega izdelka ne smete spremnjati oz. predelovati.

Obvezno upoštevajte varnostne napotke.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Mikrofon
- Dušilnik vibracij
- Zaščita pred vetrom
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki



Prosimo, da najprej preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije glede delovanja naprave.

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Predelava in/ali spreminjanje mikrofona na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Napajanje mikrofona lahko poteka izključno prek naprave s fantomskim napajanjem (48 V/DC).
- Pri priključitvi mikrofona je prav tako treba upoštevati varnostne napotke naprave, na katero priključite mikrofon.
- Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ter kapljanju ali škropljenju vode.
- Izdelek uporabljajte samo v zmernem podnebju in ne v tropskem podnebju.
- Ta izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Upoštevajte tudi nadaljnje varnostne napotke v posameznih poglavijih teh navodil za uporabo.
- V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev.
- Če imate vprašanja glede pravilne priključitve naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.

Značilnosti

- Kakovosten kondenzatorski mikrofon za snemanje glasbe in skoraj vseh ostalih zvočnih virov
- Dušilnik vibracij za ločeno montažo na stojala za mikrofon
- Širok frekvenčni spekter
- Nizek lastni šum

Priprava na uporabo



Za preprečitev popačitev ali napačnih prilagoditev, ki lahko vodijo do poškodb mikrofona ali priključene avdio naprave, lahko mikrofon priključite samo na primerne mikrofonske vhode. Pri tem upoštevajte tudi priključne vrednosti, ki so navedene v poglavju "Tehnični podatki".

Za priključitev mikrofona uporabite samo temu primeren, oklopljen mikrofonski kabel. Pri uporabi drugih kablov lahko pride do motenj.

Mikrofona nikoli ne usmerjajte na izhodno odprtino za zvok zvočnikov, sicer lahko prihaja do povratnega delovanja, ki lahko poškoduje zvočnike in priključen ojačevalnik.

- Pritrdite dušilnik vibracij na stojalo za mikrofon.
- Mikrofon z ročajem vstavite v dušilnik vibracij.
- Po potrebi na mikrofon nataknite priloženo zaščito pred vetrom.
- Izključite svojo avdio napravo, na katero je priključen mikrofon.
- Povežite mikrofonski vhod svoje avdio naprave z XLR-priklučkom na mikrofonu.
- Na svoji avdio napravi aktivirajte fantomsko napajanje za mikrofon.
- Vključite svojo avdio napravo.
- Nastavite občutljivost svoje avdio naprave na mikrofon s pomočjo ustreznega regulatorja za vhodni nivo (pri tem upoštevajte navodila za uporabo avdio naprave).

Vzdrževanje in čiščenje

Studijski mikrofon ne potrebuje vzdrževanja.

Prosimo, da za čiščenje uporabljate samo mehko, suho ali rahlo vlažno krpo.

V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo površino ohišja.

Odstranjevanje





Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Tehnični podatki

Impedanca:	200 Ω
Frekvenčni razpon:	20-20.000 Hz
Občutljivost:	-38 dB
Maks. vhodni nivo zvočnega tlaka:	136 dB
Razmerje signal/šum:	77 dB
Fantomsko napajanje:	48 V/DC
Smerna karakteristika:	kardioidna
Membrana:	18 mm zlata diafragma
Princip delovanja:	kondenzatorski mikrofon
Mere:	175 x 47 mm
Teža:	315 g



(at 1kHz)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Studijski mikrofon Renkforce AT-100**
Kat. št.: **12 16 213**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.