

NAVODILA ZA UPORABO

Vlagomer Voltcraft HM-100

Kataloška št.: 13 80 974



VOLT CRAFT.[®]

KAZALO

PREDVIDENA UPORABA	2
VSEBINA PAKETA	3
RAZLAGA SIMBOLOV	3
VARNOSTNI NAPOTKI	3
NAPOTKI ZA BATERIJE/AKUMULATORJE	4
UPRAVLJALNI ELEMENTI	4
PRIPRAVA NA UPORABO	5
UPRAVLJANJE	6
a) Nastavitev časa, 12 h/24 h načina in dneva/meseca	6
b) Izbera enote temperature °C/°F	6
c) Prikaz meseca/dneva	6
d) Maksimalne/minimalne vrednosti	7
Prikaz vrednosti	7
Brisanje/ponastavitev vrednosti	7
e) Funkcija bujenja	7
Ogled časa bujenja	7
Nastavitev časa bujenja	7
Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja, urnega signala ob polni uri	7
Izklop signala bujenja	8
f) Indikator udobja	8
g) Ponastavitev	8
MENJAVA BATERIJE	8
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	8
ODSTRANJEVANJE	9
a) Splošno	9
b) Baterije in akumulatorji	9
TEHNIČNI PODATKI	9
GARANCIJSKI LIST	11

PREDVIDENA UPORABA

Izdelek je namenjen merjenju in prikazu temperature in vlažnosti zraka v prostoru. Vgrajeni sta tudi digitalna ura in funkcija bujenja.

Napajanje izdelka poteka z baterijo tipa AAA/Micro.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse ostale informacije v teh navodilih za uporabo. Pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

VSEBINA PAKETA

- Vlagomer/termometer
- 1 x baterija tipa AAA/Micro
- Navodila za uporabo

RAZLAGA SIMBOLOV



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

VARNOSTNI NAPOTKI



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka na odpirajte/razstavljajte (razen pri vstavljanju/menjavi baterij v skladu z opisom v teh navodilih za uporabo).
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaze/izmerjene vrednosti ali posledice, ki bi iz tega lahko sledile.
- Izdelek je predviden za zasebno rabo in ni primeren za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek vsebuje majhne sestavne dele, steklo (prikazovalnik) in baterijo. Izdelek postavite na mesto, kjer ga otroci ne bodo mogli doseči.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Izdelek je primeren samo za suhe, zaprte prostore. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, močni vročini, mrazu, vlagi ali mokroti, v nasprotnem primeru se lahko poškoduje.
- Ko izdelek prinesete iz hladnega v topel prostor (npr. po prevozu), lahko nastane kondenzna voda. Kondenzna voda lahko poškoduje izdelek. Pred začetkom uporabe izdelka zato počakajte, da bo njegova temperatura enaka sobni temperaturi. To lahko traja več ur.

- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnjajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.


NAPOTKI ZA BATERIJE/AKUMULATORJE

- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Prazne baterije/akumulatorje pravočasno zamenjajte, saj lahko prazne ali stare baterije/akumulatorji iztekajo.
- Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega razloga baterije/akumulatorje shranujte na ustreznom mestu.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljamte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Pri vstavljanju baterije/akumulatorja bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).


→ Možno je tudi napajanje izdelka s polnilno baterijo. Vendar pa je zaradi manjše napetosti (navadna baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V) čas delovanja krašči, kontrast prikazovalnika pa prej začne upadati.

Iz tega razloga vam priporočamo, da za napajanje izdelka uporabljate izključno kakovostno alkalno baterijo in ne polnilne baterije.

UPRAVLJALNI ELEMENTI




- 1 LCD-prikazovalnik
- 2 Odprtina za montažo na steno
- 3 Izvlečni podstavek
- 4 Tipka „MODE“
- 5 Tipka „ADJ“
- 6 Tipka „MEM“
- 7 Tipka „°C/°F“
- 8 Tipka „RESET“ (poglobljena, pod izvlečnim podstavkom)
- 9 Pokrov baterijskega predala



- A Simbol „AM“/„PM“ za način 12 h prikaza časa
 B Simbol za urni signal ob polni uri
 C Simbol za funkcijo bujenja
 D Simbol „MAX“ za maksimalno vrednost (temperatura)
 E Simbol „MIN“ za minimalno vrednost (temperatura)
 F Simboli za indikator udobja
 G Simbol „MIN“ za minimalno vrednost (vlažnost zraka)
 H Simbol „MAX“ za maksimalno vrednost (vlažnost zraka)
 I Vlažnost zraka
 J Enota temperature (°C/°F)
 K Temperatura
 L Prikaz časa, datuma in časa bujenja

PRIPRAVA NA UPORABO

- Odprite baterijski predal, tako da pokrov baterijskega predala (9) potisnete navzdol.
- V baterijski predal vstavite eno baterijo tipa AAA/Micro in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-). Na prikazovalniku se za kratek čas pojavijo vsi segmenti prikaza, nato pa se pojavi prva izmerjena vrednost temperature in vlažnosti zraka.
- Ponovno zaprite baterijski predal.
- Izdelek postavite na ravno in stabilno površino. Dragocene površine pohištva zaščitite pred praskami s primerno podlogo.



Kot mesto postavitve izberite mesto, ki se ne nahaja na neposredni sončni svetlobi ali poleg radiatorja. V nasprotnem primeru bo prikazana napačna temperatura oz. vlažnost zraka.

- S pomočjo odprtine (2) na zadnji strani lahko izdelek tudi obesite na kavelj, žebelj ali vijak.

UPRAVLJANJE

a) Nastavitev časa, 12 h/24 h načina in dneva/meseca

- Za dostop do načina nastavitev se mora naprava nahajati v načinu časa (dvopičje med prikazom ur in minut utripa).
Pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko „MODE“ (4), dokler na prikazovalniku ne začne utripati prikaz minut za prikaz časa.
- Nastavite minute s tipko „ADJ“ (5).

→ Za hitro spremjanje vrednosti tipko „ADJ“ (5) dalj časa držite.

Če eno minuto ne pritisnete nobene tipke, se nastavitev, ki ste jih doslej izvedli, shranijo, naprava pa nato zapusti način nastavitev.

To velja tudi za nastavitev, ki so opisane v nadaljevanju.

- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (4). Prikaz ur utripa. Nastavite jih s tipko „ADJ“ (5).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (4). Prikaz „12hr“ ali „24hr“ za 12 h/24 h način prikaza časa utripa. Nastavite želeni način s tipko „ADJ“ (5).

→ Pri 12 h načinu se v prvi polovici dneva levo poleg prikaza časa pojavi napis „AM“, v drugi polovici dneva pa se pojavi napis „PM“.

- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (4). Prikaz meseca utripa. Nastavite ga s tipko „ADJ“ (5).
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (4). Prikaz dneva utripa. Nastavite ga s tipko „ADJ“ (5).
- Za izhod iz načina nastavitev kratko pritisnite tipko „MODE“ (4).

b) Izberite enoto temperature °C/°F

Za preklapljanje med enoto temperature °C (stopinje Celzija) in °F (stopinje Fahrenheita) kratko pritisnite tipko „°C/°F“ (7).

c) Prikaz meseca/dneva

Za prikaz meseca in dneva kratko pritisnite tipko „ADJ“ (5). Po 3 sekundah se prikaz samodejno vrne na prikaz časa.

d) Maksimalne/minimalne vrednosti

Prikaz vrednosti

Vlagomer/termometer samodejno shranjuje ekstremne vrednosti temperature in vlažnosti zraka. Večkrat kratko pritisnite tipko „MEM“ (6) za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

- Maksimalne vrednosti (na prikazovalniku se pojavi napis „MAX“)
- Minimalne vrednosti (na prikazovalniku se pojavi napis „MIN“)
- Trenutne izmerjene vrednosti

→ Če ne pritisnete nobene tipke, prikaz maksimalnih oz. minimalnih vrednosti čez pribl. 10 sekund samodejno preklopi nazaj na prikaz trenutnih vrednosti.

Brisanje/ponastavitev vrednosti

Ko je na prikazovalniku prikazan napis „MAX“ oz. „MIN“, lahko izbrišete/ponastavite vrednosti, tako da pritisnete in pribl. 3 sekunde držite tipko „MEM“ (6).

e) Funkcija bujenja

Ogled časa bujenja

Večkrat kratko pritisnite tipko „MODE“ (4) za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

- Čas bujenja (dvopičje med urami in minutami ne utripa)
- Čas (dvopičje med urami in minutami utripa)

Nastavitev časa bujenja

- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (4), tako da je prikazan čas bujenja (dvopičje med urami in minutami ne utripa).
- Pritisnite in pribl. 2 sekundi držite tipko „MODE“ (4), dokler na prikazovalniku ne začne utripati prikaz minut za čas bujenja.
- Nastavite minute časa bujenja s tipko „ADJ“ (5). Za hitro spremenjanje vrednosti tipko dalj časa držite.
- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (4). Prikaz ur časa bujenja utripa. Nastavite jih s tipko „ADJ“ (5). Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Za izhod iz načina nastavitev kratko pritisnite tipko „MODE“ (4).

Aktivacija/deaktivacija funkcije bujenja, urnega signala ob polni uri

- Kratko pritisnite tipko „MODE“ (4), tako da je prikazan čas bujenja (dvopičje med urami in minutami ne utripa).
- Za aktivacijo ali deaktivacijo funkcije bujenja in/ali urnega signala ob polni uri večkrat kratko pritisnite tipko „ADJ“ (5).

Prikazan je simbol „“: Funkcija bujenja je aktivirana.

Prikazan je simbol „“: Urni signal ob polni uri je aktiviran.

- Ko je aktiviran urni signal ob polni uri, naprava vsako polno uro odda dvojni pisk.

Izklop signala bujenja

- Ob nastavljenem času bujenja se aktivira signal bujenja.
- Za izklop signala bujenja pritisnite poljubno tipko.

- Če ne pritisnete nobene tipke, se signal bujenja po 1 minuti samodejno izklopi.

f) Indikator udobja

Indikator udobja prikazuje stanje zraka v prostoru na enem mestu. V skladu z obstoječo temperaturo in vlažnostjo zraka na mestu postavite vlagomer/termometer izračuna stanje zraka v prostoru:

 COMFORT	Temperatura med +20 °C in +27 °C in vlažnost zraka med 50 % in 70 %
 WET	Vlažnost zraka > 70 %
 DRY	Vlažnost zraka < 50 %

g) Ponastavitev

Pri napačnih prikazih na prikazovalniku (npr. po vstavljanju baterije ali menjavi baterije) izvlecite podstavek in kratko pritisnite poglobljeno tipko „RESET“ (8), npr. s pomočjo zobotrebca. Pri ponastavitev se vse nastavitev izgubijo.

Druga možnost je, da odstranite baterijo in jo čez nekaj sekund ponovno vstavite.

MENJAVA BATERIJE

Baterijo je treba zamenjati, ko se kontrast prikazovalnika močno zmanjša.

Pri menjavi baterije upoštevajte opis v poglavju „Priprava na uporabo“.

- Pri menjavi baterije se vse nastavitev izgubijo.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Z izjemo občasne menjave baterij vam izdelka ni treba vzdrževati. Servisiranje ali popravilo naprave lahko izvede samo strokovnjak ali specializirana delavnica. V notranjosti izdelka ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali, zato naprave nikakor ne odpirajte (z izjemo postopka vstavljanja in menjave baterije, ki je opisan v teh navodilih za uporabo).

Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa.

Ne pritiskajte premočno na prikazovalnik, saj lahko s tem povzročite praske, napačno delovanje prikazovalnika ali pa celo uničite prikazovalnik.

Prah lahko enostavno odstranite z uporabo mehkega in čistega čopiča z dolgimi ščetinami in sesalnika za prah.

V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohiše (obarvanje) ali celo ovirajo delovanje naprave.

ODSTRANJEVANJE

a) Splošno



Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke!

Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Iz naprave vzemite vstavljenou baterijo (oz. polnilno baterijo) in jo odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrneti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s tem simbolom, ki opozarja na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Kemijske oznake za težke kovine so Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Odslužene baterije, akumulatorje in gumbne baterije lahko brezplačno oddate na svoji občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji/gumbne baterije tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje:	1 x baterija tipa AAA/Micro
Življenjska doba baterije:	pribl. 6 mesecev
Merilno območje temperature:	0 °C do +60 °C
Merilno območje vlažnosti zraka:	20-90 % (relativna)
Ločljivost temperature:	0,1 °C
Ločljivost vlažnosti zraka:	1 %

Natančnost temperature: 0 °C do +23 °C: ±1,5 °C
..... 23 °C do +28 °C: ±1 °C
..... 28 °C do +60 °C: ±1,5 °C

Natančnost vlažnosti zraka (pri 25 °C): 30 % do 70 %: ±5 %
..... 20 % do 30 % in 70 % do 90 %: ±9 %

Mere: (Š x V x G) 90 x 110 x 25 mm

Teža: 125 g (z baterijo)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakšnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.
© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vlagomer Voltcraft HM-100**
Kat. št.: **13 80 974**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.