



NAVODILA ZA UPORABO

**Sobni stenski termostat**

**Basetech TS108B**

Kataloška št.: 153 93 00

## KAZALO

1. PREDSTAVITEV NAPRAVE .....	3
2. POMEN SIMBOLOV.....	3
3. NAMEN UPORABE.....	3
4. VSEBINA PAKETA .....	4
5. FUNKCIJE NAPRAVE .....	4
6. VARNOSTNI NAPOTKI.....	4
7. SESTAVLJANJE IN MONTAŽA NAPRAVE.....	6
8. ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE.....	8
9. DELOVANJE NAPRAVE .....	9
10. UPORABA APLIKACIJE ZA MOBILNI TELEFON .....	13
11. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE .....	16
12. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE .....	17
13. TEHNIČNI PODATKI.....	17
14. IZJAVA O SKLADNOSTI .....	18
GARANCIJSKI LIST .....	19

## 1. PREDSTAVITEV NAPRAVE

Spoštovani kupec hvala, ker ste se odločili za nakup tega izdelka. Izdelek je skladen s trenutno veljavnimi lokalnimi in evropskimi uredbami. Za ohranjanje skladnosti in zagotavljanje varnega delovanja, je potrebno vseskozi upoštevati ta navodila za uporabo!



Ta navodila za uporabo se nanašajo na ta izdelek. Vsebujejo pomembne informacije glede zagona in ravnanja z napravo. Upoštevajte to, če izdelek posredujete tretji osebi. Navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo!

V primeru tehničnih vprašanj se obrnite ali pokličite:

[www.conrad.com/contact](http://www.conrad.com/contact)

## 2. POMEN SIMBOLOV



Simbol strele v trikotniku je uporabljen tam, kjer obstaja možnost tveganja za nastanek telesnih poškodb, kot je na primer električni šok.



Simbol klicaja v trikotniku ponazarja pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno potrebno upoštevati.

→ Simbol puščice se uporablja tam, kje so navedene posebni nasveti in informacije o delovanju.

## 3. NAMEN UPORABE

S tem sobnim termostatom prilagodite in regulirajte temperaturo vašega bivalnega okolja v skladu z vašimi potrebami. Upravljate ga preko nadzorne plošče ali preko "Stat blue" aplikacije za mobilni telefon (na voljo za iOS in Android naprave). Programe nastavite glede na uro in dan. V napravo je vgrajen tudi program počitnic, ki nadzira temperaturo med vašo odsotnostjo. Neposredno je mogoče nadzirati tako sisteme ogrevanja kot tudi hlajenja.

Sobni termostat je nameščen na steni. Priklučeni porabnik je lahko vključen ali izključen (za največjo dovoljeno obremenitev priklučenega porabnika glejte poglavje "Tehnični podatki"), odvisno od temperature. Temperaturo meri zunanji senzor.

Termostat napajata dve AA bateriji.

Naprava je izdelana izključno za uporabo v prostoru. Ne uporabljajte je v mokrih prostorih ali v neugodnih ambientalnih pogojih.

Neugodni ambientalni pogoji so:

- mokrota ali visoka zračna vlaga,
- prah in vnetljivi plini, hlapi ali topila,
- nevihte ali podobni pogoji, kot so močna elektrostatična polja.

Uporaba, ki ni skladna z zgoraj navedenim namenom uporabe, lahko vodi do poškodb naprave in vključuje dodatna tveganja kot so na primer kratek stik, požar, električni šok in podobno. Nobenega dela naprave ni dovoljeno spreminjati ali preoblikovati! Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnje priložnosti. Če napravo predate tretji osebi, ji priložite tudi ta navodila za uporabo.



Varnostne napotke je potrebno vedno upoštevati v celoti!

Ta naprava je skladna z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi uredbami. Vsa imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice so pridržane.

## 4. VSEBINA PAKETA

- Sobni termostat
- 2 x vijak
- 2 x moznik
- Navodila za uporabo

### Posodobljena navodila za uporabo

Najnovejša navodila za uporabo lahko prenesete preko povezave [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ali pa skenirajte QR kodo. Sledite napotkom na spletni strani.



## 5. FUNKCIJE NAPRAVE

- Bluetooth® 4.0
- Direktni nadzor sistema ogrevanja in hlajenja
- Nastavite lahko do 24 programov na teden
- Počitniški način delovanja
- Pet pred-nastavljenih temperaturnih nastavitev
  - "Comfort" (udobje)
  - "Semi-Comfort" (delno udobje)
  - "Economy" (ekonomičnost)
  - "Anti-Frozen" (proti zmrzovanju)
  - "Off" (izklop)

## 6. VARNOSTNI NAPOTKI



Natančno preberite navodila za uporabo in bodite še posebej pozorni na varnostne napotke. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli telesne poškodbe/materialno škodo, ki je posledica neupoštevanja varnostnih napotkov in informacij v teh navodilih za uporabo glede pravilne uporabe naprave. V takih primerih garancija ni veljavna.

Spoštovani kupec,  
spodnji varnostni napotki niso namenjeni le zaščititi vašega zdravja ampak tudi za zaščito naprave. Zato prosimo še pred prvo uporabo naprave natančno preberite to poglavje!

#### **a) Splošne informacije**

- Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok in domačih živali.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Napravo zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposrednim soncem, močnimi vibracijami, visoko vlago, vlažnostjo, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam.
- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, prenehajte z uporabo in preprečite njegovo naključno uporabo.
- Varno delovanje ni zagotovljeno če:
  - je naprava vidno poškodovana,
  - naprava ne deluje več pravilno,
  - je bila naprava dlje časa nepravilno shranjena ali
  - je bila naprava podvržena mehanskim poškodbam pri transportu.
- Vedno upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki so priključene na to napravo. Na primer naprave, ki razvijejo veliko toplote ali take, ki predstavljajo drugačna tveganja so lahko priključena in se lahko uporabljajo samo pod nadzorom.
- Na električne naprave nikoli ne polivajte tekočin in nanje ali v njihovo bližino nikoli ne odlagajte predmetov, ki vsebujejo tekočine (na primer vaze). S tem bi povečevali tveganje za nastanek požara ali usodnega električnega šoka.
- Kadar ste v dvomu glede delovanja naprave ali varnega priklopa, se posvetujte z usposobljenim strokovnjakom.
- Vzdrževanje, predelave in popravila lahko izvaja samo strokovnjak ali pooblaščen servis.
- Stik z omrežno napetostjo je življenjsko nevaren. Pred delom z električno napetostjo, delujočo napeljavo iztaknite iz napajanja in jih zaščitite, da ne pride do naključnega vklopa. Sebe in druge zaščitite pred odprtim stikom na vezju ali napravi.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.


#### **b) Baterije / polnilne baterije**

- Baterije / polnilne baterije hranite izven dosega otrok.

- Baterij / polnilnih baterij ne pustite na otroškem doseg; otroci ali domače živali jih lahko zaužijejo. Če pride do zaužitja, se takoj obrnite na zdravnika! Življenjska nevarnost!
- Stik s kislino zaradi iztekanja ali poškodb navade / polnilne baterije lahko povzroči opekline na koži, zato uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
- Pri vstavljanju baterij (plus/+ in minus/-) prosimo upoštevajte pravilno polarnost (pozitivna/+ in negativna/-).
- Z baterijami / polnilnimi baterijami nikoli ni dovoljeno ustvarjati kratkega stika, jih razstavljeni ali metati v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ne polnite baterij za enkratno uporabo in ne-polnilnih baterij. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Prazno baterijo čimprej zamenjajte z novo ali pa jo odstranite iz naprave. Prazna baterija lahko izteče in poškoduje napravo!
- Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati (na primer med shranjevanjem), iz nje odstranite vstavljene baterije / polnilne baterije. Zaradi staranja baterije se povečuje tveganje za iztekanje kisline, ki poškoduje napravo. Garancija v tem primeru ni veljavna!
- Vedno zamenjajte celoten komplet baterij / polnilnih baterij in uporabljajte samo baterije / polnilne baterije iste vrste, istega proizvajalca in enake stopnje napolnjenosti (ne mešajte polnih in na pol polnih ali praznih baterij / polnilnih baterij).
- Nikoli ne mešajte navadnih in polnilnih baterij. Uporabljajte ene ali druge.
- Za okolju prijazno odstranjevanje baterij / polnilnih baterij prosimo preberite poglavje "Okolju prijazno odstranjevanje".

## 7. SESTAVLJANJE IN MONTAŽA NAPRAVE

Sobni termostat je sestavljen iz dveh delov, skupaj pa ju držijo sponke. Sistem preklopa s temperaturnimi senzorji in nadzorno ploščo, se nahajajo na sprednjem delu. Baterije za napajanje (2x AA 1,5V, niso priložene) se nahajajo znotraj tega dela.



Vedno obe bateriji hkrati zamenjajte z novima dvema baterijama iste velikosti, vrste, proizvajalca in starosti.

Pri vstavljanju baterij bodite prosimo pozorni na pravilno polarnost (plus/+ in minus/-).


Oba dela ločite tako, da previdno odprete sponke, ki se nahajajo na stenskem delu naprave in ločite sprednji del naprave s sistemom delovanja in zaslonom. Sponke se nahajajo na sredini levo in desno. Pritisnite pod sponkami in sprednji del sobnega termostata povlecite ven.

- Preverite, ali so na mestu, kjer nameravate namestiti sobni termostat v steni kablji in žice. Pri vrtanju jih namreč lahko poškodujete.




Izklopite glavno stikalo in preprečite njen ponovni vklop. Prepričajte se, da v žicah ni napetosti.

- Odstranite vrstno sponko na zadnji strani releja in pokrov vijačnih kontaktov. Kable speljite (od spredaj) skozi odprtino releja in za njim. Puščica "NAVZGOR" mora biti usmerjena v strop.




Bodite previdni, da ne pride do kratkega stika na vhodnem ali izhodnem kablu. Žice naj bodo vseskozi ločene.

- Napravo uporabite kot načrt in označite mesta za vrtanje lukenj v zid. To storite s pomočjo odprtih primernih za montažo, ki so na zadnjem panelu naprave. Izbrane odprtine se morajo nahajati ena nasproti druge, saj s tem zagotovite največjo stabilnost.



- Za vrtanje uporabite 6 mm sveder in na označenih mestih izvrčajte vsaj 30 mm globoke luknje.
- Upoštevajte, da so glede na vrsto stene pri montaži poleg priloženega kompleta lahko potrebni tudi drugi materiali. Uporabite tako vrsto montaže, ki je skladna z danimi pogoji.

- Vložke vstavite v odprtino tako, da popolnoma izginejo v steni.
- Kabel speljite skozi rele in ga z vijaki pritrdite na steno. Vijake dobro pritrdite. Puščica "NAVZGOR" mora biti usmerjena v strop.
- Prepričajte se, da kabel v napravi ostane fiksni. Ponovno namestite vpenjalni mehanizem in privijte 2 vijaka.
- Skupke kablov odrežite na potrebno dolžino in na koncih odstranite 6 – 7 mm izolacije. Pri tem pazite, da ne poškodujete žic.





Za električno inštalacijo uporabite kabel s prečnim prerezom, ki je primeren za uporabo do 8 A (1 – 2,5 mm<sup>2</sup>). Priporočljiva je uporaba kablov prevlečenih s silikonskim plaščem. Uporaba trdih kablov lahko pripelje do pokanja kablov. Uporabite prožne kable. Preverite zlepljene konce kablov. Vse žice v skupku morajo biti vstavljeni v spoj, ker je le tako zagotovljen prečni prerez. Dolžina površine kontakta končnega spoja žic naj bo 6 – 7 mm.

- Odločite se katere kable priključite in kako. COM izhod priključite na fazo in alternativno, NO ali NC s pomočjo (omskega) porabnika priključite na nevtralni vodnik. NC izhod je priključen vse dokler ciljna temperatura ni dosežena. NC izhod preklopi takoj, ko je dosežena ciljna temperatura. Vrsta vezja je prikazana v tehnični shemi naprave, ki jo želite priklopiti.

	Dejanska temperatura	NO izhod	NC izhod
Ogrevanje	> nastavljena temperatura	ODPRT	ZAPRT
	< nastavljena temperatura	ZAPRT	ODPRT
Sistem hlajenja	> nastavljena temperatura	ZAPRT	ODPRT

	< nastavljena temperatura	ODPRT	ZAPRT
--	---------------------------	-------	-------




NC = delujoč izhod, normalno zaprt  
 COM = delujoč vhod  
 NO = delujoč izhod, normalno odprt



Prepričajte se, da so posamezne žice pravilno nameščene in priključene še pred priklopom na električno napeljavo. Če je potrebno, se posvetujte s strokovnjakom.

- Naprava ne potrebuje priklopa zaščitne ozemljitve. Če je potrebno, ga odstranite.
- Odprite vijake kontaktnih trakov in vstavite žice tako, da je izolacija tik nad robom stične površine v vrstni sponki. Pridržite v pravilnem položaju in vijake privijte. Če žice ne morete dovolj globoko potisniti sponko na traku, preverite dolžino konca spoja. Po vstavljanju preverite in ponovno privijte vse vijake.
  - Pokrov pritrdite z vijaki na sprednji del kontaktnega traku.
  - Sistem preklopa vstavite v del z relejem, ki je nameščen na steno. Pazite, da so nalepke in zaslon čitljivi in ne obrnjeni na glavo. Če je vse skupaj obrnjeno na glavo, deli niso v pravilnem stiku. Preklopni signali se prenašajo s sistema preklopa na del z relejem s tremi kontakti.

## 8. ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE




- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Ura                         | 12 Simbol "HOLD"               |
| 2 Dan v tednu                 | 13 Simbol za ročni korak       |
| 3 Dnevni program              | 14 "AUTO" nastavitvev          |
| 4 Temperaturna nastavitvev    | 15 Simbol za baterijo          |
| 5 Simbol proti zmrzovanju     | 16 "Comfort" nastavitvev       |
| 6 Simbol nastavitve ure       | 17 "Semi-Comfort" nastavitvev  |
| 7 Simbol nastavitve programa  | 18 "Economic" nastavitvev      |
| 8 Simbol nastavitve funkcije  | 19 Nastavitvev "TEMP"erature   |
| 9 Upravljanje "Ogrevanja"     | 20 Funkcija "COPY" (kopiranje) |
| 10 Upravljanje "Hlajenja"     | 21 Simbol sobne temperature    |
| 11 Počitniški način delovanja | 22 "OFF" (izklop)              |



## 9. DELOVANJE NAPRAVE


Za vstop v meni nastavitve ure in funkcij pritisnite in 3 sekunde držite gumb "SET". S pritiskom na gumb "SELECT" (izberi) preklopite med "tl" za nastavitve ure in "St" za nastavitve funkcij. S pritiskom na "SET" potrdite vašo izbiro.




### a) Nastavitve ure

Za nastavitve ure pritisnite in 3 sekunde držite gumb "SET". Izberite "tl" in vašo izbiro potrdite kot je opisano zgoraj.


- 1 V prvem koraku nastavite trenutno letnico v zaporedju med 2010 in 2050. Za povečanje letnice uporabite gumb "▲", za zmanjšanje pa gumb "▼". Vašo nastavitve potrdite z gumbom "SELECT".



- 2 Nato prilagodite mesec. Gumb "▲" uporabite kot je opisano v prvem koraku in gumb "▼" za premikanje po meniju.



- 3 Nato nastavite dan v tednu, uro in minute. Izberete in nastavite jih tako, kot je opisano v prvem koraku.




- Ko nastavite letnico, mesec, dan v tednu in uro, se ponovno pokaže nastavitve letnice. Če želite vašo izbiro potrditi, pritisnite gumb "OK". Če želite nastavitve spremeniti, ponovite korake od 1 do 3.


### b) Prilagoditev funkcij

Za nastavitve funkcije pritisnite in 3 sekunde držite gumb "SET". Izberite "St" in vašo izbiro potrdite z gumbom "SET".

- Za preklon med počitniškim načinom delovanja "Ho" in načinom ogrevanja/hlajenja "Ht" ali "CL", pritisnite gumb "SELECT" (izberi). Vašo nastavitve potrdite z gumbom "SET".




Počitniški način delovanja



Način ogrevanja/hlajenja


### Počitniški način delovanja

Ta funkcija dosledno vzdržuje zeleno temperaturo od enega do 199 dni. Z gumbi "▲" in "▼" povečate ali zmanjšate število dni. Vašo nastavitve potrdite z gumbom "OK". Delujoče odštevanje šteje nastavljeno število dni navzdol do 0.



→ Kadar je naprava v počitniškem načinu delovanja, se nastavljena temperatura ohranja dokler je termostat v tem načinu. Nastavitve programa so pridobljene samo ko je odštevanje počitniškega načina na 0 ali pa počitniški način delovanja ponastavite na 0!

### Upravljanje ogrevanja/hlajenja




Napravo lahko uporabljate kot dvo-točkovni krmilnik za sisteme hlajenja in ogrevanja. Ko je naprava v načinu ogrevanja, se naprava izklopi takoj, ko je prekoračena ciljna temperatura, v načinu hlajenja pa tako ko pade pod ciljno temperaturo. Način delovanja je ponazorjen s simbolom plamena ali snežinke. Nastavite lahko tudi 5 minutni zamik delovanja. To povzroči preklopno histerezo, ki varuje priključeni sistem pred prehitrim spreminjanjem med vklopom (NO) in izklopom (NC). Nastavitve izvedete v nastavitvah funkcij, kot je opisano pri počitniškem načinu delovanja. Z gumbi "▲" in "▼" izberete "Ht" za ogrevanje ali "CL" za sistem hlajenja. Za potrdite pritisnite gumb "OK".


Za zamik pritisnite in 3 sekunde držite gumb "SET". Z gumbom "Select" preklopite z nastavitve "tl" na nastavitve funkcije "St" in potrdite z gumbom "Set". Z gumbom "Select" preklopite med počitniškim načinom delovanja "Ho" in ogrevanjem/hlajenjem "Ht" ter potrdite z gumbom "Set". Uporabite "Select" za prekop med vključenim zamikom (d:ON) in izključenim zamikom (d:oF). Vašo nastavitve shranite in zaprite z gumbom "OK".

### c) Pred-nastavljene temperaturne nastavitve


S to nastavitvijo lahko pred-nastavite naslednje štiri funkcije: "Comfort" (udobje), "Semi-Comfort" (delno udobje), "Economic" (ekonomično) in "Anti-Frozen" (proti zmrzovanju).




Udobje



Delno udobje



Ekonomično




Protizmrzovanje

- 1 Za vstop v meni pritisnite in 3 sekunde držite gumb "TEMP". Na kratko pritisnite gumb "TEMP", da lahko preklapljate med pred-nastavljenimi nastavitvami.
- 2 Z gumbi "▲" in "▼" lahko povečate ali zmanjšate temperaturo v 0,5° korakih, odvisno od nastavitve.
- 3 Za potrditev vaših nastavitvev pritisnite gumb "TEMP". Nato lahko nastavite naslednjo funkcijo.
- 4 Potrdite z "OK" in zapustite meni.


#### d) Programske funkcije

Za vstop v meni nastavitvev programov pritisnite in držite gumb "PROG".


- 1 Najprej izberite vaš želeni programski način:
  - Dnevni program: nastavljeni program je enak za vseh 7 dni v tednu. V zgornjem levem kotu se izpiše "7".
  - Delovni dnevi + vikend: nastavite lahko program za delovne dni in za vikend. V zgornjem levem kotu se izpiše "5 2".
  - Delovni dnevi + sobota + nedelja: način delovanja ima enake funkcije kot prejšnji, le nastavitvev za soboto in nedeljo se razlikujeta. V zgornjem levem kotu se izpiše "5 1 1".
  - 7-dnevni program: vseh 7 dni v tednu lahko nastavite različno. V zgornjem levem kotu se izpiše "7dY".
  - Za potrditev vaših nastavitvev pritisnite gumb "PROG".




Dnevni program



Delovni dnevi + vikend




Delovni dnevi + sob + ned



7-dnevni program


- 2 Nato izberite dan za vašo programsko nastavitev. To storite s pritiskom na gumb "SELECT". Kot je prikazano na sliki, vam to omogoča, da na primer ponedeljek nastavite za prvi dan 7-dnevnega programa.



Za nastavitev programa za izbrani dan pritisnite gumb "PROG".


- 3 Sedaj lahko nastavite programske parametre za izbrani dan. Programska nastavitev se vsak dan začne ob 0:00.
- 4 Za nastavitev ene od naslednjih pet funkcij pritisnite gumb "TEMP".
- "Comfort" prikazani sta dve piki
  - "Semi-Comfort" prikazana je ena pika
  - "Economic" ni pik; na zaslonu se pokaže simbol lune
  - "Anti-Frozen" ni pik; na zaslonu se pokaže simbol snežinke
  - "Off" ni pik; na zaslonu se izpiše "Off".

- 5 Za nastavitev posameznih ur pritisnite gumb "▲" in "▼". Nastavitev se ohrani vse dokler je ne spremenite s pritiskom na gumb "TEMP".



- 6 Za izhod iz programskih nastavitvev pritisnite gumb "PROG". Nato lahko ostale dni nastavite kot je opisano v korakih 3 do 5.

- 7 Če želite imeti isti program za dva dni, lahko uporabite funkcijo "COPY", s katero enostavno kopirate programe. Gumb "COPY" pritisnite na začetku nastavitve programa za dan. Na zaslonu se izpiše simbol "COPY". Za potrditev funkcije kopiranja pritisnite gumb "OK".




- Za nastavitev ostalih dni ponovite korake 1 – 7.
- Ko vse nastavite, pritisnite gumb "OK", da potrdite vašo izbiro.


### e) Pregled programa

Pri pregledu programa lahko prikličete in preverite že nastavljene programe.


- 1 Za vstop v meni programskih nastavitvev pritisnite in držite gumb "PROG". 4 krat pritisnite gumb "SELECT", da se na zaslonu izpiše "7AY".



- 2 Za nastavitev pregleda dneva pritisnite gumb "PROG". Z gumbom "SELECT" preklopite med dnevi.



- 3 S ponovnim pritiskom na gumb "PROG", lahko prikličete pregled programa za izbrani dan. Z gumbi "▲" in "▼" lahko nadzirate vsako uro znotraj programa.




- 4 Za povratek v meni programskih nastavitvev ponovno pritisnite gumb "PROG". Nato za premik na prikaze na zaslonu pritisnite gumb "OK".


## f) Ročne nastavitve

Z ročnimi nastavitvami lahko urejate in spremenite nastavljene programe.


- Urejanje temperaturnega statusa trenutnega programa:  
Za preklap med različnimi temperaturnimi funkcijami pritisnite gumb "TEMP". Program temperaturnega statusa se bo izvedel v naslednji uri. Na zaslonu se pokaže simbol ročnega koraka.
- Sprememba temperature:  
Z gumbi "▲" in "▼" lahko povečate ali zmanjšate temperaturo. Tudi te spremembe bodo izvedene v naslednji uri. Na zaslonu se pokaže simbol ročnega koraka.
- Ohranjanje izbrane temperature:  
Pritisnite in 3 sekunde držite gumb "HOLD". Z gumbi "▲" in "▼" nastavite trajanje v katerem naj se temperatura ohranja. Izberete lahko časovni razpon med 1 in 99 ur. Za potrditev izbire pritisnite gumb "OK". Na zaslonu se izpiše "HOLD" (ohranjanje).
- Izbirate lahko tudi med "AUTO/OFF/Anti-Frozen" (samodejno/izklop/proti zmrzovanju). Pritisnite in 3 sekunde držite gumb "MANUAL" (ročno). Pritisnite gumb "SELECT" in izberite naslednje:




"Auto" - nastavljeni program



Proti zmrzovanju





"Off" – sistem se bo izklopil



"On" – sistem se bo vklopil

## g) Baterija

Ko je baterija skoraj prazna, se na zaslonu pokaže simbol baterije . Ko to opazite, je potrebno čimprej zamenjati baterije.



→ Če pride do prekinitve napajanja sobnega termostata, boste izgubili vse vaše nastavitve.

## 10. UPORABA APLIKACIJE ZA MOBILNI TELEFON

### a) Povezava vašega telefona s termostatom

Na vaš pametni telefon namestite aplikacijo "Stat blue". Aplikacija je na voljo za iOS in Android naprave.

→ Če uporabljate Android napravo preverite, da uporabljate Android 4.3 ali novejši.

Ko aplikacijo odprete, vaš telefon samodejno poišče sobni termostat in vzpostavi povezavo. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se na zaslonu izpiše "Connecting OK".

→ Po konfiguraciji nastavitve pritisnite "OK" v spodnjem levem kotu zaslona, da se nastavitve uporabijo in jih pošljite na termostat. Ko so nastavitve uspešno poslani, se na zaslonu izpiše "Send Ok/Confirm".



Apple Store




Google Play


### b) Nastavitve temperature

Temperaturo lahko nastavite na dva načina:

- Ročna nastavitve temperature skladno z vašimi potrebami. Drsnik premaknite na želeno nastavitve.



- Temperaturo nastavite s pred-nastavljenim načinom. Za izbiro pred-nastavljenega načina pritisnite sredinski gumb na zaslonu. Več informacij poiščite v poglavju "Delovanje naprave – pred-nastavljene temperature nastavitve". Obstajajo štirje pred-nastavljeni načini delovanja: "Comfort" (udobje), "Semi-Comfort" (delno udobje), "Economic" (ekonomično) in "Anti-Frozen" (proti zmrzovanju).




### c) Sprememba načina delovanja termostata

Obstajajo štirje različni načini ogrevanja:

- "AUTO": temperatura je nastavljena z uporabo pred-nastavljenega programa.
- "ANTI-FROZEN": za preprečevanje zmrzovanja se prostor vzdržuje na nizki temperaturi.
- "TURBO": ogrevanje deluje na polno.
- "OFF": ogrevanje je izključeno.

Za spreminjanje v drug način delovanja se dotaknite levega gumba.



#### d) "Ohranjanje temperature" in "Počitniški način delovanja"



"Ohranjanje temperature" vzdržuje prostor na pred-nastavljeni temperaturi vnaprej določeno časovno obdobje.

Pritisnite gumb "HOLD/VACATION" (ohranjanje/počitnice) na desni strani zaslona in nato drsnik povlecite na zeleni čas.

→ Pred pritiskom na gumb "HOLD/VACATION" nastavite zeleno temperaturo. Ko je vključen ta način, ni v uporabi noben drug pred-nastavljen program. Temperatura se lahko ohranja za čas od 1 do 99 ur.

Za nastavitve počitniškega načina delovanja pritisnite gumb "HOLD/VACATION" in na vrhu zaslona izberite "Holiday" (počitnice). Drsnik povlecite na sredino zaslona in nastavite časovno trajanje vaših počitnic.


Soba se ohranja na pred-nastavljeni temperaturi celoten čas trajanja vaših počitnic. Trajanje lahko nastavite od 1 do 199 dni.



#### e) Napredne nastavitve


Za dostop do naprednih nastavitvev pritisnite simbol nastavitvev v spodnjem levem kotu zaslona.

Spremenite lahko programske nastavitve in pred-nastavljeno temperaturo. Ogledate si lahko tudi vaš energijski odtis in podatke o delovanju naprave. Za dostop do nastavitvev pritisnite odgovarjajočo opcijo.



#### Pred-nastavljene temperaturne nastavitve

Ta meni vam omogoča, da ročno nastavite temperaturo za naslednje načine delovanja: "Comfort" (udobje), "Semi-Comfort" (delno udobje), "Economic" (ekonomično) in "Anti-Frozen" (proti zmrzovanju). Levi gumb pritiskajte toliko časa, da se pokaže zeleni način. Za nastavitve temperature drsnik povlecite na sredino zaslona. Za izhod iz menija pritisnite puščico na vrhu zaslona.




#### Upravljanje programov

Ta meni vam omogoča ogled in spreminjanje programskih nastavitvev. Za dostop do nastavitvev pritisnite odgovarjajočo opcijo. Za izhod iz menija pritisnite puščico na vrhu zaslona.

## Ogled programa

Ta meni vam omogoča ogled vaših nastavitvev pred-nastavljenih programov. Izberite dan, za katerega si želite ogledati programske nastavitve.

Na vrhu zaslona pritisnite ustrezen dan. Programske nastavitve so prikazane z različnimi barvami (pred-nastavljene temperaturne nastavitve).



## Nastavitvev programa


Ta meni uporabite za nastavitvev obstoječih programov ali dodajte nove programe.

Pritisnite dan v tednu, za katerega želite nastaviti program. Izberete lahko več kot le en dan.

Pritisnite zeleni način ("Comfortable", "Anti-Frozen" in ostale). Izbrani gumb bo označen. Za nastavitvev časovnega obdobja drsnik povlecite v zeleni položaj. Ta korak ponovite za nastavitvev dodatnih časovnih obdobj.


Za uporabo nastavitvev pritisnite "OK" v levem spodnjem kotu zaslona. Za izhod iz menija pritisnite puščico na vrhu zaslona.

→ Za dostop do domače strani pritisnite "HOME".



## Podatki o delovanju naprave

Ta meni vam omogoča upravljanje ogrevanja z uporabo "Cooling" (hlajenje) ali "Heating" (ogrevanje). Več informacij najdete v navodilih za uporabo.



## 11. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če postane zaslon presvetel / pretemen ali se ustavi ura, prosimo zamenjajte baterije. To storite tako, da odstranite sprednji del naprave s sistemom preklopa in zaslonom – previdno odprite sponke na stensko nameščenem delu naprave. Sponke se nahajajo na sredini levo in desno. Pritisnite pod sponkami in povlecite sprednji del sobnega termostata.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte vode ali močnih čistil.



## 12. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

### a) Splošne informacije



Naprave ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Odsluženo napravo odstranite skladno s trenutno veljavnimi predpisi; na primer: odnesite jo na ustrezno zbirno mesto. Baterije ali polnilne baterije odstranite iz naprave in jih odlagajte ločeno od naprave.

### b) Odlaganje uporabljenih baterij/polnilnih baterij



Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni (po Odloku o baterijah) vrniti vse odslužene polnilne baterije. Odlaganje med splošne gospodinjske odpadke je prepovedano!

Polnilne baterije, ki vsebujejo okolju nevarne snovi so označene s tem simbolom, ki označuje da je baterije prepovedano odlagati med domače odpadke. Kemični simboli nevarnih težkih kovin so: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec.

Prazne polnilne baterije lahko brezplačno vrnete na zbirna mesta v vaši občini, v našo prodajalno ali na druga prodajna mesta polnilnih baterij. Tako izpolnite zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja!

## 13. TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost	230 V/AC, 50 Hz
Nastavljiva temperatura	+5°C do +30°C
Napajanje	2 x AA baterije (niso priložene)
Uporovna obremenitev	največ 8A

### Pogoji za delovanje

Temperatura	0°C do +40°C
Vlaga	15% do 95% relativna, ne-kondenzirajoča

### Pogoji za shranjevanje

Temperatura	-15°C do +65°C
Vlaga	15% do 95% relativna, ne-kondenzirajoča

Ločljivost	0,5°C
Dimenzije (Š x V x G)	126 x 86 x 31 mm
Teža	0,165 kg

## 14. IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau na tem mestu izjavljamo, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in ostalo veljavno zakonodajo direktive 2014/53/EU.

→ Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads).

S klikom na simbol zastave izberite jezik, kataložsko številko izdelka pa vnesite v iskalno polje; nato lahko EU izjavo o skladnosti prenesete v PDF obliki.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290  
Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78  
11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Sobni stenski termostat Basetech TS108B**  
Kat. št.: **153 93 00**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**