



## NAVODILA ZA UPORABO

# Digitalno tedensko časovno stikalo Brennenstuhl Comfort-Line

Kataloška št.: 22 52 791

## Kazalo

Varnostna opozorila.....	2
Predvidena uporaba.....	2
Navodila za uporabo.....	2
Osnovna varnostna navodila.....	2
Naprava.....	3
Operacijski elementi in elementi zaslona.....	4
Operacijski elementi.....	4
Elementi LCD zaslona (1).....	4
Pregled funkcij.....	5
Priprava naprave.....	5
Delovanje naprave.....	6
Čiščenje.....	8
Odstranjevanje.....	9
Tehnični podatki.....	9
Izjava o skladnosti.....	9
Proizvajalec.....	9
Garancijski list.....	11
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	12
Izvirna izjava EU o skladnosti.....	13

## Varnostna opozorila

### Predvidena uporaba



Digitalno tedensko časovno stikalo se uporablja za vklopjanje in izklapljanje napajanja naprave, ki je priključena na omrežje, in je nastavljivo.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih, suhih prostorih in izključno za zasebno rabo. Napravo lahko uporabljate samo samostojno. Nikoli ne priključite več časovnih stikal v zaporedju.

Kakršna koli druga uporaba se šteje za nenamensko. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nenamensko uporabo.

### Navodila za uporabo


Pred uporabo naprave preberite celotna navodila za uporabo. Navodila za uporabo morajo biti del naprave, tudi če se jo posreduje naprej.

### Osnovna varnostna navodila

- Naprave ne uporabljajte v komercialne namene.
- Otroci ali osebe z zmanjšanimi umskimi sposobnostmi ne morejo prepoznati nevarnosti, ki lahko nastane ob nepravilnem ravnanju z električnimi napravami. Poskrbite, da nikoli ne uporabljajo električnih naprav brez nadzora.
- Napravo priključite samo v varno nameščene vtičnice in zagotovite, da je vtič vtaknjen do konca.

- Priključite samo aparate, ki delujejo z močjo znotraj določene omejitve moči naprave.
- Vtič aparata mora biti v celoti vstavljen v časovno stikalo.
- Naprave ne pokrivajte. Če je pokrita se namreč nakopiči toplota, ki ustvarja požarno nevarnost.
- Napravo redno preverjajte za morebitne poškodbe. Ne zamenjajte poškodovanih delov, ampak se obrnite na proizvajalca, oziroma zavržite okvarjeno napravo na okolju prijazen način.
- Ne odpirajte naprave. Če je naprava odprta, je jamstvo garancije neveljavno.
- Naprava vsebuje baterijo. Okvarjeno baterijo lahko nadomesti samo proizvajalec.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami in izogibajte se stiku naprave z vodo.
- Če želite napravo izključiti, jo odklopite iz električnega omrežja.
- Na napravo ne priključujte grelnikov ali podobnih aparatov, saj se jih nikoli ne sme pustiti delovati brez nadzora.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Naprava



- 1 LCD zaslon
- 2 Prikaz dneva v tednu
- 3 Naključna funkcija / poletni čas
- 4 Prikaz stanja funkcije
- 5 Tipka "Minus"
- 6 Tipka "MANUAL" - ročna nastavitvev
- 7 Tipka "R" - izbriši (ponastavi)
- 8 tipka "CD"
- 9 Vtičnica
- 10 Vtič (zadaj)
- 11 Osvetlitev ozadja
- 12 tipka "RND" - naključno
- 13 Tipka "PROG / +"
- 14 Tipka "SET"
- 15 Številka programa
- 16 Čas
- 17 Funkcijska LED-lučka

## Operacijski elementi in elementi zaslona

### Operacijski elementi

#### Tipka "-" (»minus«) (5)

#### Tipka "PROG / +" (13)

#### Tipka "SET" (14)

Nastavitev trenutnega časa in programov z uporabo kombinacije tipk.

#### Tipka "MANUAL" (6)

Izbira načinov delovanja: "ON" (vklop), "AUTO" (samodejno), "OFF" (izklop); ali aktivacija in deaktivacija programov.

#### Tipka "R" (7)

Izbris vseh podatkov v pomnilniku, vključno s trenutnim časom in vsemi podatki o nastavitvi programa.

#### Tipka "CD" (8)

Aktivacija ali deaktivacija funkcije odštevanja.

#### Osvetlitev ozadja (11)

Aktivacija ali deaktivacija osvetlitve ozadja.

#### Tipka "RND" (12)

Aktivacija ali deaktivacija naključnega čas vklopa in izklopa naprave.

### Elementi LCD zaslona (1)

#### Prikaz dneva v tednu (2)

Pomen okrajšav:

MO ponedeljek

TU torek

WE sredo

TH četrtek

FR petek

SA sobota

SU nedelja

#### Možne kombinacije dni v tednu

1	MO	9	MO TU WE TH FR
2	TU	10	SA SU
3	WE	11	MO TU WE TH FR SA
4	TH	12	MO WE FR
5	FR	13	TU TH SA
6	SA	14	MO TU WE
7	SU	15	TH FR SA
8	MO TU WE TH FR SA SU	16	MO WE FR SU

### **Simbol "R" (3)**

Simbol "R" pomeni, da je aktivirana funkcija naključnega delovanja. Simbol "R" pomeni »Naključno« ("Random"). S to funkcijo naprava vklaplja in izklaplja priključeni aparat v različnih časovnih presledkih.

### **Simbol "S" (3)**

Simbol "S" označuje, da je bila ura spremenjena na poletni čas.

### **Prikaz načina delovanja (4)**

Prikazan je način delovanja naprave.

Ločimo med naslednjimi načini delovanja:

"AUTO" = samodejno delovanje programa

"ON" = neprekinjeno delovanje "ON" (vklop)

"OFF" = neprekinjeno delovanje "OFF" (izklop)

### **Prikaz številke programa (15)**

Prikaz številke programa v funkciji PROGRAM.

### **Prikaz časa (16)**

Prikaz časa (ura, minuta, sekunda).

### **LED indikatorska lučka (17)**

Indikatorska lučka zasveti, ko je časovno stikalo vklopljeno (na zaslonu stanja je prikazan simbol "ON"), aparat pa je tako priklopljen na električno omrežje.

## **Pregled funkcij**

- 10 nastavljenih programov za vklop / izklop
- Ročna izbira za vklop / izklop ali samodejno delovanje
- Funkcija odštevanja (0-99 ur)
- Funkcija naključnega delovanja
- Funkcija poletnega / zimskega časa
- Možnost izbire med 12/24 urnim prikazom časa
- Funkcija naključnega delovanja za naključno trajanje vklopa od 10 do 31 minut med 18:00 in 6:00
- 16 različnih načinov za dneve v tednu ali kombinacijo dni
- Shranjevanje podatkov v primeru izpada električne energije

## **Priprava naprave**

Če želite začeti uporabljati napravo, morate:

1. Napolniti napravo.
2. Ponastaviti vse nastavitve.
3. Nastaviti trenutni čas.

### **Polnjenje naprave**

- 1 Vtaknite vtič (10) v 230 V vtičnico.
2. Baterija naprave se zdaj polni.
  - 10 minut = najkrajša čakalna doba
  - 14 ur = baterija je popolnoma napolnjena

### **Ponastavitev vseh nastavitev**

Ko je baterija polna, naprave ni potrebno priključiti v vtičnico.

1. S kemičnim svinčnikom oziroma drugim koničastim predmetom za kratek čas pritisnite tipko "R" (7) in nato popustite pritisk.
2. Počakajte 5 sekund, da se prikaže čas 0:00 00.

### **Nastavitev trenutnega dneva v tednu in trenutnega časa**

1. Istočasno pritisnite tipki "PROG / +" (13) in "minus" (5) da se prikaže čas.
2. Pritisnite in držite tipko "SET" (14) vsaj 2 sekundi, da nastavite uro. Dan v tednu bo začel utripati.
3. Izberite dan v tednu s tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5) in potrdite s tipko "SET" (14).
4. Izberite uro s tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5) in potrdite s tipko "SET" (14).
5. Izberite minute s tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5) in potrdite s tipko "SET" (14). Sekund ni mogoče nastaviti.

## **Delovanje naprave**

Funkcije se izvajajo od najvišje do najnižje prioritete.

1→2→3→4

1 ROČNI VKLOP / IZKLOP

2 NAKLJUČNO

3 ODŠTEVANJE

4 PROGRAM

Če je med izbiranjem nastavitve vsaj 30 sekund premora, se bo trenutni način samodejno končal in ponovno se bo prikazal trenutni čas. Aktivirajte napravo in znova nadaljujte z izbiro načina.

Če hkrati pritisnete tipki "PROG / +" (13) in "minus" (5) se trenutni način konča, prikažeta pa se trenutni čas in trenutni dan v tednu.

### **Nastavitev spreminjanja programov**

• *Opomba:*

Da se izognete nenamernemu vklapljanju in izklapljanju naprave, se prepričajte, da se nastavitve programov ne prekrivajo. Program "OFF" ima prednost pred programom "ON".

Pred aktiviranjem programa mora biti časovno stikalo v načinu "AUTO", funkciji "RND" in "CD" pa morata biti izključeni.

Nastavite lahko največ 10 programov. Nastavite čas vklopa in izklopa programa.

### **Nastavitev časa vklopa**

Spreminjanje programa številka 1.

1. Ko se prikaže čas, za kratek čas pritisnite tipko "PROG / +" (13). Prikazal se bo meni programa "1 ON" (program št. 1 je vključen).
2. Za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14). Utripal bo dan v tednu "MO" (ponedeljek). Izberite dan v tednu ali dnevne bloke s tipko "PROG / +" (13) ali tipko "minus" (5).
3. Za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14). Utripala bo številka ure "0". Izberite uro s tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5).
4. Za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14). Utripala bo številka minute "00". Izberite minute s tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5).
5. Za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14), da potrdite nastavitev vklopa.
6. Določite dodatne nastavitve ali končajte način s pritiskom na tipki "PROG / +" (13) in "minus" (5).

### **Nastavitev časa izklopa**

Spreminjanje programa številka 1.

1. Ko se prikaže čas, za kratek čas pritisnite tipko "PROG / +" (13). Prikazal se bo meni programa "1 ON". S tipko "PROG / +" (13) izberite čas izklopa "1 OFF".
2. Nastavite dan (dneve) v tednu, uro in minute, kot je opisano v »Nastavitev časa vklopa«, v točkah 2 do 5.
3. Določite dodatne nastavitve ali končajte način s pritiskom na Tipki "PROG / +" (13) in "minus" (5).

### **Nastavitev spreminjanja programa številke 2 do 10**

1. Pritiskajte tipko "PROG / +" (13), dokler se ne prikaže številka zelenega programa, npr. "2 ON" (program št. 2 je vključen).
2. Nastavite dan (dneve) v tednu, uro in minute, kot je opisano v »Nastavitev časa vklopa«, v točkah 2 do 5.

### **Nastavitev načinov delovanja "ON" / "AUTO" / "OFF"**

Tipka "MANUAL" (6) se uporablja za vklop in izklop napajanja aparata. V samodejnem načinu se uporablja za uporabo že določenih nastavitvev.

#### **• Opomba:**

Ko spremenite način iz "ON" v "AUTO", časovno stikalo ohrani nastavitev "ON" do izvedbe naslednjega programa.

Ko je vklopljena nastavitev "ON", sveti funkcijska LED-lučka v rdeči barvi (17).

### **Funkcija naključnega delovanja**

Rezultat funkcije naključnega delovanja je trajanje naključnega vklopljanja od 10 do 31 minut v obdobju med 18:00 in 6:00. Tipka "RND" (12) (»naključno«) se uporablja za vklop ali izklop funkcije naključnega delovanja. Ko je funkcija vklopljena, se na LCD-prikazovalniku prikaže simbol "R".

#### **• Opomba:**

Naključne funkcije ni mogoče nastaviti, če je izbrana nastavitev "PROGRAM" ali nastavitev odštevanja.

## Funkcija odštevanja

Funkcija odštevanja velja za obdobje 0-99 ur / 0-59 minut / 0-59 sekund.

Časovno stikalo z nastavitvijo "ON" se med odštevanjem časa vklopi in se na koncu odštevanja samodejno izklopi.

Časovno stikalo z nastavitvijo "OFF" je med odštevanjem izklopljeno in se na koncu odštevanja samodejno vklopi.

Način mora biti nastavljen na "AUTO", funkcija naključnega delovanja pa izklopljena.

1. Ko se prikaže čas, za kratek čas pritisnite tipko "minus" (5). Na zaslonu stanja se bo prikazal simbol "CD".
2. Za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14). Utripati bo začel simbol "ON" ali "OFF".
3. Pritisnite tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5) in izberite način odštevanja za čas vklopa / izklopa ("ON" / "OFF").
4. Za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14). Utripala bo številka ure "0". Izberite uro s tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5).
5. Za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14). Utripala bo številka minut "00". Izberite minute s tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5).
6. Za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14). Utripala bo druga številka "00". S tipko "PROG / +" (13) ali "minus" (5) izberite drugo številko.
7. Za potrditev za kratek čas pritisnite tipko "SET" (14).
8. Za kratek čas pritisnite tipko "CD" (8), da aktivirate funkcijo odštevanja. Na prikazovalniku se bo prikazal trenutni čas odštevanja ("Countdown"). S ponovnim pritiskom na tipko "CD" se odštevanje ustavi in nastavljeni čas odštevanja se obnovi. S ponovnim pritiskom na tipko "CD" se odštevanje znova začne.

## 12/24 urni prikaz

Za preklop med 12-urnim prikazom (AM / PM) in 24-urnim prikazom hkrati pritisnite tipki "CD" (8) in "SET" (14). "AM" predstavlja obdobje od 0 do 12 ure, "PM" pa od 12 do 24 ure.

## Nastavitev poletnega / zimskega časa

Za preklop med poletnim in zimskim časom istočasno pritisnite tipki "MANUAL" (6) in "SET" (14). Med preklopom na poletni čas je na LCD zaslonu prikazan simbol "S", čas pa je prikazan z 1-urnim zamikom naprej. Pri preklopu na zimski čas "S" izgine z LCD zaslona, prikazan čas pa se zamakne za 1 uro nazaj.

## Čiščenje



### **Nevarnost!**

**Življenjska nevarnost zaradi električnega udara.**

Pred čiščenjem napravo izključite iz omrežja.





### **Nevarnost!**

#### **Življenjska nevarnost zaradi električnega udara.**

Za čiščenje ne uporabljajte vode ali drugih tekočin. Če tekočina prodre v napravo, lahko povzroči kratek stik. Napravo čistite samo s čisto, suho krpo.

## **Odstranjevanje**



### **Električnih naprav ne odlagajte med gospodinjske odpadke!**

V skladu z evropsko direktivo ES / 2012/19 o odpadni električni in elektronski opremi je potrebno rabljene električne naprave zbirati ločeno in reciklirati na okolju prijazen način.

Informacije o odstranjevanju neuporabne naprave je mogoče pridobiti na občinski upravi ali pri lokalni oblasti. Embalaža izdelka je sestavljena iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Odložite jih v ustrezne zbiralnike.

## **Tehnični podatki**

Opis tipa:	DZL 2016 DE 3655
Delovna napetost:	230 V ~ 50 Hz
Preklopna napetost / tok:	230 ~ 16 (2) A
Preklopna moč:	maks. 3600 W
Temperatura okolja:	-10° do 40° C
Časovno odstopanje:	± 1 minuta / mesec
Najmanjši čas preklopa:	1 minuta
Program:	10 programov za vklop / izklop
Baterija:	NiMH 1,2 V > R 100 h

Skladno z EU zahtevami



## **Izjava o skladnosti**

Izjavo o skladnosti hrani proizvajalec.

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.

## **Proizvajalec**

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG  
Seestraße 1-3  
72074 Tübingen  
Nemčija

Za dodatne informacije priporočamo razdelek "Service / FAQ" na naši spletni strani [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com).

Brennenstuhl, proizvajalec: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Nemčija.



**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**  
Seestraße 1 – 3 · D-72074 Tübingen · Nemčija

**H. Brennenstuhl S.A.S.**  
5 rue de l'Artisanat · F-67460 Souffelweyersheim · Francija

**lectra-t ag**  
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar · Nemčija

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Digitalno tedensko časovno stikalo Brennenstuhl Comfort-Line**  
Kat. št.: **22 52 791**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



### Izjava EU o skladnosti

Izključno odgovornost za izdajo te izjave o skladnosti nosi proizvajalec.

Podjetje:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co, komanditna družba  
Seestr. 1-3  
72074 Tübingen-Pfrondorf  
Nemčija

izjavlja, da naši izdelki

#### **Digitalno tedensko časovno stikalo tipa DZL 2016 DE 3655**

izpolnjujejo določila naslednje direktive EU:

**2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU (vključno z 2015/863/EU)**

Skladnost zgoraj navedenih izdelkov z določili direktive je dokazana z upoštevanjem naslednjih standardov:

**ES 60730-2-7:2010**  
**DIN VDE 0620-1:2016+A1:17**  
**DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:17**  
**ES 60730-1:2016 (samo za EMC 2014/30/EU)**  
**ES 50581:2012**

dipl. inž. Wolfram Bauer / tehnični direktor

Tübingen, 27.03.2020

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.  
komanditna družba  
Seestr 1-3 72074  
Tübingen  
Nemčija

Telefon: +49 (0) 70 71 -8 80 10  
Faks: +49 (0) 70 71 - 8 76 57  
www.brennenstuhl.com  
info@brennenstuhl.de  
GLN št.: 40 07 123 00000 5  
ID za DDV.: DE 146890047

Komanditna družba, sedež: Tübingen  
Registracijsko sodišče Stuttgart, HRA 380573  
Družbeniki z osebno odgovornostjo:  
H. Brennenstuhl GmbH, sedež: Tübingen  
Registracijsko sodišče Stuttgart, HRB 380156  
Dietmar Kailer; direktorji: Hugo Brennenstuhl,  
dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl,  
univ. dipl. ekon. Sebastian Brennenstuhl

## Izvirna izjava EU o skladnosti



\_ smart technology.

**EU-Konformitätserklärung**  
*EU Declaration of conformity*  
*Déclaration UE de conformité*  
*Declaración UE de Conformidad*  
*Deklaracja zgodności UE*

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.  
*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*  
*La présente déclaration de conformité est établie sous le seule responsabilité du fabricant.*  
*La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.*  
*Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

Wir, die Firma  
*We the company*  
*Nous, la société*  
*Nosotros, la Compañía*  
*Nasza firma*

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft  
Seestr. 1-3  
72074 Tübingen-Pfrondorf,

erklären, dass unsere Produkte  
*declare that our products*  
*déclarons que nos produits*  
*declaramos que nuestros productos*  
*oświadczają, że nasz/e artykuł/y*

**Digitale Wochenzeitschaltuhr, Typ DZL 2016 DE 3655**  
**Digital weekly timer, Type DZL 2016 DE 3655**

die Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie erfüllen:  
*are in conformity with the European Directive:*  
*sont conformes aux directives européennes suivantes :*  
*son conformes a las directivas Europeas:*  
*spełniają wymogi/i następujących europejskich dyrektyw:*

**2014/35/EU; 2014/30/EU; und/and 2011/65/EU (inkl./incl. 2015/863/EU)**

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Bestimmungen der EU-Richtlinie wird durch die Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:  
*Compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated products with the provisions of the above-mentioned EC Directive:*  
*La conformité des produits mentionnés au regard des exigences des directives européennes est établie par le respect des normes suivantes:*  
*La conformidad de los abajo mencionados productos prueban la conformidad de los productos designados con el cumplimiento de las normas EC arriba mencionadas:*  
*Spełnienie następujących standardów potwierdza zgodność artykułów z postanowieniami poniższych dyrektyw UE:*

**EN 60730-2-7:2010**  
**DIN VDE 0620-1:2016+A1:17**  
**DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:17**  
**EN 60730-1:2016 (nur für EMV/only for EMC 2014/30/EU)**  
**EN 50581:2012**

Dipl. Ing. Wolfram Bauer / Technical director

Tübingen, den 27.03.2020

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.  
Kommanditgesellschaft  
Seestr. 1-3  
72074 Tübingen  
Germany

Telefon: +49 (0) 70 71 - 8 80 10  
Telefax: +49 (0) 70 71 - 8 76 57  
www.brennenstuhl.com  
info@brennenstuhl.de  
ILN-Nr. 40 07 123 00000 5  
Ust.-IdNr.: DE 146890047

Kommanditgesellschaft, Sitz Tübingen  
Registergericht Stuttgart, HRA 380573  
Persönlich haftende Gesellschafter:  
H. Brennenstuhl GmbH, Sitz Tübingen  
Registergericht Stuttgart, HRB 380156  
Dietmar Kaller;  
Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl,  
Dipl.-Kfm. Sebastian Brennenstuhl