

Användarinstruktioner  
Tack för att du valt denna produkt.  
För bästa prestanda och av säkerhetsskäl, bör dessa instruktioner följas noggrant.

Användningsområde  
Denna enhet är endast avsedd för mätningar av vindstyrka.

Allmänna försiktighetsåtgärder

Enheten bör kontrolleras före varje användning. Om det finns synliga skador på enheten får den inte längre användas. Kontakta din återförsäljare för eventuella reparationer.

Denna enhet får inte användas i närheten av lättantändliga eller explosiva gaser, ångor eller damm.

Försök att demontera enheten får ej göras.

Enheten får ej rengöras med kemikalier, bensen eller andra lösningsmedel.

Plötsliga temperaturförändringar bör undvikas eftersom det kan leda till skadlig kondensering inuti enheten.

Enheten får inte placeras under vatten.

Enheten får inte utsättas för utmattningspåkänning.

Undvik starka magnetfält som kan finnas i närheten av elektrisk och elektronisk utrustning. Eftersom Windmaster är känslig för magnetiska fält kan detta orsaka felaktiga värden på enhetens display.

Använd Windmaster-enheten endast inom de angivna användningsområdena.

Undvik starka vibrationer och mekanisk påfrestning.

Observera

Batteritypen som används är inte återuppladdningsbar. Hantering av använda batterier ska ske i enlighet med lokala avfalls- och miljöföreskrifter.

Ansvarsfriskrivning

Skador och följskador till följd av att dessa instruktioner inte följs täcks inte av garantin.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Windmaster är ett registrerat varumärke som tillhör Kaindl Electronic.

Copyright 2000 Kaindl Electronic.  
2-9-1-2

På- och avstängningsknappen slår automatiskt ifrån efter ca 8 dagar.

Mätenhetsknapp: Val av måtenhet. Den senast angivna måtenheten sparas.

Visar måtenhet: KMH (kilometer/timmen), KTS (knop), MS (meter/sekund), MPH (engelsk mil/timme).

Visar aktuell vindstyrka

Visar högsta vindstyrkan sedan senaste start.

Visar ett medelvärde på vindstyrkan sedan senaste start.

**MX = HÖGSTA**  
**AV = MEDELVÄRDE**  
Blinkande: Sätt i nytt batteri.

Visar aktuell vindstyrka i Beaufort-skala (stapeldiagram).

Batterilucka. Batterityp: Lithium CR2032, pluspolen uppåt

Stativgänga (UNC 6,35x1,27).  
Vrid inte åt för hårt!  
Maximal skruvlängd: 5,5 mm!

Mättningsanvisningar:

Välj ett öppet fält vid mätningar och håll Windmaster-enheten uppåtriktad. Det är inte nödvändigt att hålla enheten i riktning direkt mot vinden.

Tekniska specifikationer:

Display:

- aktuell vindstyrka
- genomsnittlig vindstyrka
- högsta vindstyrka
- Beaufort-stapeldiagram (\* högst 8 dagars lagring av data).

Mätenheter för vindstyrka (justerbara)

- KM/H (kilometer/timmen)
- KTS (knop)
- M/S (meter/sekund)
- MPH (engelska mil per timme)

Mätområde:

- 2.5 ... 150 km/h, 1,3 ... 81 knop
- 0.7 ... 42 m/s, 1.5 ... 93 mph

Upplösning: 0.1(0...19.9), 1(20...150)

Noggrannhet: typ. +/- 4%, +/- 1 siffra

Drifttemperatur: -20 ... +50 C°

Förvaringstemperatur: -25 ... +70 C°

Automatisk avstängning: efter ca 8 dagar.

Stativgänga: UNC 6.35x1.27mm.

Batterityp: CR232, utbytbart.

Batteriets livslängd: Upp till 10 år.

Dimensioner: 127x55x28 (39) mm.

Vikt: ca 95 g.

Väderbeständig.

Garanti: 2 år (gäller inte batteri).