

**Industriellt Ethernet
IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüllers anslutningsmodul är till hjälp när man måste reparera eller vill förlänga en trasig installationskabel utan kabelreserv i trånga utrymmen.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CCM
Art.nr.	8808410000
Artikelbeteckning	Anslutningsmodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
GTIN (EAN)	4032248505999
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	112 mm	Bygglängd (tum)	4,409 inch
Bredd	37 mm	Byggbredd (tum)	1,457 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Nettovikt	157 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	Lagertemperatur
Installation temperature	

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	IDC	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Anslutningsmodul	Färgkod	grå
Kapslingsmaterial	helskärmad metallhus	Kategori	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Manteldiameter, min.	5,5 mm	Manteldiameter, max.	9,6 mm
Monteringstyp		Avskärmning	Oförloibar 360° skärmanslutning, dessutom separat dragavlastning
	Väggmontering		
Skyddsklass	IP20		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN