




T50SVC5


Detta användarvänliga buntband kan fixera en kompletterande kabel eller slang på 5 mm till ett befintligt kablage. Kan roteras 360°, vilket gör att kabeln/slangen kan orienteras i alla riktningar i relation till huvudkablagen. Utmärkt för alla applikationer där kabeln eller slangen kan flyttas i relation till fixeringspunkten.



T50SVC5 kan roteras åt alla håll.



Användning inom fordonsindustrin.



T50SVC5

Materialdata	
Buntb	Polyamid 6.6 värmestålig (PA66HS)
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Passar till Ø	Material	Färg
155-31202	T50SVC5	155	4,7	35	225	4,5 - 5,2	PA66HS	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.