

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Ausführung der Pole	3P+N
Baugröße des Sicherungseinsatzes	14x51 mm
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung • bei AC / Bemessungswert	690 V
Schutzart IP	IP20
Strom	
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	50 A
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	108 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	434 g
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Prüfbescheinigungen	

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=3NW7161>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7161>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7161

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





