

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder



Ausführung			
Produkt-Markename	SENTRON		
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter		
Ausführung des Produkts	LED Signalmelder		
Allgemeine technische Daten			
Polzahl	4		
Ausführung der Pole	3P+N		
Baugröße des Sicherungseinsatzes	14x51 mm		
Versorgungsspannung			
Betriebsspannung			
• bei AC / Bemessungswert	690 V		
Schutzart IP	IP20		
Strom			
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	50 A		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	90 mm		
Breite	108 mm		
Tiefe	70 mm		
Nettogewicht	441 g		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7162>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7162>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7162

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



