



SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder

Ausführung		
Produkt-Markename	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter	
Ausführung des Produkts	LED Signalmelder	
Allgemeine technische Daten		
Polzahl	4	
Ausführung der Pole	3P+N	
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung • bei AC / Bemessungswert	690 V	
Schutzart IP	IP20	
Strom		
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	32 A	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	81 mm	
Breite	54 mm	
Tiefe	64 mm	
Nettogewicht	221 g	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7064>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7064>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7064

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



