

Technik News

Neue Marken und
Produkthighlights

Gebäudetechnik & Smart Living	Seite	s2
Werkzeug & Werkstatt	Seite	s3
Messtechnik & Stromversorgung	Seite	s4
Arbeitsleuchten	Seite	s6
Gebäudetechnik & Smart Living	Seite	s7

35¹¹



Schneider
Electric

Schütz Serie LC1

- TeSys D Schütz, 3-polig (3 Schliesser), für Motorsteuerungsanwendungen bis 18 A/690 V AC-3/3e (7,5 kW bei 400 V)
- Es verfügt über eine 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule, integrierte 1 Schliesser + 1 Öffner-Hilfskontakte (Öffner-Spiegelzertifizierung), Anschluss über Schraubklemmen
- Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit

Best.-Nr.

1667518-2R

St. CHF

35.11

Alle Teile des Erfolgs

CONRAD



Gebäudetechnik & Smart Living

Smart Living

Honeywell Home bietet umfassende Lösungen für Wohn- und Gewerbeobjekte. Intelligente Thermostate, Sensorik sowie zentrale Steuerungen sorgen dafür, dass der Energieverbrauch gesenkt und Betriebskosten reduziert werden. Die Produkte sind integrierbar in bestehende Systeme und kompatibel mit gängigen Smart-Home-Plattformen.

conrad.ch/honeywellhome



Honeywell Home

Evohome – Intelligente Heizungssteuerung, EVO-TRV (Zentrales Bediengerät Wi-Fi mit Touchscreen-Farbdisplay + Heizkörperthermostat (1 X)¹

- Funklösung für Fussbodenheizungen und Gasthermen
- Temperaturregelung, basierend auf der patentierten selbstlernenden Fuzzy-Logik, für eine genauere und wirtschaftliche Raumregelung
- Optimierungsfunktionen berechnen die Aufheiz- und Abkühlzeiten und ermöglicht die Anpassung des tatsächlichen Heiz- und Kühlbedarfs
- Adaptive Heizungssteuerung passt sich im Jahresverlauf kontinuierlich an das Klima und die Heizlast des Systems an
- Hintergrundbeleuchtetes Farb-Touchscreen Display
- Sparmodus, Tag-Aus-Modus und System-Aus-Modus, Abwesenheitsmodus

Best.-Nr.	St. CHF
3457577-2R	244.18

Honeywell Home

Home T3R 7-Tage Thermostat, programmierbar, drahtlos

- TPI-Selbstlernalgorithmus
- 7-tägige Programmierung, 6 Zeiträume pro Tag
- Kompatibel mit 24 - 230 V Ein/Aus-Geräten

Best.-Nr.	St. CHF
2201395-2R	112.82

Honeywell Home

WiFi Wasserleckage-System, 3/4"

- Einschliesslich eines 1,5-m-Kabelsensors
- Reichweite auf bis zu 150 m mit weiteren Kabelsensoren (optional) erweiterbar
- Ferngesteuertes Öffnen oder Schliessen des Ventils über die Resideo-App
- Manuelle Überschreibung zum Öffnen oder Schliessen des Ventils
- Funktioniert mit Resideo-WiFi-Wasserleck- und Frostdetektoren

Best.-Nr.	St. CHF
3348507-2R	325.58



Hinweis für Best.-Nr. 3348507 und 1396441: WICHTIG – Das Produkt ist nicht für einen konstanten Öffnungs-/Schliessungsbetrieb vorgesehen. Der Öffnungs-/Schliessungszyklus des Ventils sollte maximal einmal alle 10 Minuten ausgeführt werden, um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden. – Das Produkt ist ausschliesslich zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen.

Honeywell Home

Evohome – Intelligente Heizungssteuerung EVO-TRV (Zentrales Bediengerät Wi-Fi mit Touchscreen Farbdisplay + Steuerungsmodul und Heizkörperthermostat (1X)¹

- Dank des Steuerungsmoduls können bis zu 95 % aller Heizsysteme in Europa angesteuert werden
- Steuerung von Heizung und Kühlung
- Temperaturregelung, basierend auf der patentierten selbstlernenden Fuzzy-Logik, für eine genauere und wirtschaftliche Raumregelung
- Optimierungsfunktionen berechnen die Aufheiz- und Abkühlzeiten und ermöglicht die Anpassung des tatsächlichen Heiz- und Kühlbedarfs
- Hintergrundbeleuchtetes Farb-Touchscreen Display
- Abwesenheitsmodus, Sparmodus, Tag-Aus-Modus und System-Aus-Modus

Best.-Nr.	St. CHF
3457578-2R	331.13

WORKS WITH
amazon alexa

Works with
Apple HomeKit

IFTTT

Honeywell Home

T6 Wi-Fi Raumthermostat

- Integration in nahezu jedes Heizsystem
- Steuerung mit der Honeywell Home App für Android und iOS
- Massgeschneiderte Zeitprogramme

Best.-Nr.	St. CHF
1574581-2R	164.62



Honeywell Home

Verdrahteter Gong mit Transceiver

- Funkreichweite ca. 200 m
- 8 Melodien einstellbar
- Mit Lautstärkeregelung
- Mit Schlaf-/Stummodus
- Lichtring und LED-Blitzlicht
- Honeywell-ActivLink™
- Drahtgebunden und / oder per Funk verwendbar

Best.-Nr.	St. CHF
1396441-2R	57.31



¹Hinweis: Einfamilienhäuser mit Gas-/Öl-/Elektro-/Festbrennstoffheizkessel sowie Luft- und Erdwärmepumpen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Werkzeug & Werkstatt Handwerkzeuge

Bosch Handwerkzeuge stehen für Präzision, Qualität und Langlebigkeit. Das professionelle Equipment überzeugt mit hoher Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und langer Standzeit. Für anspruchsvolle Anwendungen in Handwerk, Industrie und auf der Baustelle.

conrad.ch/bosch



All-in-One i-Boxx-Set, 33-tlg.

- Set aus Multitool-Sägeblättern für verschiedene Anwendungen und Materialien
- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

Best.-Nr.	St. CHF
3732431-2R	114.67



EXPERT Multi Material Power Change Plus-Lochsägen-Set, 14-tlg.

- Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialien
- Bosch Carbide Technology
- Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne
- Spezielles Schlitzdesign
- Im Koffer

Best.-Nr.	St. CHF
3732785-2R	203.47



EXPERT Construction Material Power Change Plus-Lochsägen-Set, 15-tlg.

- Zum Schneiden von Löchern in Ziegelstein und Spanplatten
- Bosch Carbide Technology
- Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne
- Effiziente Spanabfuhr durch grosse Schlitzte
- Im Koffer

Best.-Nr.	St. CHF
3732504-2R	190.52



Schneid-Set, 5-tlg.

- Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung
- Bequemer Blattwechsel innerhalb von Sekunden



Best.-Nr.	St. CHF
3732438-2R	44.36



EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg.

- Hält bis zu 3-mal länger als Standardbohrer
- Extrem belastbare Bohrspitze mit Bosch Carbide Technology
- Passend für alle SDS plus Bohrhämmer
- Ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton, z. B. zum Verankern von Inneninstallationen wie Klimaanlage, Heizungsrohre, elektrische Leitungen und Lampen
- Optimal für Elektroarbeiten: langlebig und leistungsstark

Best.-Nr.	Pckg. CHF
2385117-2R	22.16



EXPERT Window Demolition S959DHM Säbelsägeblatt, 10-tlg.

- Langlebiges Schneiden von Fenstern aus jedem Material
- Bosch Carbide Technology
- Kraftvoller, klauenförmiger Zahn und ein grosser Spanraum für schnelle Tauchschnitte
- Konische Spitze
- Geschränkte Zähne
- Passend für alle Säbelsägen mit S-Schaft

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3732610-2R	75.81



EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm

- Bosch Carbide Technology
- Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch
- Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper
- Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter

Best.-Nr.	St. CHF
3410651-2R	16.61



Über 1 Million Produktangebote auf conrad.ch



Messtechnik & Stromversorgung

Messtechnik

FLIR unterstützt dabei, den Zustand mechanischer und elektrischer Anlagen zuverlässig zu überwachen. Potenzielle Störungen und Ausfälle werden frühzeitig erkannt, sodass Wartungsmassnahmen gezielt geplant und ungeplante Stillstände reduziert werden können.

conrad.ch/flir



FLIR MR277 Materialfeuchtemessgerät integrierte Wärmebildkamera, Temperaturmessung

- Berührungslose IR-Messung
- Zerstörungsfreie Feuchtemessung in Baustoffen und Holz bis zu 19 mm Messtiefe
- 4-fach höhere Wärmebildauflösung als frühere IGM-Feuchtemessgeräte für eine präzisere Lokalisierung von Feuchtezonen

Best.-Nr.	St. CHF
2238083-2R	1618.83



FLIR CM276 Stromzange mit digital integrierter Wärmebildkamera, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

- 600-A-IGM-Zangenmessgerät mit 160 x 120 IR-Auflösung und METERLINK-Anschlussmöglichkeit
- Wenn es auf Sicherheit ankommt, können Sie mit dem IGM (Infrared Guided Measurement) von FLIR mit einer Auflösung von 160 x 120 Pixeln potenziell gefährliche Probleme lokalisieren, bevor Sie an stromführenden Geräten arbeiten.

Hinweis: Kompatibel mit der METERLINK® App - mit Funktionen wie Protokollvergleichen, Berichten, benutzerdefinierten Alarmschwellen und Anschlussmöglichkeiten für mehrere Zähler.

Best.-Nr.	St. CHF
3305402-2R	934.28



FLIR Si2-Pro Akustische Bildgebungskamera

- Akustische Bildgebungskamera FLIR Si2-Pro zur Erkennung von Teilentladungen, Lecks und Lagerfehlern

Best.-Nr.	St. CHF
3059142-2R	23 265.45



FLIR E8 Pro - Wärmebildkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +550 °C
- 320 x 240 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 0.05 °C

Best.-Nr.	St. CHF
2885722-2R	2775.17



Wärmebildkamera Flir C5 (Wi-Fi)

- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Best.-Nr.	St. CHF
2258834-2R	675.26



Messtechnik & Stromversorgung

Messwerkzeuge

Mit den professionellen Lösungen von Laserliner lassen sich Mess-, Ausrichtungs-, Prüf- und Inspektionsaufgaben präzise und zuverlässig durchführen. Das Produktsortiment überzeugt durch hohe Genauigkeit, einfache Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

conrad.ch/laserliner



Laserliner

Professionelles Videoinspektionssystem

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes
- Zeitsparendes Einrichten am Einsatzort durch schnelles Einstellen des benötigten Betrachtungswinkels
- Ideal für schwer zugängliche Stellen
- Zuverlässige Untersuchung durch Abfahren von Rohrdichtungen um 360°
- Kompakter Kamerakopf optimal zur Prüfung von kleinen Öffnungen

Best.-Nr.	St. CHF
3398101-2R	1896.35

Laserliner

SmartLine-Laser G360

- 360° Linienlaser mit grüner Lasertechnologie
- Inkl. Kompaktstativ 150 cm
- Exaktes Ausrichten durch horizontalen Laserkreis und vertikale Laserlinie
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion

Best.-Nr.	St. CHF
3398083-2R	173.87



Laserliner

Digitale Elektronik-Wasserwaage

- Flip Display: automatisch drehendes Display
- Hold-Funktion
- Kompakt im Mini-Format
- Starke Haftmagnete

Best.-Nr.	St. CHF
1697371-2R	72.11



Laserliner

Professionelles Videoinspektionssystem

- Ideal für unzugängliche Stellen durch den kleinen Kamerakopf (ø 6 mm)
- Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 6 Keramik Hochleistungs-LED
- Kontrastreiches TFT Display
- Bildrotation in 90° Schritten

Best.-Nr.	St. CHF
2104252-2R	1110.04



Laserliner

Professionelles Bohrführungsgerät

- Zur sicheren Bestimmung der Ein- und Austrittspunkte an Wand- und Deckenbohrungen

Best.-Nr.	St. CHF
2445724-2R	541.12

Laserliner

360°-Linienlaser mit Laserempfänger, Stativ und Messlatte

- Schnelles und präzises Ausrichten von Horizontalen und Neigungen
- Gute sichtbare Laserlinie und hohe Messsicherheit
- Gut ablesbare Nivellierlatte
- Integrierter Handempfänger-Modus

Best.-Nr.	St. CHF
2266549-2R	286.73



Laserliner

Digitale Wasserwaage mit Magnet 30 mm

- Referenz-Funktion
- Digital Connection-Schnittstelle
- Kalibrierfunktion

Best.-Nr.	St. CHF
2142049-2R	112.82





Arbeitsleuchten Stirnlampen

NEU

Die neue Generation der HF- und H-Serie von Ledlenser bietet starke technische Upgrades: Adaptive Light Beam mit 2x schnellerer Regelung, 2x höherer Effizienz und 10x sensiblerer Sensorik, bis zu 4000 Lumen und längere Laufzeiten. Das Digital Advanced Focus System, USB-C®-Laden und ausgewogene Gewichtsverteilung erhöhen den Komfort. Recycelte Materialien und modulare Konstruktion sorgen für mehr Nachhaltigkeit.

conrad.ch/ledlenser



LEDLENSER

H5R Stirnlampe

- Stufenlose Dimm- und Fokussierfunktion
- Reichweite von bis zu 275 m (Spot); 750 lm, 275 m
- Power: 500 lm, 230 m
- Li-Ion-Akku, wechselbar (10,8 Wh)
- Schutzklasse: IP67

Best.-Nr.	St. CHF
3788847-2R	77.66



LEDLENSER

H7R Stirnlampe

- Stufenlose Dimm- und Fokussierfunktion
- Reichweite von bis zu 350 m (Spot); 1200 lm, 350 m
- Power: 850 lm
- Li-Ion-Akku, wechselbar (16,6 Wh)
- Schutzklasse: IP67

Best.-Nr.	St. CHF
3788848-2R	94.31



LEDLENSER

H15R Stirnlampe

- Stufenlose Dimm- und Fokussierfunktion
- Reichweite von bis zu 450 m (Spot); 3000 lm, 450 m
- Power: 1600 lm
- Li-Ion-Akku, wechselbar (35,5 Wh)
- Schutzklasse: IP67

Best.-Nr.	St. CHF
3788849-2R	149.81



LEDLENSER

HF4R Stirnlampe

- Nah- und Fernlicht
- Rotlicht
- Betrieb per Akku (enthalten) oder Batterien
- 650 lm
- Li-Po-Akku, wechselbar (5,2 Wh)
- Schutzklasse: IP67

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
3788853-2R	Black	38.81
3788854-2R	Forest Green	38.81
3788855-2R	Smoky Blue	38.81



LEDLENSER

HF4 Stirnlampe

- Nah- und Fernlicht
- Rotlicht
- Betrieb per Batterien (enthalten) oder Akku
- 450 lm
- Betrieb mit 3x AAA Alkaline-Batterien
- Schutzklasse: IP67

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
3788850-2R	Black	31.41
3788851-2R	Forest Green	31.41
3788852-2R	Smoky Blue	31.41



LEDLENSER

HF6R Stirnlampe

- Automatische Dimm- und Fokussierfunktion
- Rotlicht
- 900 lm
- Li-Po-Akku, wechselbar (8,88 Wh)
- Schutzklasse: IP67

Best.-Nr.	St. CHF
3788856-2R	61.01



LEDLENSER

HF7R Black Stirnlampe

- Automatische und manuelle Dimm- und Fokussierfunktion
- Rotlicht
- 1200 lm
- Li-Po-Akku, wechselbar (8,88 Wh)
- Schutzklasse: IP67

Best.-Nr.	St. CHF
3788857-2R	94.31



Gebäudetechnik & Smart Living Alarmanlagen

Von Alarmanlagen und Videoüberwachung über Rauchwarnmelder bis zu intelligenten Smart-Living-Systemen: ABUS bietet zuverlässige Lösungen für mehr Sicherheit und Komfort.

Die Funk-Alarmanlage Smartvest Pro lässt sich einfach installieren und flexibel mit Meldern, Kameras und smarten Komponenten erweitern – für ein individuell abgestimmtes Sicherheitssystem.

conrad.ch/abus



Funk-Alarmanlage Smartvest Pro Starter-Set

- Inklusive Zentrale, Öffnungsmelder und Fernbedienung
- Erweiterbar auf bis zu 32 Komponenten und 4 Kameras
- Steuerung per Smartphone, Tablet oder Fernbedienung
- Umfassender Ereignisspeicher
- Kompatibel mit Sprachassistent

Best.-Nr.	St. CHF
3436321-2R	207.17



Smartvest Pro Funk-Rauch-/Hitzwarnmelder

- Erkennt Rauch und Feuer, gibt lautstark Alarm
- Geprüft nach DIN EN 14604 (Rauchwarnmelder-Norm)
- Untereinander per Funk vernetzbar
- Push-Benachrichtigung in Kombination mit Smartvest Pro-Zentrale

Best.-Nr.	St. CHF
3436333-2R	38.81



WINCTECTO™ One Smarter Fensterantrieb

- Elektronischer, batteriebetriebener Fensterantrieb für nach innen öffnende Fenster und Terrassentüren
- Komfortables Öffnen und Schliessen per kostenloser ABUS One App auf dem Smartphone, per Smartwatch oder optionalem Zubehör
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich begrenzen oder dauerhaften Zugang gewähren
- Mechanische Bedienung des Fenstergriffs weiterhin möglich
- Kompatibel mit der Smartvest Pro: einfache Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage

Best.-Nr.	St. CHF
3532279-2R	223.83



ABUS Smartvest Pro Funk-Sirene

- Lautstarker Alarm & klar erkennbares, rotes Licht
- Kabellos, zum selbst Installieren

Best.-Nr.	St. CHF
3436329-2R	116.52



Smartvest Pro Funk-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Sensor (PIR)

- Erkennt Bewegungen von Personen
- Kabellos, im Handumdrehen selbst installieren
- Für Innenräume
- Ignoriert Haustiere

Best.-Nr.	St. CHF
3436323-2R	38.81



WLAN Licht Aussen-Kamera

- All-in-one: WLAN-Überwachungskamera, Gegensprechanlage, Sirene und LED-Aussenleuchte
- Kostenfreier Zugriff auf Kamera-Livestream, Speicher und alle Funktionen
- Sofort einsatzbereit (integrierte microSD-Speicherkarte)
- Vollautomatisches Erkennen & Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug)
- Kompatibel mit der Smartvest Pro

Best.-Nr.	St. CHF
3760008-2R	183.12





Intelligente Smart-Home-Lösungen

Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz – dafür stehen die leistungsstarken und kostengünstigen Smart-Home-Lösungen von Shelly. Die Geräte sind leicht bedienbar und lassen sich einfach in bestehende Systeme integrieren. Ihre kompakte Bauweise erleichtert die Installation hinter Schaltern oder Steckdosen. Per App, nach Zeitplan oder per Sprachbefehl lassen sie sich bequem steuern und sind mit vielen Sprachassistenten kompatibel.

conrad.ch/shelly



Elektronischer Sicherungsautomat 16 A



Shelly

Shelly Pro 1CB C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1

- Nennstrom: 16 A
- Polzahl 1

Best.-Nr.	St. CHF
3814610-2R	66.56



Shelly

Shelly Pro 1CB C63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1

- Nennstrom: 63 A
- Polzahl 1

Best.-Nr.	St. CHF
3814612-2R	66.56

Shelly

Shelly Pro 3CB C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3

- Nennstrom: 16 A
- Polzahl 3

Best.-Nr.	St. CHF
3814614-2R	103.57



Shelly

Shelly Pro 1CB C32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1

- Nennstrom: 32 A
- Polzahl 1

Best.-Nr.	St. CHF
3814611-2R	66.56



Shelly

Shelly Pro 2CB C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2

- Nennstrom: 16 A
- Polzahl 2

Best.-Nr.	St. CHF
3814613-2R	94.32