

Light meets life

Interaktive Licht- und  
Sensorlösungen für  
maximalen Komfort.





Seit mehr als 60 Jahren erfindet STEINEL technologische Produkte, die ihrer Zeit weit voraus sind. Dabei bringen wir innovative Erfindungen in Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen.

**Andre Milos**

Product Manager Controls & Building Intelligence Solutions

### Informationen

<b>Einstieg</b>	04
<b>Technologie</b>	08
<b>Connected Lighting</b>	10

### Außenleuchten

<b>Wand- und Deckenleuchten</b>	14
<b>Kameraleuchten</b>	36
<b>Haustürleuchten</b>	42
<b>Hausnummerleuchten</b>	58
<b>Garten- und Wegeleuchten</b>	68
<b>Solarleuchten</b>	78
<b>Strahler</b>	88
<b>Dämmerungsgesteuertes Licht</b>	102

### Sensoren

<b>Bewegungsmelder</b>	110
------------------------	-----

### Innenleuchten

<b>Innenleuchten</b>	124
----------------------	-----

**Light meets life** bedeutet für uns interaktive Lichtlösungen zu schaffen, die mehr als nur Licht machen. Der ressourcenschonende Energieverbrauch unserer Produkte steht dabei im Einklang mit Ihren Bedürfnissen nach mehr Sicherheit und Komfort im Alltag.

Seit über 30 Jahren beschäftigen wir uns mit intelligenten Lichtlösungen. Bei uns trifft zukunftsweisende Technologie auf individuelle Funktionalität zur perfekten Inszenierung für Haus, Hof und Garten. Dabei umfasst unser Produktportfolio alles von einfachen Leuchten über sensorgesteuerte Varianten bis hin zu Bluetooth-Leuchten die per App eingestellt, gesteuert und vernetzt werden.

# Die Umwelt schützen und nachhaltig leben: Mit STEINEL Produkten ist genau das möglich!

Unser wirtschaftliches Handeln hinterlässt Spuren auf unserem Planeten. Damit diese möglichst gering sind, sehen wir Nachhaltigkeit als unsere unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung. Das bedeutet: Wir bei STEINEL produzieren nicht nur nachhaltig, wir leben es auch. Von der Entwicklung über das Design bis hin zur Herstellung, bei uns steht ein ressourcenschonender Produktionsprozess an erster Stelle. Gemeinsam einen Beitrag für unsere Umwelt leisten, das ist durch den weltweiten Einsatz von STEINEL-Produkten möglich.

Weitere Informationen unter  
[www.steinell.de/nachhaltigkeit](http://www.steinell.de/nachhaltigkeit)

3 Jahre



#### Herstellergarantie

Produkte von STEINEL sind langlebig und können viele Jahre verwendet werden.

#### Plastikfreie Verpackungen

Bis Ende 2022 werden alle STEINEL Produktverpackungen plastikfrei sein.

#### Energieeinsparung

Mit unseren Lösungen können Sie bis zu 92 % an Energie einsparen.





## **Technologie, die mehr kann als nur das Licht ein- und auszuschalten. Die Produkte von STEINEL sorgen für mehr Energieersparnis, Sicherheit und Komfort.**

Unsere Hochfrequenz- und Infrarot-Sensoren erkennen zuverlässig jede Bewegung und vermeiden Fehlschaltungen. Zur optimalen Erfassung lassen sich die Sensorreichweiten entweder manuell oder digital einstellen. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch automatisches Grundlicht – dieses schaltet sich abends bei einsetzender Dämmerung ein und morgens wieder aus.

# Zukunftssicher, kabellos und kompatibel.

Über 100 STEINEL Connect-Leuchten und Strahler sprechen bereits Bluetooth – Tendenz steigend. Viele davon auch als preiswerte, vernetzbare Variante ohne Sensor. Alle STEINEL-Bluetooth Produkte sind miteinander vernetzbar – egal ob Leuchte oder Strahler. Achten Sie einfach auf das Connect-Symbol.



## Fernbedienbar per Fingertipp.

Kein Drehen an kleinen Reglern mehr. Ob Reichweite oder Helligkeit – per App können Sie alle Einstellungen bequem auf Ihrem Smartphone oder Tablet vornehmen.

## Alle Leuchten rund ums Haus kabellos vernetzen.

Kabelsalat ade! Connect-Leuchten von STEINEL werden einfach über Bluetooth miteinander vernetzt ohne dass Kabel benötigt werden.

## Intelligente Leuchtengruppen. Einer für alle!

Erfasst eine Leuchte der Gruppe eine Bewegung, gehen alle anderen synchron an. Neue Einstellungen werden immer direkt synchronisiert. Das spart wertvolle Zeit.

# Herleitung der Produktnamen.

So finden Sie schnell die für Sie passende Produktvariante:

**L 835** | **SC** | **Varianten:**  
 C = Connect    SC = Sensor Connect  
 S = Sensor    N = Nightmatic

Produktname    Variante

# Symbole und Ihre Bedeutung.

Die wichtigsten Eigenschaften unserer Produkte als Symbole dargestellt.

 <p>Leuchte mit integrierter Kamera</p>	 <p>Leuchte die über WLAN gesteuert werden kann</p>
 <p>Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder</p>	 <p>Leuchte die mit der STEINEL App steuerbar ist</p>
 <p>Leuchte mit Solar-Panel und integriertem Akku</p>	 <p>Leuchte mit integrierter Dämmerungseinstellung</p>

 <p><b>Erfassungsbereich:</b> gibt den Winkel an, in welchem der Sensor Bewegungen registriert.</p>	 <p><b>Reichweite:</b> maximale Entfernung in der Bewegungen quer zum Sensor registriert werden.</p>
 <p><b>Montagehöhe:</b> ideale Montagehöhe für die optimale Funktion des Sensors.</p>	 <p><b>Schlagfestigkeit:</b> IK-Testklasse als europäischer Standard für Schlagfestigkeit.</p>
 <p><b>Wetterfest:</b> für den Einsatz im Außenbereich geeignet und gegen Spritzwasser geschützt.</p>	 <p><b>Soft-Lichtstart:</b> mit dieser Funktion wird Licht auf 100 % hoch- bzw. runtergeschaltet.</p>
 <p><b>Grundlicht:</b> nächtliche Dauerbeleuchtung mit gedimmter Lichtleistung.</p>	 <p><b>Dauerlicht:</b> die Zeit in der das Licht nach einer Bewegung noch eingeschaltet bleibt.</p>
<p>3000 K</p> <p><b>Farbtemperatur:</b> zeigt an, ob das Licht warmweiß (3000 K) oder neutralweiß (4000 K) ist.</p>	<p>150 lm</p> <p><b>Lichtstrom:</b> gibt die gesamte Lichtmenge an, die eine rundumstrahlende Leuchte abgibt.</p>
 <p><b>Dämmerungseinstellung:</b> Sensorbetrieb beim Erreichen eines Dämmerungswertes.</p>	 <p><b>Dämmerungsschalter:</b> schaltet bei Nacht automatisch Licht AN und am Morgen wieder AUS.</p>



Unsere **Wand- und Deckenleuchten** setzen gekonnte Akzente. Durch kabellose Vernetzung und bequeme Steuerung via Smartphone lässt sich die Lichtstimmung im Handumdrehen den individuellen Wünschen anpassen, egal ob unvergessliche Gartenparty oder schöner Abend auf der Terrasse.

## L 800 SC

Das edle Downlight für Ihre Hauswand. Der unsichtbare Hochfrequenz-Sensor, das optionale Grundlicht sowie der elegante Softlichstart sind bei allen Leuchten der Serie identisch. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



466 lm	7,5 W	3000 K	☾ 10-50%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
			☾ 50-100%	
160°	max. 1-5 m	2 m	Hauptlicht	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 079291	L 800	anthrazit		
4007841 035747	L 800 S	anthrazit		
4007841 671419	L 800 S	silber		
4007841 065690	L 800 SC	anthrazit		
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## L 810 SC

Passend zur L 800 SC sorgt dieses Up-/Downlight im modernen Design für eine einheitliche Inszenierung und Lichtstimmung an allen Außenwänden. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



679 lm	9,8 W	3000 K	☾ 10-50%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
			☾ 50-100%	
160°	max. 1-5 m	2 m	Hauptlicht	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 079307	L 810	anthrazit		
4007841 009847	L 810 S	anthrazit		
4007841 671310	L 810 S	silber		
4007841 065706	L 810 SC	anthrazit		
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## L 820 SC

Mit der perfekten Inszenierung Ihrer Hausnummer wird die Serie abgerundet: heller, beständiger, cooler – setzen Sie schon an der Haustür ein starkes Zeichen.



679 lm	9,8 W	3000 K	☾ 10-50%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
			☾ 50-100%	
160°	max. 1-5 m	2 m	Hauptlicht	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 035754 L 820 S anthrazit 4007841 671327 L 820 S silber 4007841 065713 L 820 SC anthrazit Inklusive Hausnummerbogen.				
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				



## L 830 SC

Schmuckstücke für die Hauswand – Lichtwürfel mit unsichtbarem Sensor, die ausschließlich auf menschliche Bewegungen reagieren und dazu ein schönes Lichtbild erzeugen. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



max. 523 lm Lichtstrom	9,1 W Leistung	3000 K warmweiß	☾ 10-50 % Nachtlicht	
 160°	 max. 1-5 m	 2 m	 ☾ 10-100 % Hauptlicht	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 069094 L 830 anthrazit 4007841 055493 L 830 SC anthrazit 4007841 055509 L830 SC silber				
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## L 835 SC

Mit den selben technischen Features wie die L 830 SC erzeugt diese Leuchte, mit zum Teil abgedeckten Seiten, ein angenehm breitgefächertes Lichtbild. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



616 lm Lichtstrom	9,1 W Leistung	3000 K warmweiß	☾ 10-50 % Grundlicht	
 160°	 max. 1-5 m	 2 m	 ☾ 10-100 % Hauptlicht	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 069087 L 835 anthrazit 4007841 055516 L 835 SC anthrazit 4007841 055523 L 835 SC silber				
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## L 840 SC

Das Up-/Downlight komplettiert die Serie. Äusserlich perfekt in die Serie integriert, sorgt es mit einem klar gerichteten Lichtbild für eine vertikale Ausleuchtung der Fassade. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



319 lm	9,1 W	3000 K	☾ 10-50 %	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
			☾ 10-100 %	
160°	max. 1-5 m	2 m	Hauptlicht	
<b>Bestelldaten</b>				
400784 1069070	L 840	anthrazit		
4007841 055530	L 840SC	anthrazit		
4007841 055547	L 840SC	silber		
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				



## L 910 S

Das effektvolle Lichtbild bringt Ihr Haus zum strahlen. Ein Infrarot-Sensor in Gehäusefarbe, eleganter Softstart, optionales Dauerlicht und die Vernetzung von bis zu 10 Leuchten sind perfekt für die moderne Architektur. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



797 lm	9,8 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Dauerlicht	
180°	5 / 12 m	2 m	Effektlicht	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 078720	L 910	anthrazit		
4007841 576202	L 910 S	anthrazit		
4007841 576219	L 910 S	silber		

## L 930 S

Ein Up-/Downlight mit Sensor und vertikaler Ausleuchtung. Warmweißes Licht erzeugt dabei eine freundliche und einladende Lichtstimmung. Die Leuchten aus hochwertigem Aluminium können zudem miteinander vernetzt werden. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



457 lm	9,3 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Dauerlicht	
140°	4 / 12 m	2,5 m	Effektlicht	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 078713	L 930	anthrazit		
4007841 067199	L 930 S	anthrazit		

## L 220 S

Die Edelstahlleuchte in ausdrucksstarker Form mit dem integrierten 180° Sensor besitzt ein hochwertiges und langlebiges LED-System. Das Ambientelicht sorgt für ein zusätzliches Highlight in Ihrem Eingangsbereich. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



869 lm	9,3 W	3000 K		 250 246
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Ambientelicht	
				 84
180°	max. 10 m	2 m	Schlagfest	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 078706 L 220 Edelstahl 4007841 010454 L 220 S Edelstahl Inklusive Hausnummerbogen				

## L 710 S

Die futuristische Leuchtenform sorgt für ein stimmungsvolles Lichtbild an Fassaden. Der intelligente 360° Infrarot-Sensor hat vier Sensorprogramme – Grundlichtfunktion und Softlichtstart inklusive.



729 lm	8,3 W	3000 K		 77 260
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
				 140
360°	max. Ø 8 m	2 m	Softlicht-Start	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 053185 L 710 S anthrazit				

## XSolar SOL-0 S

Die sensorgesteuerte Solar-Leuchte mit intelligenter Akku-Technologie und 60 Tagen Leuchtreserve für ganzjährig kabelloses Licht. Der einstellbare Mini-Sensor bietet vier Programme sowie ein optionales Grundlicht.



140 lm	1,5W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
360°	max. Ø 12m	2m	Solarbetrieb	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 052959	XSolar SOL-0 S	anthrazit		
4007841 052652	XSolar SOL-0 S	silber		



## Spot ONE SC

Der Spot ONE lässt sich flexibel ausrichten und setzt punktgenaue Highlights an der Hauswand. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



512 lm	7 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß		
			180° horizontal, 90° vertikal schwenkbar	
90°	max. 10 m	2 m		
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 058623	Spot ONE	Aluminium		
4007841 058616	Spot ONE S	Aluminium		
4007841 058630	Spot ONE SC	Aluminium		
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## Spot DUO SC

Die zwei individuell schwenkbaren Spots erfassen jede Bewegung und leuchten noch mehr Fläche aus. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



2x512 lm	2x7 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß		
			180° horizontal, 90° vertikal schwenkbar	
2x90°	max. 10 m	2 m		
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 058647	Spot DUO S	Aluminium		
4007841 058654	Spot DUO SC	Aluminium		
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

# Die DL Vario Quattro S ist eine weitere STEINEL Erfindung, die präzise und zuverlässig da für Licht sorgt, wo Sie es brauchen.

Durch den Einbau von vier Präzisions-Infrarot-Sensoren, die sich mechanisch in jede Richtung individuell einstellen lassen, ist die DL Vario Quattro S in der Lage, genau da zu erfassen, wo es notwendig ist. Dabei lässt sich die Reichweite von 2-8m präzise einstellen und somit können angrenzende Straßen oder Nachbarwege aus dem Erfassungsbereich ausgeschlossen werden. Fehlschaltungen innerhalb eines großen Erfassungsbereichs werden vermieden und Energie gespart.



Übrigens: die in die Leuchtenabdeckung integrierten Sensorlinsen sind **eine Weltneuheit made by STEINEL.**

## DL Vario Quattro S

In bis zu 6m Höhe kann diese Sensor-Außenleuchte mit starken 1.000 Lumen Flächen ausleuchten. Highlight sind die in der Leuchtenabdeckung integrierten Sensorlinsen sowie deren Einstellung in vier Richtungen.



1000 lm	9,8W	3000K	☾ 10%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
360°	2-8m	max. 6m	Schlagfest	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 057602		DL Vario Quattro S anthrazit		
4007841 035440		DL Vario Quattro S silber		

# Übersicht

Produkt	Seite	Sensor-Reichweite	Vernetzung	Nachtlicht	Hauptlicht 10 - 100 % (via App)	4 h Dauerlicht schaltbar	Softlicht-Start
L 800 SC 	16	max. 5 m	Bluetooth	10 %		✓	✓
L 810 SC 	17	max. 5 m	Bluetooth	10 %		✓	✓
L 820 SC 	18	max. 5 m	Bluetooth	10 %		✓	✓
L 830 SC 	20	max. 5 m	Bluetooth	10 - 50 % (via App)	✓	✓	✓
L 835 SC 	21	max. 5 m	Bluetooth	10 - 50 % (via App)	✓	✓	✓
L 840 SC 	22	max. 5 m	Bluetooth	10 - 50 % (via App)	✓	✓	✓
L 910 S 	24	max. 12 m	Kabel	Effektlicht		✓	✓
L 930 S 	25	max. 12 m		10 %		✓	✓
L 220 S 	26	max. 10 m					
L 710 S 	27	max. 8 m		10 %		✓	✓
XSolar SOL-0 S 	28	max. 6 m		3 %			✓
Spot ONE SC 	30	max. 10 m	Bluetooth				
Spot DUO SC 	31	max. 10 m	Bluetooth				
DL Vario Quattro S 	33	max. 8 m		10 %		✓	✓



Mit unseren **Kamera-Sensorleuchten** können Sie von überall genau sehen, was rund um Ihr Haus geschieht. Sobald der Sensor eine Bewegung erfasst, bekommen Sie per Push-Nachricht ein Live-Bild auf Ihr Mobilgerät. Per integrierter Gegensprecheinrichtung können Sie auch sofort kommunizieren.

# STEINEL sorgt bei Ihnen Zuhause für mehr Sicherheit.

Mit dem Hochleistungs-LED-Panel der XLED CAM 1 SC für große Flächen bzw. dem Opalglas-Leuchtkörper der L 620 CAM SC haben Sie immer das richtige Licht an der Eingangstür oder rund ums Haus. Der integrierte Sensor erfasst dabei zuverlässig jede Bewegung und die Kamera liefert Ihnen sofort ein Live-Bild in HD-Qualität. Die Daten werden auf der beiliegenden SD-Card gespeichert und können jederzeit von Ihnen per Smartphone oder Tablet eingesehen werden. Mit der kostenlosen STEINEL App sind die Leuchten schnell und einfach in Ihr WLAN integriert.




XLED CAM 1 SC



L 620 CAM SC

# Alles im Griff. Alles in einer App.

- Aufnahmen vom Eingangsbereich
- Durchsuchen von Ereignissen nach Datum und Zeit
- Gegensprechanlage
- verschiedene Alarm/- Sensoreinstellungen
- Einstellung der Lichtwerte



Immer wissen, wer vor der Haustür steht.



Die kostenlose STEINEL CAM-App ist verfügbar für:



## L 620 CAM SC

Die Kameraleuchte, die Maßstäbe setzt. Hochwertiges Opalglas, Aluminiumgehäuse und modernste Technik mit exakt justierbarer Kamera und WLAN-Übertragung direkt aufs Smartphone. Sie sehen was vor Ihrem Eingangsbereich passiert und können mit der Gegensprechanlage direkt Verbindung aufnehmen. Und das von jedem Ort der Welt.



925 lm	14,1 W	3000 K	☾ 0-40%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
180°	max. 10 m	2 m	Full-HD-Kamera	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 065829 L 620 CAM SC anthrazit Inklusive 16 GB Speicherkarte				
Einstellung und Bedienung über die kostenlose STEINEL Cam App.				

## XLED CAM 1 SC

Der Sensor-Kamera-Strahler eignet sich hervorragend zur Ausleuchtung von Garten- oder Nebenflächen rund ums Haus. Die manuell einstellbare Kamera überträgt per WLAN ein Live-Bild auf Ihr Smartphone – mit direkter Kommunikationsmöglichkeit per Gegensprechanlage.



2310 lm	21 W	3000 K	☾ 0-40%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
180°	max. 10 m	2 m	Full-HD-Kamera	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 065294 XLED CAM 1 SC anthrazit Inklusive 16 GB Speicherkarte				
Einstellung und Bedienung über die kostenlose STEINEL Cam App.				



Willkommen im richtigen Licht. So erhöhen Sie die Sicherheit und inszenieren gleichzeitig auch eindrucksvoll den Hauseingang für Ihre Besucher: **Haustürleuchten** von STEINEL lassen sich perfekt auf Formensprache und die Architektur Ihres Hauses anpassen, nutzen intelligente Sensortechnik und sind mit zahlreichen sinnvollen Features ausgestattet.

## L 620 CAM SC

Die Kameraleuchte, die Maßstäbe setzt. Hochwertiges Opalglas, Aluminiumgehäuse und modernste Technik mit exakt justierbarer Kamera und WLAN-Übertragung direkt aufs Smartphone. Sie sehen was vor Ihrem Eingangsbereich passiert und können mit der Gegensprechanlage direkt Verbindung aufnehmen. Und das von jedem Ort der Welt.



925 lm	14,1 W	3000 K	☾ 0-40%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
180°	max. 10m	2m	Full-HD-Kamera	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 065829 L 620 CAM SC anthrazit Inklusive 16 GB Speicherkarte				
Einstellung und Bedienung über die kostenlose STEINEL Cam App.				

## L 605 S

Die perfekte optische Ergänzung zur L 620 CAM SC sorgt für angenehm warmes Licht an allen Seiten Ihres Hauses. Mit dem zuverlässigen Infrarot-Sensor werden alle Bewegungen sicher erkannt und die Flächen um Ihr Haus beleuchtet. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



729 lm	11,3 W	3000 K	☾ 10%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
180°	max. 10m	2m	Softlicht-Start	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 069506 L 605 anthrazit 4007841 065287 L 605 S anthrazit				

## L 240 S

Die flache und elegante Leuchte im vertikalen Design erzeugt ein weiches Ambientelicht. Der integrierte Sensor bietet einen Erfassungswinkel von 180° und sorgt dafür, dass das Licht automatisch und zuverlässig an- und ausgeht.



946 lm	9,3 W	3000 K		 305 165
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Ambientelicht	
				 81
180°	max. 10 m	2 m	Schlagfest	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 056506 L 240 S anthrazit 4007841 010461 L 240 S Edelstahl				

## L 260 S

Durch die gleichmäßige Ausleuchtung des Glases und 12 m Sensor-Reichweite schafft diese Leuchte Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz für Ihr Zuhause. Der elegante Softlichtstart und einstellbares Dauerlicht sind integriert.




703 lm	9,87 W	3000 K		 426 102
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Dauerlicht	
				 177
240°	max. 12 m	2 m	Softlicht-Start	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 007874 L 260 S Edelstahl				

## L 22 S

Die Leuchte ist mit einer rostfreien Edelstahlblende versehen und verbreitet dank lichtdurchlässigem Chassis ein einladendes Ambientelicht. Praktisch: Sensor und Leuchtenabdeckung sind aus schlagfestem Polycarbonat. **Auch ohne Sensor erhältlich.**




E27	60W		
Fassung	max. Leistung	Schlagfest	
			
180°	max. 10m	2m	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 069254 L 22 anthrazit 4007841 035709 L 22 S anthrazit 4007841 009816 L 22 S Edelstahl			

## L 20 S

Das Design und das einladende Ambientelicht eignen sich besonders für Einfahrten, Hauswände oder Seiteneingänge. Die Leuchte lässt sich schnell und leicht montieren und spart dank Sensorsteuerung jede Menge Energie.





E27	60W		
Fassung	max. Leistung	Schlagfest	
			
180°	max. 10m	2m	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 035693 L 20 S anthrazit 4007841 566814 L 20 S Edelstahl			

## L 12 S

Die moderne Optik und ihr großer einstellbarer Erfassungsbereich machen die L 12 zu einem echten Highlight an der Hauswand. Intelligentes, sensorgesteuertes Licht für ein komfortables Leben. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



E27	60W		 272 155
Fassung	max. Leistung	Sensor 90° schwenkbar	
			 108
180°	max. 10m	2m	
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 069155	L 12	anthrazit	
4007841 657819	L 12 S	anthrazit	
4007841 657918	L 12 S	aluminium	

## L 190 S

Aufwendig ornamentierter Aluminiumdruckguss und intelligente Technologie machen die Sensor-Außenleuchte L 190 S zu einer exklusiven Lichtgestalt an Ihrer Hauswand.



E27	100W		 335 217
Fassung	max. Leistung	Grundlicht	
			 147
180°	max. 5 / 12m	2m	
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 644512	L 190 S	weiß	
4007841 644413	L 190 S	schwarz	

## L 15 S

Die Leuchte verbindet neueste Technologie mit klassischem Design und ist darüber hinaus ausgesprochen energieeffizient. Das bedeutet für Sie: Komfort, Sicherheit und Energie sparen. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



E27	60 W		 410 188
Fassung	max. Leistung	Sensor 90° schwenkbar	
			 243
180°	max. 10 m	2 m	
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 069186	L 15	weiß	
4007841 069179	L 15	schwarz	
4007841 617912	L 15 S	weiß	
4007841 617813	L 15 S	schwarz	

## L 115 S

Aufwändig mundgeblasenes Kristallglas und zuverlässige Sensortechnik. Die Sensor Außenleuchte L 115 S lässt keine Wünsche offen und bietet effektvolle Beleuchtung nur dann, wenn sie wirklich gebraucht wird.




E27	60 W	 0-50%		 330 215
Fassung	max. Leistung	Grundlicht	Dauerlicht	
				 257
240°	max. 12 m	2 m	Softlicht-Start	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 657413	L 115 S	weiß		
4007841 059880	L 115 S	anthrazit		

## L 560 S

Ein runder Klassiker für Hausfronten und Eingänge kombiniert für mehr Komfort, höhere Sicherheit und maximales Energiesparen. Die Leuchte schaltet das Licht nämlich automatisch nur dann, wenn es wirklich gebraucht wird.




E27	60W		
Fassung	max. Leistung	Sensor 90° schwenkbar	
			
140°	max. 12m	2m	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 634315 L 560 S weiß 4007841 634216 L 560 S schwarz			

## L 585 S

Dank des formschön herabgesetzten Sockels können Sie jetzt auch moderne Leuchtmittel verwenden. Damit Ihr Außenbereich zuverlässig – und energiesparend – mit gleichmäßigem, stimmungsvollen Licht versorgt wird. Nacht für Nacht.



E27	60W		
Fassung	max. Leistung	Sensor 90° schwenkbar	
			
180°	max. 10m	2m	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 005917 L 585 S weiß 4007841 005535 L 585 S schwarz 4007841 035723 L 585 S anthrazit			

# Übersicht

Produkt		Seite	Sensor-Reichweite	Vernetzung		Nachtlicht einstellbar	4 h Dauerlicht schaltbar	Softlicht-Start
L 620 SC		44	max. 10 m	WLAN		✓	✓	✓
L 605 S		45	max. 5 m					
L 240 S		46	max. 10 m					
L 260 S		47	max. 12 m				✓	✓
L 22 S		48	max. 10 m					
L 20 S		49	max. 10 m					
L 12 S		50	max. 10 m					
L 190 S		51	max. 12 m			✓	✓	✓
L 15 S		52	max. 10 m					
L 115 S		53	max. 12 m			✓	✓	✓
L 560 S		54	max. 12 m					
L 585 S		55	max. 12 m					



So wird aus einer Adresse ein leuchtendes Statement. **Beleuchtete Hausnummern** sind in einigen Bundesländern bereits Pflicht und schaffen für Besucher schon von Weitem Orientierung. Ob Pizzabote oder Rettungswagen – mit STEINEL-Hausnummerleuchten werden Sie mit Sicherheit gefunden.

## L 820 SC

Mit der perfekten Inszenierung Ihrer Hausnummer wird die Serie abgerundet: heller, beständiger, cooler – setzen Sie schon an der Haustür ein starkes Zeichen.



679 lm	9,8 W	3000 K	☾ 10-50%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
			☾ 50-100%	
160°	max. 1-5 m	2 m	Hauptlicht	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 035754 L 820 S anthrazit 4007841 671327 L 820 S silber 4007841 065713 L 820 SC anthrazit Inklusive Hausnummerbogen.				
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## L 220 S

Die Edelstahlleuchte in ausdrucksstarker Form mit dem integrierten 180° Sensor besitzt ein hochwertiges und langlebiges LED-System. Das Ambientelicht sorgt für ein zusätzliches Highlight in Ihrem Eingangsbereich. **Auch ohne Sensor erhältlich.**




869 lm	9,3 W	3000 K	☾	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Ambientelicht	
180°	max. 10 m	2 m	Schlagfest	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 078706 L 220 Edelstahl 4007841 010454 L 220 S Edelstahl Inklusive Hausnummerbogen				

## L 1 S

Das schlagfeste Material als Schutz vor unbeabsichtigter Beschädigung, ein Sensor mit bis zu 10m Reichweite sowie der beiliegende Hausnummernbogen sind die Merkmale dieser funktionalen Leuchte.




E27	60W		
Fassung	max. Leistung	Schlagfest	
			
180°	max. 10m	2m	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 650513 L 1 S weiß 4007841 650612 L 1 S schwarz Inklusive Hausnummernbogen			

## L 1 N

Nächtliche Dauerbeleuchtung dank integriertem Dämmerungsschalter. Ob waagrecht oder senkrecht, an Wand oder Decke, diese Leuchte lässt sich schnell und einfach montieren.



440 lm	4,9W	3000K	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	
			
Automatik	5-200 Lux	Schlagfest	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 649715 L 1 N Inklusive Hausnummernbogen			

## XSolar SOL-O

Die eingebaute Dämmerungsautomatik schaltet abends das Licht automatisch ein und morgens wieder aus. Somit ist Ihre Hausnummer die ganze Nacht beleuchtet. Dank Solarenergie und 60 Tage Leuchtreserve an 365 Tagen im Jahr, ganz ohne Kabel.



0,07 W	3000 K		 
Leistung	warmweiß		
		Solarbetrieb	
Automatik	2 Lux		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 052966 XSolar SOL-O anthrazit 4007841 052676 XSolar SOL-O silber			

## XSolar SOL-O HN

Die Solar-Leuchte XSolar SOL-O HN lässt Ihre Hausnummer stets im Licht erstrahlen. Und das nicht nur kabellos, sondern sogar kostenlos! Denn die Leuchte arbeitet allein mit der Kraft der Sonne und senkt somit Ihre Energiekosten.



0,07 W	3000 K		 
Leistung	warmweiß		
		Solarbetrieb	
Automatik	2 Lux		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 065935 XSolar SOL-O HN anthrazit Inklusive Hausnummernbogen			

## XSolar LH-N


Ebenfalls mit eingebauter Dämmerungsautomatik ausgestattete, automatisch leuchtende Hausnummer für Ihren Eingangsbereich. Dank Solarenergie ist bei der Montage kein Stromanschluss nötig.



**MyXSolar:** Ihre persönliche Hausnummernleuchte. Einfach Online Ihre Hausnummer eingeben und schon erhalten Sie Ihre individuelle Solar-Leuchte. Auf Wunsch können Sie sogar Ihren Namen oder Ihre Straße gleich mitgravieren lassen.

Der individuelle Service ist mit den Produkten **XSolar SOL-O HN** und **XSolar LH-N** möglich.

Unter [www.steinel.de/meine-hausnummer](http://www.steinel.de/meine-hausnummer) einfach die entsprechende Leuchte auswählen, Ihre persönliche Beschriftung eingeben und schon nach wenigen Tagen wird die Leuchte zu Ihnen nach Hause geliefert.

0,03 W	4000 K		
Leistung	neutralweiß		
		Solarbetrieb	
Automatik	2 lux		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 035730	XSolar LH-N	anthrazit	
4007841 007140	XSolar LH-N	Edelstahl	
Inklusive Hausnummernbogen			



Macht Licht im Garten. Die nachfolgenden Leuchten sorgen für eine **perfekte Ausleuchtung der Wege** – dank integriertem Sensor immer dann, wenn Licht benötigt wird. Sorgen Sie für mehr Sicherheit und eine spannende Lichtatmosphäre im Garten.

## Spot Way SC

Wegweisend in jeder Hinsicht: Ein schwenkbarer Strahlerkopf in 57cm Höhe macht diesen Spot zu einem echten Hingucker. **Auch ohne Sensor und als NightAutomatic Version erhältlich.**



512 lm	7 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Dauerlicht	
90°	max. 10m	90° vertikal	2,5m Kabel	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 068677 Spot Way anthrazit				
4007841 058678 Spot Way N anthrazit				
4007841 058661 Spot Way SC anthrazit				
Inkl. wechselbarem LED Leuchtmittel (GU 10)				
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## Spot Garden SC

Mit dem Erdspieß können Sie punktgenaue Highlights im Garten oder an der Hauswand setzen. Optisch perfekt in die Spot-Serie integriert vervollständigt er die Inszenierung rund ums Haus. **Auch ohne Sensor und als NightAutomatic Version erhältlich.**



512 lm	7 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Dauerlicht	
90°	max. 10m	90° vertikal	2,5m Kabel	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 068660 Spot Garden anthrazit				
4007841 058692 Spot Garden N anthrazit				
4007841 058685 Spot Garden SC anthrazit				
Inkl. wechselbarem LED Leuchtmittel (GU 10)				
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## GL 80 SC

Per Bluetooth vernetz- und einstellbar ist Ihnen diese Wegeleuchte dank unsichtbarem Hochfrequenz-Sensor immer einen Schritt voraus. Das optionale Grundlicht sorgt mit Einbruch der Dämmerung für sichere Wege rund ums Haus. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



650 lm	9,1 W	3000 K	☾ 10-50 %	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
			☾ 10-100 %	
160°	max. 1-5 m	Dauerlicht	Hauptlicht	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 079284 GL 80 C anthrazit 4007841 055479 GL 80 SC anthrazit 4007841 055486 GL 80 SC silber				
Technische Daten beziehen sich auf die Connect-Version. Connect: Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## GL 60 S

Dank lückenloser 360°-Erfassung schaltet diese innovative Leuchte Ihr stimmungsvolles LED-Licht ein und gemäß der eingestellten Zeit auch wieder aus. Der Fuß kann, bei Bedarf, gekürzt werden.



781 lm	9,78 W	3000 K	☾ 0-50 %	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
360°	max. 12 m	Dauerlicht	Softlicht-Start	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 007881 GL 60 S Edelstahl				

## GL 65 S

Die Edelstahlleuchte in ausdrucksstarker Form mit dem integrierten 180° Sensor sorgt für ein zusätzliches Highlight in Ihrem Eingangsbereich. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



575 lm	8,7W	3000K	☾ 10%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
180°	max. 8 m	Dauerlicht	Softlicht-Start	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 069469	GL 65	Edelstahl		
4007841 069476	GL 65 S	Edelstahl		

## XSolar GL-S

Überall dort wo Wege ausgeleuchtet werden müssen aber kein Strom vorhanden ist, ist die XSolar GL-S die beste Wahl. Dank Sensor-Technologie können bis zu 20 m<sup>2</sup> dann ausgeleuchtet werden, wenn Licht benötigt wird.



150 lm	1,2W	4000K	☾ 10%	
Lichtstrom	Leistung	neutralweiß	Grundlicht	
140°	max. 5 m	Solar-Panel, 330° horiz.	Solarbetrieb	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 671211	XSolar GL-S	silber		

# Übersicht

Produkt	Seite	Sensor-Reichweite	Vernetzung	Nachtlicht	Hauptlicht 10-100% (via App)	4 h Dauerlicht schaltbar	Softlicht-Start
 Spot Way SC	70	max. 10 m	Bluetooth	10-50% (via App)	✓	✓	
 Spot Garden SC	71	max. 10 m	Bluetooth	10-50% (via App)	✓	✓	
 GL 80 S	72	max. 5 m	Bluetooth				✓
 GL 60 S	73	max. 12 m					✓
 GL 65 S	74	max. 8 m		3%			
 XSolar GL-S	75	max. 5 m					




Mit der Kraft der Sonne. Unsere **Solarleuchten** sorgen an 365 Tagen im Jahr für sensorgesteuertes Licht. Dank der hochwertigen Solarpanel und einer Akku-Leuchtreserve von bis zu 60 Tagen benötigen die Leuchten keine Stromversorgung, sind schnell montiert und sofort einsatzbereit.

## XSolar LH-N

Ebenfalls mit eingebauter Dämmerungsautomatik ausgestattete, automatisch leuchtende Hausnummer für Ihren Eingangsbereich. Dank Solarenergie ist bei der Montage kein Stromanschluss nötig.




0,03 W	4000 K		
Leistung	neutralweiß		
		Solarbetrieb	
Automatik	2 lux		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 035730	XSolar LH-N	anthrazit	
4007841 007140	XSolar LH-N	Edelstahl	
Inklusive Hausnummernbogen			

## XSolar SOL-O HN

Die Solar-Leuchte XSolar SOL-O HN lässt Ihre Hausnummer stets im Licht erstrahlen. Und das nicht nur kabellos, sondern sogar kostenlos! Denn die Leuchte arbeitet allein mit der Kraft der Sonne und senkt somit Ihre Energiekosten.



0,07 W	3000 K		
Leistung	warmweiß		
		Solarbetrieb	
Automatik	2 Lux		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 065935	XSolar SOL-O HN	anthrazit	
Inklusive Hausnummernbogen			

## XSolar SOL-0

Die eingebaute Dämmerungsautomatik schaltet abends das Licht automatisch ein und morgens wieder aus. Somit ist Ihre Hausnummer die ganze Nacht beleuchtet. Dank Solarenergie und 60 Tage Leuchtreserve an 365 Tagen im Jahr, ganz ohne Kabel.



0,07 W	3000 K		 
Leistung	warmweiß		
		Solarbetrieb	
Automatik	2 Lux		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 052966 XSolar SOL-0 anthrazit			
4007841 052676 XSolar SOL-0 silber			

## XSolar SOL-0 S

Die sensorgesteuerte Solar-Leuchte mit intelligenter Akku-Technologie und 60 Tagen Leuchtreserve für ganzjährig kabelloses Licht. Der einstellbare Mini-Sensor bietet vier Programme sowie ein optionales Grundlicht.



140 lm	1,5 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
360°	max. Ø 12 m	2 m	Solarbetrieb	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 052959 XSolar SOL-0 S anthrazit				
4007841 052652 XSolar SOL-0 S silber				

## XSolar L-S

Wetterunabhängig funktionstüchtig. Ein leistungsstarker Sensor und ein temperaturresistenter Akku mit 60 Tage Leuchtreserve – heißt: 365 Tage helles LED-Licht ohne Stromkosten.



150 lm	1,2 W	4000 K	☾ 10 %	
Lichtstrom	Leistung	neutralweiß	Grundlicht	
140°	max. 8 m	1,8 – 2 m	Solarbetrieb	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 671013	XSolar L-S	silber		
4007841 671006	XSolar L-S	weiß		

## XSolar GL-S

Überall dort wo Wege ausgeleuchtet werden müssen aber kein Strom vorhanden ist, ist die XSolar GL-S die beste Wahl. Dank Sensor-Technologie können bis zu 20 m<sup>2</sup> dann ausgeleuchtet werden, wenn Licht benötigt wird.



150 lm	1,2 W	4000 K	☾ 10 %	
Lichtstrom	Leistung	neutralweiß	Grundlicht	
140°	max. 5 m	Solar-Panel, 330° horiz.	Solarbetrieb	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 671211	XSolar GL-S	silber		

# Übersicht

Produkt	Seite	Sensor-Reichweite		Nachtlicht 10 %	Softlicht-Start
XSolar LH-N 	80				
XSolar SOL-0 HN 	81				
XSolar SOL-0 	82				✓
XSolar SOL-0 S 	83	max. 12 m			✓
XSolar GL-S 	84	max. 8 m		✓	
XSolar GL-S 	85	max. 5 m		✓	



Flutlicht für Ihr Zuhause. Mit neuester LED-Technologie und hochpräzisen Sensoren ausgestattet, sorgen die formschön an die Architektur angepassten **Sensor-Strahler** für das i-Tüpfelchen im Außenbereich. Sparen Sie Energiekosten ein und wählen Sie einfach das passende Produkt aus dem STEINEL Strahler Sortiment.

# So finden Sie den für Sie passenden Strahler.

Es gibt verschiedene Kriterien die berücksichtigt werden sollten. Entscheiden Sie selbst, welche Kriterien für Sie relevant sind und wählen Sie so den Strahler, der perfekt zu Ihnen passt.

**Welche Leuchtstärke wird benötigt?** Möchten Sie nur ein kleineres Areal oder eine sehr große Fläche ausleuchten?

**Welcher Erfassungsbereich?** Entlang der Hauswand reichen 180°, bei Eckmontage sind 240° die bessere Wahl.

**Mit oder ohne Bewegungsmelder?** Ein Sensor-Strahler leuchtet sobald eine Bewegung erkannt wird. Für größere Flächen können Sie auch einen vernetzbaren Strahler ohne Sensor verwenden.

**Welche Lichtfarbe?** Soll der Strahler ein warmes Lichtbild ausstrahlen (3000 K) oder ein neutrales Weiß (4000 K)?

**Welche Montagehöhe?** Haben Sie ein sehr hohes Gebäude, an dem der Strahler montiert werden soll oder nur eine Standardhöhe – wir haben Strahler, die bis max. 4 m montiert werden können.

**Vernetzbarkeit?** Wenn mehrere Strahler vernetzt werden sollen, können Sie dies per Kabel oder drahtlos via Bluetooth tun.

Produkt	Seite	Lichtstrom		Ausleuchtungsfläche	Sensor-Winkel	Lichtfarbe	Montagehöhe	Vernetzung
XLED CAM 1 SC 	92	2310lm			180°	3000 K	max. 2 m	
XLED home 2 SC 	93	1472lm		max. 150 m <sup>2</sup>	180°	3000 K	max. 2 m	Bluetooth
XLED home 2 S 	94	1484 lm		max. 150 m <sup>2</sup>	180°	3000 K	max. 2 m	Kabel
XLED home 2 S XL 	95	2012lm		max. 300 m <sup>2</sup>	180°	3000 K	max. 2 m	Kabel
XLED ONE S 	96	2550lm		max. 300 m <sup>2</sup>	180°	3000 K	max. 3 m	
XLED ONE XL S 	97	4400lm		max. 300 m <sup>2</sup>	180°	3000 K	max. 3 m	
XLED curved S 	98	1125lm		max. 100 m <sup>2</sup>	160°	3000 K	max. 4 m	
XLED slim S 	99	660lm		max. 100 m <sup>2</sup>	160°	3000 K	max. 4 m	
LS 150 S 	100	1760lm		max. 150 m <sup>2</sup>	240°	4000 K	max. 4 m	
LS 300 S 	101	3120lm		max. 300 m <sup>2</sup>	240°	4000 K	max. 4 m	

## XLED CAM 1 SC

Der Sensor-Kamera-Strahler eignet sich hervorragend zur Ausleuchtung von Garten- oder Nebenflächen rund ums Haus. Die manuell einstellbare Kamera überträgt per WLAN ein Live-Bild auf Ihr Smartphone – mit direkter Kommunikationsmöglichkeit per Gegensprechanlage.



2310 lm	21 W	3000 K	☾ 0-40%	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Grundlicht	
180°	max. 10m	2m	Full-HD-Kamera	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 065294 XLED CAM 1 SC anthrazit				
Inklusive 16 GB Speicherkarte				
Einstellung und Bedienung über die kostenlose STEINEL Cam App.				

## XLED home 2 SC

Das Produkt der STEINEL Connect-Produktreihe erweitert die bewährte Strahlertechnologie der XLED home-Reihe um zusätzliche Funktionen. Über die Gruppenfunktion können Produkte vernetzt werden und dann innerhalb der Gruppe miteinander kommunizieren.



1550 lm	13,7 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Dauerlicht	
180°	max. 10m	4m	2 x 180°	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 065454 XLED home 2 SC weiß				
4007841 065447 XLED home 2 SC schwarz				
Einstellung, Bedienung & Vernetzung über die kostenlose STEINEL App.				

## XLED home 2 S

Das frei schwenkbare LED-Panel leuchtet jeden Winkel perfekt aus. Ein zuverlässiger Infrarot-Sensor und das gleichmäßig flächige Licht sorgen auf bis zu 150 m<sup>2</sup> für Sicherheit rund ums Haus. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



1550 lm	13,7 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Dauerlicht	
180°	max. 10 m	4 m	2 x 180°	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 033088 XLED home 2 S weiß 4007841 033071 XLED home 2 S schwarz 4007841 033064 XLED home 2 S graphit 4007841 033125 XLED home 2 weiß 400784 1033118 XLED home 2 schwarz 4007841 033095 XLED home 2 graphit				

## XLED home 2 XL S

Noch mehr Strahlkraft. In der XL-Version sorgt dieser Strahler auf bis zu 300 m<sup>2</sup> für die perfekte Ausleuchtung von Zufahrten, Innenhöfen und Gärten. Der Sensor hat eine Reichweite von bis zu 10 m.



2124 lm	19,3 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Dauerlicht	
180°	max. 10 m	4 m	2 x 180°	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 030070 XLED home 2 XL S weiß 4007841 030049 XLED home 2 XL S schwarz 4007841 030056 XLED home 2 XL S graphit				

## XLED ONE S

Der Wand- und Deckenstrahler mit hocheffizientem LED-System. Aufgrund der flexiblen Montagemöglichkeiten ist der Strahler mit seinen 2050 Lumen bestens zur Ausleuchtung am Carport oder Einfahrten geeignet. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



Für Decken- und Wandmontage

2050 lm	23 W	3000 K	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	
180°	max. 12m	3m	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 065249 XLED ONE S anthrazit 4007841 065256 XLED ONE S weiß 4007841 065201 XLED ONE anthrazit 4007841 065218 XLED ONE weiß			 

## XLED ONE XL S

Maximale Strahlkraft im großen Stil. In der XL-Variante sorgt der XLED ONE XL S mit 4420 Lumen auch bei größten Flächen für taghelles Licht. Mit einer Lebensdauer von 30 Jahren leistet der Strahler hervorragende Dienste beim Einsatz rund ums Haus und Garten. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



Für Decken- und Wandmontage

4420 lm	42,6 W	3000 K	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	
180°	max. 12m	3m	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 065263 XLED ONE XL S anthrazit 4007841 065270 XLED ONE XL S weiß 4007841 065225 XLED ONE XL anthrazit 4007841 065232 XLED ONE XL weiß			 

## XLED curved S

Mittelgroße Flächen, wie Hauseingang oder Zugangswege überwacht dieser Strahler zuverlässig. Der Sensor in Gehäusefarbe fügt sich dabei nahtlos in das Leuchtendesign.



862 lm	9,3 W	3000 K		 
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	2 sec - 70 min	
160°	max. 8 m	4 m	30° horizontal	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 012076 XLED curved S anthrazit 4007841 012083 XLED curved S weiß				 

## XLED slim S

Analog zum XLED curved sorgt auch hier das mattierte LED-Panel für homogenes Licht. Dank der schmalen Form besitzt der Strahler ein bewusst zurückhaltendes Design.



648 lm	7,2 W	4000 K		
Lichtstrom	Leistung	neutralweiß		
160°	max. 8 m	4 m		
<b>Bestelldaten</b> 4007841 012052 XLED curved S anthrazit 4007841 012069 XLED curved S weiß				 

## LS 150 S

Das robuste Aluminiumgehäuse ist bestens für extreme Einsätze geeignet. Der schwenkbare Strahlerkopf versorgt große Flächen mit hoher Lichtleistung. Der 240° Infrarot-Sensor reagiert mit 12 m Reichweite auf jede Bewegung. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



1375 lm	14,7 W	4000 K		 215 155
Lichtstrom	Leistung	neutralweiß	10 sec-15 min	
				 166
240°	max. 12 m	2 m	80° horizontal 150° vertical	
<b>Bestelldaten</b>				 
4007841 052553	LS 150 S	weiß		
4007841 052546	LS 150 S	schwarz		
4007841 069223	LS 150	weiß		
4007841 069216	LS 150	schwarz		

## LS 300 S

Mit 3120 Lumen Lichtleistung ist der Strahler extrem hell und somit ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Ausgestattet mit einem 240°-Sensor gibt es den robusten Strahler in Schwarz und Weiß. **Auch ohne Sensor erhältlich.**



2704 lm	29,5 W	4000 K		 211 213
Lichtstrom	Leistung	neutralweiß	10 sec-15 min	
				 186
240°	max. 12 m	2 m	80° horizontal 150° vertical	
<b>Bestelldaten</b>				 
4007841 067588	LS 300 S	weiß		
4007841 067571	LS 300 S	schwarz		
4007841 069247	LS 300	weiß		
4007841 069230	LS 300	schwarz		

So bringt man ganz einfach Licht ins Dunkel. Manche Bereiche sollten einfach niemals dunkel sein. Sicherheit geht vor. Damit sich das nicht unkontrolliert auf die Stromrechnung auswirkt gibt es die von STEINEL bewährte Dämmerungstechnologie. **Automatisches Licht, ohne Kompromisse.**

## XSolar LH-N


Ebenfalls mit eingebauter Dämmerungsautomatik ausgestattet, automatisch leuchtende Hausnummer für Ihren Eingangsbereich. Dank Solarenergie ist bei der Montage kein Stromanschluss nötig.



0,03 W	4000 K		
Leistung	neutralweiß		
		Solarbetrieb	
Automatik	2 lux		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 035730 XSolar LH-N anthrazit			
4007841 007140 XSolar LH-N Edelstahl			
Inklusive Hausnummernbogen			

## L 1 N

Nächtliche Dauerbeleuchtung dank integriertem Dämmerungsschalter. Ob waagrecht oder senkrecht, an Wand oder Decke, diese Leuchte lässt sich schnell und einfach montieren.



440 lm	4,9 W	3000 K	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	
Automatik	5-200 Lux		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 649715 L 1 N			
Inklusive Hausnummernbogen			

## L 22 N

Licht, das sich automatisch abends ein- und morgens wieder ausschaltet. Die bewährte L 22 Leuchte gibt es nun auch mit einer Dämmerungsautomatik. Über Podis können Sie die für Sie passenden Dämmerungsschwellen einfach einstellen.



E27	60 W		 
Fassung	max. Leistung	2-50 lux	
Automatik	IK 07	IP 44	
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 065782 L 22 N anthrazit			

## LN 710 N

Diese Leuchte ist mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet und bietet eine automatische Beleuchtung bei Nacht sowie einen optionalen Nachtspar-Modus.



729 lm	8,3 W	3000 K	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	
Automatik	Softlicht-Start		
<b>Bestelldaten</b>			
4007841 053161 LN 710 N anthrazit			

## Spot Way N

Der vertikal und horizontal schwenkbare Bodenstrahler leuchtet Einfahrten und Zugangswege perfekt aus. Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht an – und bei Tagesanbruch wieder aus.



512 lm	7,86 W	3000 K	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	
Automatik		2,5 m Kabel	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 058678 Spot Way N anthrazit Inkl. wechselbarem LED Leuchtmittel (GU 10)			

## Spot Garden N

Der Spot Garden N setzt Grünflächen und Beete rund ums Haus gekonnt ins rechte Licht. Der LED-Spot mit Dämmerungsautomatik schaltet das Licht bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen wieder aus.



512 lm	7,86 W	3000 K	
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	
Automatik		2,5 m Kabel	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 058692 Spot Garden N anthrazit Inkl. wechselbarem LED Leuchtmittel (GU 10)			



Hier bewegt sich was. Ob innen oder außen, ob aus Gründen der Absicherung oder um willkommenen Besuchern rechtzeitig das Licht anzuschalten – intelligente **Bewegungsmelder** und neueste Sensortechnologie sind seit über 30 Jahren die Kernkompetenzen von STEINEL. Wir sind der Spezialist für alle Anwendungen rund ums Haus.

# So finden Sie den richtigen Bewegungsmelder.

Es gibt verschiedene Kriterien die berücksichtigt werden sollten. Entscheiden Sie selbst, welche Kriterien für Sie relevant sind und wählen Sie so den Sensor, der perfekt zu Ihnen passt.



**Welcher Einsatzort?** Speziell für den Einsatz im Außenbereich sorgt die Schutzart IP 54 gegen Witterungseinflüssen für eine lange Lebensdauer der Sensoren



**Welche Erfassungsparameter?** Sowohl die maximale Reichweite als auch der Erfassungswinkel sind immer individuell – und müssen Ihren Anforderungen entsprechen.



**Welche Schallleistung?** Damit der Sensor zuverlässig arbeitet, müssen Sie wissen wie viele Leuchten er schalten soll.

Produkt	Seite	Ein- satzort	Winkel	Reich- weite	Schalt- leistung
IS 1 	118	außen	120°	max. 10 m	500 W
IS 130-2 	119	außen	130°	max. 12 m	600 W
IS 140-2 	120	außen	140°	max. 14 m	1000 W
IS 180-2 	121	außen	180°	max. 12 m	1000 W
IS 240 DUO 	122	außen	240°	max. 12 m	1000 W
IS 360-3 	123	außen	360°	max. 12 m	2000 W
IS 360-1 DE 	124	außen	360°	max. 4 m	1000 W
IR 180 UP easy 	125	innen	180°	max. 8 m	200 W

## IS 1


Schlichtes und modernes Design, einfach und schnell an Wand oder Decke montiert für eine gezielte Überwachung von Flächen vor Häusern und Einfahrten. Dank hoher Schwenkbarkeit lässt sich der Sensor perfekt einstellen.



500 W	 60° horizontal 180° vertikal	 120°	
LED-ready			
 max. 10 m	 1,8 – 3 m	 IP54	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 600310 IS 1 weiß 4007841 600419 IS 1 schwarz			
Für Wand- und Deckenmontage max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113			

## IS 130-2


Ein Wandsensor mit bewährter Funktionalität und zeitlosem Design. Wählen Sie aus vier Farben den passenden Sensor für Ihr Haus. Aufgrund der ausgezeichneten Erfassungsqualität entgeht ihm nichts und niemand.



600 W	 50° horizontal 90° vertikal	 130°	
LED-ready			
 max. 12 m	 1,8 – 4 m	 IP54	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 660314 IS 130-2 weiß 4007841 660215 IS 130-2 schwarz 4007841 660116 IS 130-2 silber 4007841 035761 IS 130-2 anthrazit			
Für die Wandmontage max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113			

## IS 140-2

Der Sensor mit großem Verstellwinkel, mehr Reichweite und noch besserer Erfassung. Passt überall. Mit optionalem Eckwandhalter sogar an Hausecken.




1000 W	 180° horizontal 90° vertikal	 140°	
LED-ready	 1,8 – 3 m	 IP54	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 608910 IS 140-2 weiß 4007841 608811 IS 140-2 schwarz			
Für Wand- und Eckmontag max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113			

## IS 180-2


Schlichtes Design, robuste Verarbeitung und spielend einfache Installation. Inklusive Eckwandhalter für unkomplizierte Außen- oder Inneneckmontage.



1000 W	 Inkl. Eckwandhalter	 180°	
LED-ready	 1,8 – 4 m	 IP54	
5 / 12 m	<b>Bestelldaten</b> 4007841 603212 IS 180-2 weiß 4007841 603113 IS 180-2 schwarz 4007841 603618 IS 180-2 silber 4007841 034580 IS 180-2 anthrazit		
Für Wand- und Eckmontage max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113			

## IS 240 DUO


Zwei hochempfindliche Infrarot-Detektoren in Kombination mit einer Außeneckmontage überwachen zuverlässig und lückenlos den Bereich von zwei Hauswänden. Falls eine Eckmontage benötigt wird, ist ein Halter inklusive.



1000 W			
LED-ready	160° horizontal	Inkl. Eckwandhalter	
			
240°	max. 12 m	1,8 – 4 m	IP54
<b>Bestelldaten</b> 4007841 602819 IS 240 DUO weiß 4007841 602710 IS 240 DUO schwarz			
Für Wand- und Eckmontage max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113			

## IS 360-3


Unauffälliger 360° Infrarot-Deckensensor für kinderleichte Montage. Mit drei Pyro-Sensoren erzielt er dabei eine Reichweite von bis zu 12 m. Bedarfsgerechte Einstellung dank Abdeckblenden.




2000 W		
max. Schaltleistung	360°	
		
Ø 24 cm	2,5 m – 6 m	IP54
<b>Bestelldaten</b> 4007841 006532 IS 360-3 weiß 4007841 006525 IS 360-3 schwarz		
Für die Deckenmontage max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113		

## IS 360-1 DE


Perfekt für den Einbau in Vordächer und abgehängte Decken. 4 m Reichweite und 360° Erfassung erkennen dabei jede Bewegung und schalten bis zu sechs LED-Leuchtmittel.





1000 W				 
LED-ready		360°		
 max. 8 m	 2,5 m – 4 m	 IP54		
<b>Bestelldaten</b> 4007841 032845 IS 360-1 DE weiß 4007841 032852 IS 360-1 DE schwarz 4007841 034917 IS 360-1 DE inox				
Für den Deckeneinbau max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113				

## IR 180 UP easy

Intelligenter Sensor für den einfachen Austausch von herkömmlichen Tastschaltern. Ob Flur, Treppenhaus, Nebenraum, oder dem Keller. Ab sofort auch als Aufputz-Variante für den Außenbereich erhältlich.



200 W				 
LED-ready		180°		
 1,1 m	 2/3-Draht Installationen	 manual switch		
<b>Bestelldaten</b> 4007841 055790 IR 180 UP easy 4007841 066048 IR 180 AP easy				
Für die Wandmontage max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113				

## NM 2000

Dank einer frei definierbaren Dämmerungsschwelle haben Sie selbst in der Hand, wann der Melder Ihre Außenbeleuchtung einschalten soll. Zuverlässig auch bei Regen, Sturm oder Schnee.



1000 W		 
LED-ready	2-30 lx	
 IP54		
<b>Bestelldaten</b> 4007841 550417 NM 2000 weiß 4007841 550318 NM 2000 schwarz		
Für die Wandmontage max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113		

## NM 3000 Vario

Zusätzlich zum NM 2000 hat dieser Dämmerungsschalter einen intelligenten Nachtsparmodus. Dieser schaltet das Licht nach einer programmierbaren Zeit selbstständig aus und früh morgens zwischen 4 - 5 Uhr noch einmal an.



1000 W		 
LED-ready	0,5-10 lx	
 IP54		
<b>Bestelldaten</b> 4007841 550615 NM 3000 Vario weiß 4007841 550516 NM 3000 Vario schwarz		
Für die Wandmontage max. Schaltlasten siehe Tabelle Seite 113		



Zuverlässiges Licht ohne Schalter. Die STEINEL **Innenleuchten** mit unsichtbarem Sensor bieten mehr Komfort und gleichzeitig niedrigere Energiekosten. Automatisches Licht ist für viele Räume geeignet: Treppenhäuser, Vorratsräume, Flure, Waschküche, Nebenräume und sogar Garagen. Wer sich das Leben einfacher und die Stromrechnung erträglicher machen möchte, setzt auf das Original in der Sensor-Leuchten-Technologie.

## RS D2 S

Wir haben mit dem mattglänzenden, modernen Rahmen aus gebürstetem Edelstahl eine Variante der klassischen Wand- und Deckenleuchte geschaffen.



Für Wand- und Deckenmontage

886 lm	8,8 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Ambientelicht	
360°	Ø 3-8 m	Grundlicht	Dauerlicht	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 052539 RS D2 S Edelstahl				

## RS M1 S

Die formschöne Leuchte kann an Wand oder Decke montiert werden. So werden Räume oder Gänge mit angenehmem Ambientelicht und moderner Sensor-Technologie ausgestattet.



Für Wand- und Deckenmontage

759 lm	8,8 W	3000 K		
Lichtstrom	Leistung	warmweiß	Ambientelicht	
360°	Ø 3-8 m	Grundlicht	Dauerlicht	
<b>Bestelldaten</b>				
4007841 052492 RS M1 S Edelstahl				

## RS 16 S

In Fluren, Dielen, Treppenhäusern und Bädern sorgen diese vernetzbaren Leuchten in klassischen Design mit integriertem Hochfrequenz-Sensor für angenehm Licht.



Für Wand- und Deckenmontage

918 lm Glas 958 lm PMMA Lichtstrom	9,3 W Glas 9,5 W PMMA Leistung	3000 K Glas 4000 K PMMA warm- u. neutralweiß	
 360°	 Ø 3-8 m	 Dauerlicht	
<b>Bestelldaten</b> 4007841 035105 RS 16 S Glas 4007841 008383 RS 16 S PMMA			Glas: Ø 275 / 95 mm PMMA: Ø 252 / 85 mm

## RS 16 L S

Mit der RS 16 L S holen Sie sich unser sensorgesteuertes Einsteigermodell in Ihr Zuhause. Dank der schraubenlosen Glasbefestigung mit Bajonettverschluss ist der Leuchtmittelwechsel kein Problem.



Für Wand- und Deckenmontage

E27	60 W	
Fassung	max. Leistung	
 360°	 Ø 3-8 m	Glas: Ø 275 / 95 mm PMMA: Ø 252 / 85 mm
<b>Bestelldaten</b> 4007841 738013 RS 16 L S Glas		

## Unser Erfolgsrezept: In Deutschland entwickelt und in Europa gefertigt!

In unseren eigenen Entwicklungszentren entstehen innovative und intelligente Produkte, die das Leben der Menschen einfacher, komfortabler und sicherer machen. Bei der Entwicklung und Fertigung halten wir uns an die nationale und internationale Richtlinien – jedes Produkt lassen wir von einem unabhängigen Drittinstitut prüfen und geben mindestens 3 Jahre Herstellergarantie.

Weitere Informationen unter

[www.steinell.de/garantie](http://www.steinell.de/garantie)



STEINEL Vertrieb GmbH  
Dieselstraße 80-84  
33442 Herzebrock-Clarholz  
Germany

Telefon +49 (0) 5245-448-0  
Telefax +49 (0) 5245-448-197

[www.steinel.de](http://www.steinel.de)



Ihr STEINEL Partner



110088498 02/2022 11666 Technische Änderungen vorbehalten



 steinel

Light meets life.

**INTERAKTIVE LICHT- UND  
SENSORLÖSUNGEN FÜR  
MAXIMALEN KOMFORT.**

**Produktübersicht**

**Mehr auf [obi.de](https://www.obbi.de)**

# DIE OBI SERVICE-LEISTUNGEN:

Service ist bei OBI eine Selbstverständlichkeit – wir unterstützen Sie in jeglicher Hinsicht rund um Ihren Einkauf. Bitte informieren Sie sich auf [obi.de](http://obi.de) über die von Ihrem Markt individuell angebotenen Service-Leistungen.



## OBI Top-Kunden-Karte\*

Attraktives Bonusprogramm mit bis zu 10 % Rückvergütung und weiteren Vorteilen.

\*in allen teilnehmenden Märkten



## OBI Finanzierung\*\*

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte, flexible Finanzierungsmodelle.

\*\*Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.



## OBI Schlüsseldienst

Gängige Zimmer-, Haustür- und Wohnungsschlüssel direkt zum Mitnehmen.



## OBI Lieferservice

Wir bringen Ihnen zu schwere oder sperrige OBI Artikel auch gerne direkt nach Hause.



## OBI Farbmisch-Service

Jeder Farbton ist als Lack, Lasur, Wand- und Fassadenfarbe mischbar, auch anhand eines mitgebrachten Musters.



## OBI Zuschnitt-Service

Wir schneiden Ihnen Sperrholz, Spanplatten, Fensterbänke etc. auf Maß. Außerdem Ausschnitte, Eckverbindungen usw.



## OBI Mietgeräte-Service

Eine große Auswahl an Profimaschinen für Ihre Vorhaben stehen z. B. für 4 Stunden oder tageweise zur Verfügung.



## OBI Geschenkkarte

Das individuelle Präsent für jeden Anlass: Einfach mit einem Wunschwert von 5 € bis 250 € aufladen.



Dies ist eine Gemeinschaftswerbung der OBI Partner, erstellt und verantwortet durch die OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Albert-Einstein-Str. 7-9, 42929 Wermelskirchen. Eine Auflistung Ihrer OBI Partner finden Sie auf [obi.de/obipartner](http://obi.de/obipartner)

www.steinell.de



● steinel



Ihr STEINEL Partner



Wenn's gut werden muss.

STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Germany

Telefon +49 (0) 5245-448-0 | Telefax +49 (0) 5245-448-197

www.steinell.de | www.youtube.com/steinellgmbh

www.facebook.com/steinellgmbh

www.steinell.de



Ihr STEINEL Partner



STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Germany

Telefon +49 (0) 5245-448-0 | Telefax +49 (0) 5245-448-197

www.steinell.de | www.youtube.com/steinellgmbh

www.facebook.com/steinellgmbh