



TOOLCRAFT

Die gelungene Verbindung von Kraft und Präzision.

Akku-Schlagbohrschrauber 20 V mit Zubehör-Set inkl. 2 Akkus 2.0 Ah


3

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Für exklusive
Preisvorteile bitte immer
die vollständige
Bestellnummer angeben.



91⁶⁶



Lieferumfang

Mehr Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 2.

Best.-Nr.	St. €
2316493-M3	91.66

Akku-Schlagbohrschrauber 20 V mit Zubehör-Set inkl. 2 Akkus 2.0 Ah

- Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 – ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
- 2 Akkus und Ladegerät für maximale Ausdauer
- Robuster und langlebiger Motor
- Schlagbohrfunktion und Schnellspan-Metallbohrfutter

Max
Torque
50Nm

Min
0-9.000/
0-32.400

19+1+1


Chuck capacity:
Max.
Ø 13 mm

20V

Min
0-450/
1.750

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

9166



89tlg. Zubehörset im Alu-Koffer mit praktischer Schublade



Handgriff mit Softgrip-Auflage

Gürtelhalterung



Inkl. 2 Akkus

Schlagbohrschrauber, Akku, Ladegerät, Bits und Bohrer – alles zusammen in einem Koffer – alles an seinem Platz.

Durch die ergonomische Form liegt der TOOLCRAFT ASS-KAT18 der Serie TAWB-200 optimal in der Hand und der Handgriff mit Softgrip-Auflage garantiert ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Dabei sorgt das hochwertige und kraftvolle 2-Gang Getriebe für optimale Kraftübertragung bei jeder Anwendung.

Im Set enthalten sind 2 original TOOLCRAFT-Li-Ion-Akkus 20 V/2.0 Ah, sowie ein original TOOLCRAFT-Li-Ion-Ladegerät. Dazu ein Koffer mit praktischem Schub für eine geordnete und übersichtliche Aufbewahrung der Bohrer und Bits. Die zusätzliche Gürtelhalterung erweist sich gerade bei Arbeiten in höheren Lagen als sehr hilfreich.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Lieferumfang: Akku-Schlagbohrschrauber 20 V ▪ 2x 2.0 Ah-Akku ▪ Ladegerät ▪ Aluminium-Transportkoffer ▪ 9x Holzbohrer ▪ 9x HSS-Spiralbohrer ▪ 4x Flachbohrer für Holz ▪ 40x 25 mm Bits - S2 ▪ 19x 50 mm Bits - S2 ▪ Werkzeugadapter ▪ 7x Adapter - CrV

Best.-Nr.	St. €
2316493-M3	91.66

Werkzeug Akku

Art-Bezeichnung	Akku 20 V 2.0 Ah	Akku 20 V 4.0 Ah	Akku 20 V 5.0 Ah
Abmessungen	120 x 80 x 50 mm	120 x 80 x 70 mm	120 x 80 x 70 mm
Akkuspannung	2 Ah	4 Ah	5 Ah
Kapazität	20 V	20 V	20 V
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Best.-Nr.	1881809-M3	1881810-M3	2331500-M3
St. €	25.- 24.16	35.83 34.16	51.66 50.-

Ladegeräte

Art-Bezeichnung	Standard Lader	Schnell Lader	Doppel Schnell Lader
Anzahl Ladeschächte	1	1	2
Ladezeit 2 Ah Akku	60 min	30 min	30 min
Ladezeit 4 Ah Akku	120 min	60 min	60 min
Ladezeit 5 Ah Akku	140 min	70 min	70 min
Best.-Nr.	1881811-M3	1881812-M3	2388640-M3
St. €	16.66 15.-	34.16 33.33	48.33 41.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Alle Geräte der TAWB-200 Serie in der Übersicht

Viele Geräte mit einem Akku-System zu betreiben hat Vorteile. Die Kraftpakete sind stets für das aktuell benötigte Werkzeug vorhanden. Für den Dauereinsatz auf der Baustelle können die Akkus gewechselt und nachgeladen werden. Bei Bedarf kann auch das Werkzeug gewechselt werden. Akku raus und bei anderem Werkzeug rein.

- Lithium-Ionen power
- 20 Volt Technik
- Drei kompatible Leistungsklassen 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah
- Drei kompatible Ladegeräte

Ein Akku für alle Geräte





Bohrschrauber ohne Schlagwerk
2475774-M3



Schlagbohrschrauber
1881815-M3



Kombihammer
1881813-M3



1/4\" Schlagschrauber
1881816-M3



1/2\" Schlagschrauber
1881817-M3



Winkelschleifer
2181347-M3



Gras- und Strauchschere
2309665-M3



Laubbläser
2309665-M3



Ventilator
2490628-M3



Exzentrerschleifer
1881819-M3



Arbeitslampe
2149349-M3



Trocken- / Nasssauger
2481578-M3



Handstaubsauger
2149356-M3



Rasentrimmer
2149350-M3



Multifunktionswerkzeug
2475777-M3



Luft-Kompressor 10 Bar
2149347-M3



Fugenreiniger
2377042-M3



Poliermaschine
2497573-M3



Kompressor mit 6L Lufttank
2471599-M3



USB-Ladeadapter max. 2 A
2149355-M3



Hochtaster und Heckenschere
2522776-M3



Gartenpumpe
2302780-M3



Heckenschere
2498121-M3



Säbelsäge
2484539-M3



Heißklebepistole
2388639-M3



Heißluftgebläse
2480786-M3



Nagelpistole
2475766-M3



Kettensäge
2484554-M3



Handkreissäge
2490949-M3



Stichsäge
2489339-M3

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft

Noch mehr Akkuwerkzeuge und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.at

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Zur Produktserie



Crimpzangen-Set 7tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- Für Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC, LWL-Stecker

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

83³³
91.66



- Crimpeinsatz E1:** RG 58, 59, 62, 174
Crimpeinsatz E2: RG 58, 59, 62, 6
Crimpeinsatz E3: RG 58, 59, 62, 174, Fiber Optic
Crimpeinsatz E4: RG 8, 11, 174, 179, 213
Crimpeinsatz E5: RG 174, 179, 8218 Belden, Fiber Optic
Crimpeinsatz E6: RG 58, 59, 6.


Best.-Nr.	St. €
818645-M3	91.66 83.33

Crimpzangen-Set 6tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

75⁸³
78.33



- Crimpeinsatz A:** für isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10)
Crimpeinsatz B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8)
Crimpeinsatz C: für offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Crimpeinsatz H: für Stift und Buchsenkontakte (D-Sub-Stecker) von 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6)
Crimpeinsatz H1: Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17)

Best.-Nr.	St. €
430461-M3	78.33 75.83

Crimpzangen-Set 1004tlg.

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Mit Übersetzung und Zwangssperre
- Für unisolierte, isolierte und Koaxial-Steckverbinder

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

90⁸⁴



- Lieferumfang:** Crimpzange • Je 1 Pressprofileinsatz für nicht-isolierte/isolierte/Koaxial-Quetschverbinder • 255 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 0,5 - 1,5 mm² • 180 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 1,5 - 2,5 mm² • 60 isolierte Ringverbinder (5,3/6,5) von 4 - 6 mm² • 120 isolierte Kabelverbinder (3,7/4,3) von 0,5 - 1,5 mm² • 40 isolierte Kabelverbinder (5,3) von 1,5 - 2,5 mm² • 150 isolierte Stoßverbinder 0,5 - 6 mm² • 84 isolierte Flachsteckverbinder 0,5 - 2,5 mm² • 84 isolierte Flachstecker 0,5 - 2,5 mm² • 25 isolierte Kabelschnellverbinder 1,5 - 2,5 mm² • Koffer.

Best.-Nr.	St. €
820927-M3	90.84

Crimpzangen-Set 439tlg.

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Ratschenmechanik
- Umfangreiches Zubehör an Kabelschuhen, Flachstecker, Flachsteckerhülsen, Stoßverbindern und Aderendhülsen

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

83³³
100.-



- Crimpeinsatz A:** für isolierte Kabelschuhe, Stoßverbinder, und Flachstecker von 0,5 mm² - 1,0 / 1,5 mm² - 2,5 mm² / 4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 22-18 / 16 - 14 / 12 - 10)
Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen von 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² (AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12)
Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen von 6,0 mm² / 10 mm² / 16,0 mm² (AWG 10 / 8,0 / 6,0).

Best.-Nr.	St. €
1365635-M3	100.- 83.33

2-in-1 Crimpzange

- Beidseitig verwendbare Crimpbacken
- Werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze

34¹⁶
35.83



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



- Crimpbacke A:** für isolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm² (AWG 22-10)
Crimpbacke B: für Ringkabelschuhe und Gabelkabelschuhe von 1,5 - 10 mm² (AWG 20-8) und Stoßverbinder von 0,75 - 10 mm².

Best.-Nr.	St. €
818644-M3	35.83 34.16

System-Crimpzange PZ-500

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik

42⁵⁰
45.-



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.

Ausstattung: 2-Komponentengriff • Ratschenmechanik • Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) • Lösehebel für Entriegelung der

Zwangssperre bei einer Fehlpressung • Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze • Inkl. Kunststoffkoffer mit 24 Fächern für die Aufbewahrung von Crimpeinsätzen, Steckverbindern und weiteren Werkzeugen.

Hinweis: Crimpeinsätze bitte separat bestellen.

Best-Nr.	St.	€
1423556-M3	45.-	42.50

Crimpeinsätze Alle Artikel sind passend für das Modell PZ-500

Best-Nr.	Anwendungsbereich	Quetschbereich	Quetschbereich AWG	St.	€
Crimpeinsätze für Solar MC 3					
2586834-M3	Solar-Steckverbinder	2,5 - 6 mm ²	10 - 14 awg	18.33	16.66
1595620-M3	Solar-Steckverbinder	1,5 - 6 mm ²	10 - 15 awg	18.33	16.66

Crimpeinsätze für isolierte Kabelschuhe

1423368-M3	Isolierte Kabelschuhe	0,1 - 1,5 mm ²	16 - 26 awg	14.16	13.33
1423365-M3	Isolierte Kabelschuhe	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg		13.33
1423367-M3	Isolierte Steckverbinder	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg	14.16	13.33
1423369-M3	Isolierte Flachsteckhülsen	0,5 - 2,5 mm ²	14 - 22 awg	14.16	13.33
2161002-M3	Isolierte Flachsteckhülsen	4 - 6 mm ²	10 - 12 awg	15.-	14.16
1423366-M3	Schrumpfschlauchverbinder	0,5 - 10 mm ²	8 - 22 awg		14.16
1423370-M3	Endverbinder Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg	13.33	12.50
1423376-M3	Unisolierte Kabelschuhe	1,5 - 10 mm ²	8 - 20 awg	14.16	13.33
2161946-M3	Unisolierte Kabelschuhe	16 - 25 mm ²	4 - 6 awg	15.-	14.16

Crimpeinsätze für Flachstecker

2180570-M3	Flachstecker	0,1 - 1 mm ²	-	15.-	14.16
2161001-M3	Flachstecker	0,1 - 2,5 mm ²	14 - 26 awg	17.50	15.83
2625227-M3	Flachstecker	0,5 - 6 mm ²	-		13.33
1423407-M3	Flachstecker D-Sub-Stecker	2,5 - 10 mm ²	6 - 14 awg	14.16	13.33
1423409-M3	Zündkerzenstecker	1 mm ²	17 awg	16.66	15.-

Crimpeinsätze für Aderendhülsen

1601086-M3	Aderendhülsen	0,35 - 0,8 mm ²	18 - 22 awg	20.-	18.33
1511599-M3	Steckverbinder	0,35 - 1,5 mm ²	16 - 22 awg	21.66	20.-
2180571-M3	Aderendhülsen	0,5 - 4 mm ²	12 - 22 awg	15.-	14.16
1511624-M3	Steckverbinder	0,75 - 1 mm ²	17 - 18 awg	20.-	18.33
1601087-M3	Aderendhülsen	1 - 3 mm ²	12 - 16 awg	20.-	18.33
1423403-M3	Aderendhülsen	6 - 16 mm ²	6 - 10 awg	14.16	13.33
1595756-M3	Aderendhülsen	25 - 35 mm ²	2 - 4 awg	17.50	15.83

Crimpeinsätze für Stecker: Deutsch

1595621-M3	Stecker: DEUTSCH	-	12 - 14 awg	15.-	14.16
1595626-M3	Stecker: DEUTSCH	-	12 - 16 awg	14.16	13.33
2161003-M3	Stecker: DEUTSCH	0,5 - 4 mm ²	12 - 20 awg	23.33	22.50
1595623-M3	Stecker: DEUTSCH	-	14 - 18 awg	15.-	14.16
1595624-M3	Stecker: DEUTSCH	-	16 - 20 awg	14.16	13.33
2299181-M3	Stecker: DEUTSCH	-	16 - 20 awg	16.66	15.-

Best-Nr.	Anwendungsbereich	Geeignet für Kabeltyp	St.	€
----------	-------------------	-----------------------	-----	---

Crimpeinsätze für Koaxialkabelverbinder

1423396-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG6	12.50	11.66
1423398-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG6	13.33	12.50
1423402-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG6	14.16	13.33
1423397-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG174	13.33	12.50
1423399-M3	Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker	RG58, RG59, RG62, RG174	15.-	14.16
1423401-M3	Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker	RG174, RG179, RG8218	14.16	13.33

Best-Nr.	Anwendungsbereich	St.	€
----------	-------------------	-----	---

Crimpeinsätze für Steckverbinder

1595617-M3	4P4C/RJ22 Steckverbinder	13.33	12.50
1595618-M3	RJ11/RJ12/6P6C Steckverbinder	13.33	12.50

Crimpzangen-Set PZ-500 83tlg.

- Werkzeugset für Aderendhülsen 0.5 bis 35 mm² und Klemmen
- Ideal zur Montage von Modular-Anschlussklemmen mit Einsteckkontakt

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



69¹⁶
71.66

Best-Nr.	St.	€
2567821-M3	71.66	69.16

Crimpzangen-Set PZ-500 168tlg.

- Für Schrumpf- und Pressverbinder 0.5 - 8 mm²
- Wasserdichte Ausführung, entwickelt für Elektriker und Fahrzeugreparatur

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



83³³

Best-Nr.	St.	€
2368330-M3	83.33	

Noch mehr Crimpzangen-Sets und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.at

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Laser-Entfernungsmesser



2226845



1619741



2247981



1511649



ab **25⁸³**

Gezieltes Messen auf Knopfdruck

Länge, Fläche, Volumen: Der robuste Laser-Distanzmesser von Toolcraft macht Messen einfach und präzise.

Ausstattung: Best-Nr. 2226845: Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Best-Nr. 1619741: Display Hintergrundbeleuchtung • Integrierte Wasserwaage (Libelle) • Indirekte Messung (Pythagoras) • Additions-/Subtraktionsfunktion • Abnehmbarer Gürtelclip.

Best-Nr. 2247981: 2" Schwarz-Weiß Display • Indirekte Messung (Pythagoras) •

Additions- und Subtraktionsfunktion • Robust (2 Meter Sturzgeschützt) • Winkelmessung.

Best-Nr. 1511649: Displaybeleuchtung und mehrzeiliges Display • Additions- und Subtraktionsfunktion • Indirektes Messverfahren (Pythagoras) • Signalton.

Technische Daten: Laser-Klasse: 2 • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) • Laser-Ausgangsleistung: <1 mW • Ansprechzeit: <0,6 Sekunden, <5 Sekunden im Außenbereich.

Best-Nr.	Min. Messbereich	Max. Messbereich	Messgenauigkeit ±	Messzeit max.	Gewicht	Laser-Wellenlänge	Abm. (L x B x H) mm	Stromversorgung (Details)	St. €
2226845-M3	0,2 m	20 m	3 mm	3 s	70 g	650 nm	110 x 40 x 25,5	2 x AA Batterien	26,66 25,83
1619741-M3	0,05 m	40 m	2 mm	0,5 s	120 g	650 nm	115 x 32,5 x 52	2x AAA Batterien	48,83 39,16
2247981-M3	0,05 m	60 m	2 mm	0,5 s	135 g	635 nm	115 x 49 x 26	3x AAA NiMH Akku	56,66
1511649-M3	0,05 m	100 m	1,5 mm	0,6 s	135 g	635 nm	28 x 46 x 110	2 x 1,5 V/DC Batterie, Typ AAA	66,66

Ortungsgerät



1712612



2331524

inkl. Laser-Entfernungsmesser, Messbereich: 0,05 - 30 m



1712611

inkl. Materialfeuchteigkeitsmesser

ab **36⁶⁶**



Anwendungsbeispiel: 2331524

Der Multidetektor lokalisiert einfach, rasch und präzise die Kanten von Holzbalken und Metallverstrebungen/Eisenträger sowie Strom und Wasserleitungen.

Das Audio Signal ermöglicht ein Maximum an Sicherheit bei der Detektion von Objekten in der Wand.

Best-Nr.	Ortungstiefe (Holz)	Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle)	Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle)	Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen)	Gewicht	Genauigkeit (+/-)	Stromversorgung (Details)	Warnungsart	St. €
1712612-M3	20 mm	100 mm	60 mm	50 mm	146 g	10 mm	9 V-Batterie (bitte separat bestellen)	optisch, akustisch	36,66
2331524-M3	38 mm	100 mm	80 mm	50 mm	118 g	5 mm	3,7 V Li-Po-Akku, fest eingebaut	optisch	60,- 58,33
1712611-M3	20 mm	80 mm	60 mm	50 mm	143 g	10 mm	9 V-Batterie (bitte separat bestellen)	optisch, akustisch	51,66 50,-

Inverter-Stromerzeuger QL2000i 1,9 kW

- Hohe Leistungsausbeute bis 1700 W
- Lange Lebensdauer durch Luftkühlung

515⁸⁴
532.50



Rückansicht

Der optimierte Energieverbrauch sorgt für eine Betriebsdauer bis zu 6 Stunden.
Ausstattung: Praktischer Tragegriff für einfachen Transport • Mit 12 V/DC Spannungsquelle zum Aufladen von Akkus (z. B. Fahrzeugbatterien) ausgestattet • Ölsensor warnt vor niedrigem Ölstand und sorgt für ein hohes Maß an Langlebigkeit • USB-Port • Mit 2x 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen für den Betrieb verschiedener elektrischer Verbraucher • Besonders leiser Betrieb dank Öko-Modus.

Technische Daten: Schutzart: IP23M • Steckdosen: 2 • Schall-Leistungspegel: 59 dB(A) • Ausgangsleistung: 1880 W • Gewicht: 24 kg • Abm.: (B x H x T) 420 x 285 x 480 mm • Treibstoff: Normal-Benzin • Dauerleistung: 1700 W • Nennspannung: 230 V/AC • 12 V/DC • Motortyp: 4-Takt • Tankinhalt: 4 l • Ladespannung (DC): 12 V/DC • Ladestrom (DC): 8 A

Best.-Nr.	St. €
2612921-M3	532.50 515.84

Inverter-Stromerzeuger QL3500ig 3,5 kW

- Leistungsstarker Benzingerator für den Außeneinsatz
- Wartungsarmer 4-Takt-Motor sorgt für Energieausbeuten bis 3200 W
- Lange Lebensdauer durch Luftkühlung



604¹⁷



Rückansicht

Der optimierte Energieverbrauch sorgt für eine Betriebsdauer bis zu 8 Stunden.
Ausstattung: Mit 12 V/DC Spannungsquelle zum Aufladen von Akkus (z. B. Fahrzeugbatterien) ausgestattet • Gedämmte Konstruktion für einen sicheren Betrieb in Werkstätten oder auf Baustellen • Ölsensor warnt vor niedrigem Ölstand und sorgt für ein hohes Maß an Langlebigkeit • Robuster Metallrahmen mit Gummifüßen für einen sicheren Betrieb und optimalen Schutz • USB-Port • Mit 2x 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen für den Betrieb verschiedener elektrischer Verbraucher.

Technische Daten: Schutzart: IP23M • Steckdosen: 2 • Schall-Leistungspegel: 69 dB(A) • Ausgangsleistung: 3400 W • Gewicht: 37 kg • Abm.: (B x H x T) 470 x 440 x 520 mm • Treibstoff: Normal-Benzin • Dauerleistung: 3200 W • Nennspannung: 230 V/AC • 12 V/DC • Motortyp: 4-Takt • Tankinhalt: 13 l • Ladespannung (DC): 12 V/DC • Ladestrom (DC): 8 A

Best.-Nr.	St. €
2612922-M3	604.17

Noch mehr Stromerzeuger und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.at

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft

Lötstationen

ab **75,-**



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Best.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Abmessungen (L x B x H)	Anzeige	Betriebsspannung	Leistung max.	Temperatur min.	Temperatur max.	Besonderheiten	St. €
1561691-M3	ST-50A Lötstation analog 50 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	50 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze	75,-
1561692-M3	ST-80A Lötstation analog 80 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	80 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze	83.33
1561693-M3	ST-100A Lötstation analog 100 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	100 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze	106,- 91.66
1561694-M3	ST-50D Lötstation digital 50 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	50 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze	91.66 83.33
1561695-M3	ST-80D Lötstation digital 80 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	80 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze	104.16 95.83
1561696-M3	ST-100D Lötstation digital 100 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	100 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze	116.66 100,-
2248468-M3	ST-200 Pro Lötstation	187 x 124 x 100 mm	digital	230 V/DC	230 W	150°C	480°C	2 Kanäle	158.33
1626065-M3	ST-100 HF Hochfrequenz-Lötstation	176 x 124 x 98 mm	digital	230 V/AC	100 W	50°C	480°C	inkl. Lötspitze, Hochfrequenz-Induktionsheizelement	170.83 162.50
1626066-M3	ST-150 HF Hochfrequenz-Lötstation	176 x 124 x 98 mm	digital	230 V/AC	150 W	50°C	480°C	inkl. Lötspitze, Hochfrequenz-Induktionsheizelement	237.50 224.17

Regelbare digitale Entlötstation ZD-8925

- LED zeigt Temperatur an
- Einstellbarer Temperaturbereich
- Leichter und schneller Spitzenwechsel



Anwendungsbeispiel

141.66
~~145.83~~



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Best.-Nr.	St. €
1620656-M3	145.83 141.66

Heißluftstation

- Großes LC-Display
- Temperatur/Luftstrom einstellbar
- Automatische Energiesparfunktion
- Bürstenloses Wirbelgebläse

ab **87.50**



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung (max.)	Gewicht	Lieferumfang	Typ	St. €
2301606-M3	210 x 90 x 140 mm	800 W	1.46 kg	Heißluft-Lötstation, Heißluft-Lötpistole, Pistolenhalter, AC-Netz Kabel, 4x Düsen, Anleitung	LSH-880	145.83 141.66
1488529-M3	155 x 110 x 125 mm	300 W	1.2 kg	Heißluft-Löt-/Entlötstation, Halter, 3x Düse (Ø 5, 8 und 12 mm), Bedienungsanleitung	ZD-8908	95.83 87.50

Noch mehr Lötstationen und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.at

Lötrauchabsauger mit Tischhalterung Magnetische helfende Hand mit Lupe

- Direkt über Lötrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse



- Lupe mit 2 eingebauten LED-Leuchten
- Verstellbarer Stahlsockel
- Flexibler und robuster Stahlarm, biegsam in jede Richtung und in jedem Winkel
- Abnehmbare Krokodilklemmen
- 3x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten)



50,-
63.33

Best.-Nr.	St. €
588688-M3	50.-




33³³
41.66

Best.-Nr.	St. €
2497610-M3	33.33

Hitzefeste Lötunterlage

- Hervorragende Wärmeschutzigenschaften
- Temperaturfest bis 500 °C
- Der LötKolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden
- Material: Silikon



14¹⁶
16.66

Best.-Nr.	Pckg. €
2248474-M3	14.16

Elektrischer Lötspitzenreiniger

- Spitze kann in nur 1 Sekunde gereinigt werden
- Herausnehmbare Auffangschale
- Einfacher Bürstenwechsel
- Trockene Reinigung



38³³
48.33

Best.-Nr.	St. €
2368617-M3	38.33

Bleifreier Lötendraht

Best.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Legierung	Flussmittel	Durchmesser	Gewicht	Grundpreis je 1 kg	St. €
2160419-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 0,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	100 g	141.60 €	21.66 14.16
2160420-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 0,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	250 g	133.32 €	33.33
2160421-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	100 g	183.30 €	20.- 18.33
2160422-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	250 g	136.64 €	34.16
2160423-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 500 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	500 g	120.- €	03.33 60.-
2160424-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	100 g	208.30 €	22.50 20.83
2160425-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	250 g	120.- €	31.66 30.-
2160426-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 500 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	500 g	123.32 €	65.- 61.66
2481259-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 0,3 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,3 mm	100 g	225.- €	23.33 22.50
2481260-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 0,7 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,7 mm	100 g	166.60 €	10.33 16.66
2481261-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 1,2 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,2 mm	100 g	158.30 €	17.50 15.83
2490630-M3	SN99AG03C ROL1 100 g 0,5 mm	SN99AG03C	ROL1	0,5 mm	100 g	175.- €	19.16 17.50
2490631-M3	SN99AG03C ROL1 100 g 1 mm	SN99AG03C	ROL1	1 mm	100 g	183.30 €	20.- 18.33
2490632-M3	SN99AG03C ROL1 100 g 1,5 mm	SN99AG03C	ROL1	1,5 mm	100 g	183.30 €	20.- 18.33
2481256-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 0,5 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	0,5 mm	100 g	233.30 €	24.16 23.33
2481257-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 0,7 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	0,7 mm	100 g	233.30 €	24.16 23.33
2481258-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 1 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1 mm	100 g	225.- €	23.33 22.50
2490629-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 1,5 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1,5 mm	100 g	233.30 €	24.16 23.33

ab **14¹⁶**



Warnung



2160420

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Noch mehr Löt-Zubehör und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.at

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

ab **23³³**



Beispielabbildungen

Lupenleuchten

Typenbezeichnung	TO-7425342	TO-7427310	TO-7567479	TO-7427313	TO-7497012	TO-7427319	TO-7453173
Vergrößerungsfaktor	2,25 x	1,75 x	3 x	1,75x / 4,75 x	1,75 x	1,75 x	1,75 x
Leuchtmittel-Typ	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED	LED / UV-LED	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED
Lichtfarbe	6500 K	3500 - 6500 K	3500 - 6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Linsegröße Ø	110 mm	127 mm	127 mm	133 mm	150 x 110 mm	178 mm	102 mm
Lichtstrom gesamt	850 lm	800 lm	800 lm	950 lm	800 lm	1160 lm	450 lm
Anzahl LED's	72	60	60	88	60	72	30
Dimmbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Abmessungen (L x B x H)	50 x 180 x 1030 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	1210 x 200 x 121 mm	720 x 250 x 460 mm	650 x 200 x 600mm	182 x 175 x 350 mm
Leuchtfarbe	Kaltweiß	Warmweiß/ Kaltweiß	Warmweiß / Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß
Befestigungsart	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuß
Leistung	8,5 W	10 W	10 W	9 W	10 W / 5 W	12 W	6 W
EEK	nrel	F (A-G)	nrel	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)
Herstellerfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Best.-Nr.	2475114-M3	2475770-M3	2522493-M3	2475771-M3	2499004-M3	2475773-M3	2484391-M3
St. €	38.33 36.66	75.- 72.50	87.50 82.50	71.66 69.16	73.33 70.83	83.33 80.83	45.- 42.50

Typenbezeichnung	TO-7447449	TO-7567476	TO-7173468 TO-7173474	TO-7173471	TO-7306257 TO-7417821	TO-7428480
Vergrößerungsfaktor	1,75 x / 3 x	1,75 x	1,75 x	3 x	1,75 x	1,75 x
Leuchtmittel-Typ	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED	Leuchtstofflampe	LED
Lichtfarbe	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6400 K	6500 K
Linsegröße Ø	85 mm	156 x 189 mm	127 mm	127 mm	125 mm	127 mm
Lichtstrom gesamt	500 lm	730 lm	650 lm	650 lm	900 lm	610 lm
Anzahl LED's	45	60	60	60	-	56
Dimmbar	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (L x B x H)	300 x 180 x 320 mm	640 x 270 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 200 x 600 mm	230 x 190 x 385 mm
Leuchtfarbe	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß	Kaltweiß
Befestigungsart	Tischklemme / Tischfuß	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuß
Leistung	6 W	10 W	8 W	8 W	22 W	9 W
EEK	nrel	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	G (A-G)	G (A-G)
Herstellerfarbe	Weiß	Weiß	Weiß / Schwarz	Weiß	Weiß / Schwarz	Weiß
Best.-Nr.	2482483-M3	2522492-M3	2391156-M3 2391158-M3	2391157-M3	2435419-M3 2472607-M3	2476160-M3
St. €	24.16 23.33	76.66 74.16	55.- 42.50 54.99	51.66	43.33 40.83 43.33 41.66	63.33 60.-

Noch mehr Lupenleuchten und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.at

Outdoorkoffer

- Staubdicht und wasserdicht nach IP67
- Aus stoß- und schlagfestem Polypropylen
- Inkl. entnehmbaren Schaumstoffeinlagen
- Manuelles Druckausgleichsventil

ab 16⁶⁶



2582278



2582279



2582280



2582281



2582282



2582283



2582284



2619755



2619756



2619757



2619758



2619759



2619760

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	Belastbarkeit (max.)	Innenmaß Breite	Innenmaß Höhe	Innenmaß Tiefe	Gewicht	St. €
2619755-M3	206 x 167 x 90 mm	1,74 L	10 kg	184 mm	78 mm	121 mm	0,65 kg	18,33 16,66
2582282-M3	240 x 195 x 112 mm	2,9 L	10 kg	150 mm	93 mm	210 mm	0,87 kg	20,03 17,50
2619756-M3	296 x 212 x 96 mm	3,28 L	15 kg	268 mm	80 mm	153 mm	1,23 kg	25,-
2582281-M3	250 x 270 x 125 mm	4,6 L	10 kg	235 mm	110 mm	180 mm	1,2 kg	23,33 22,50
2582283-M3	350 x 295 x 150 mm	9 L	20 kg	230 mm	130 mm	300 mm	1,8 kg	45,03 42,50
2582279-M3	245 x 260 x 175 mm	11 L	15 kg	235 mm	130 mm	180 mm	1,4 kg	26,66 25,83
2619758-M3	549 x 354 x 119 mm	13,68 L	20 kg	451 mm	105 mm	289 mm	2,81 kg	83,33 81,66
2582280-M3	460 x 360 x 175 mm	14 L	25 kg	425 mm	120 mm	285 mm	3,35 kg	62,50 61,66
2619757-M3	420 x 330 x 174 mm	14,55 L	20 kg	371 mm	152 mm	258 mm	2,69 kg	66,66 64,16
2619759-M3	549 x 438 x 124 mm	15,5 L	20 kg	479 mm	97 mm	333 mm	3,7 kg	79,16 77,50
2582284-M3	500 x 410 x 190 mm	23,4 L	25 kg	325 mm	160 mm	450 mm	4,7 kg	76,66 74,16
2619760-M3	569 x 425 x 215 mm	25 L	20 kg	505 mm	140 mm	355 mm	4,5 kg	125,- 120,83
2582278-M3	560 x 430 x 215 mm	30 L	30 kg	340 mm	185 mm	490 mm	5,2 kg	83,33 75,83

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft



Staubdicht und wasserdicht nach IP67



Aus stoß- und schlagfestem Polypropylen



Ergonomischer Griff

Noch mehr Outdoorkoffer und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.at

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Schwerlastregal 265 kg

- 265 kg Belastbarkeit pro Regalboden
- Abgerundete Kanten
- Einfache und schnelle Montage

ab **37⁵⁰**



Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Schwerlastregal mit einfachem Stecksystem • Leichte Montage • Metallregale für Feuchträume geeignet • Für Keller oder Garagen geeignet • Pflegeleichtes, einbrennlackiertes Metall • Mittelsteg zur Erhöhung der Belastbarkeit

Lieferumfang: 8x Standfüße • 20x Träger • 5x MDF-Platten • Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Gewicht	Bezeichnung	St.	€
2265279-M3	22,5 kg	Schwerlastregal 265 kg 1 St.	41,66	37,50
2300507-M3	45 kg	Schwerlastregal 265 kg 2er Set	69,99	75,-
2300508-M3	67,5 kg	Schwerlastregal 265 kg 3er Set	125,-	112,50

Werkstattwagen WSW-307

- Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugssperre der 7 Schubladen
- 40 kg Tragkraft je Schub
- Kombinierbar mit Kleinteileaufsatzkoffer WKZ-309

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Anwendungsbeispiel

557⁵⁰
604.17



Hohe Qualität und perfekte Verarbeitung zeichnen diesen Industrie-Werkstattwagen aus. Alle Schübe laufen in kugelgelagerten Führungsschienen und sind mittels Zentralverriegelung durch ein Zylinderschloss abschließbar (2 Schlüsseln im Lieferumfang). Jedem Schub ist bereits eine Einlegematte beigelegt. Optional kann der WSW-307 mit dem Werkzeug- und Kleinteileaufsatzkoffer WKZ-309 (Best.-Nr. 88 70 90) erweitert werden.

Ausstattung: 5 flache Schübe à 75 mm Höhe • 2 hohe Schübe à 154 mm Höhe • Tragkraft je Schub: 40 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Material: TPR) • Innen-Abm. Schübe (LxB) 569 x 397 mm

Best.-Nr.	St.	€
887089-M3	604.17	557.50

10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

GARANTIE

Alle Garantiebedingungen von
Toolcraft finden Sie unter
conrad.at/toolcraft

- 10 Jahre Herstellergarantie auf alle Handwerkerzeuge und ausgesuchte Produkte der Betriebsausstattung und Arbeitsschutz.
- Neugeräte und deren Komponenten aus den o. g. Produktbereichen, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 10 Jahren ab Datum Kaufbeleg einen Defekt aufweisen, werden von Conrad Electronic nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert.

Ein Angebot der Conrad Electronic GmbH & Co KG, Durisolstraße 2, 4600 Wels.

Angebote gültig ab 24.01.2023 solange der Vorrat reicht, längstens bis 19.03.2023. Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Angewandene Streichpreise sind die bisherigen Verkaufspreise. Preisänderungen vorbehalten. Die AGB finden Sie unter conrad.at. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Preisstand 10.01.2023. Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie unter eprelec.europa.eu.