

Příslušenství SCT 4,6/679

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Weidmüller Steel Series obsahuje komplexní sortiment ocelových vázacích pásek pro extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.

- nerezová ocel AISI 304,
- patentovaný uzávěr umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci,
- patentované zaoblené kraje snižují riziko úrazu,
- ideální pro venkovní použití,
- odolné proti radiaci a korozi,
- nemagnetické,
- žádné zoubkování, takže žádné poškození izolace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCT 4,6/679
Objednací číslo	1699930000
Verze	Příslušenství, Kabelové vázací pásky, x 4.6445 N
GTIN (EAN)	4008190892371
Mnž.	100 ks

Datový list

Příslušenství SCT 4,6/679

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	4,6 mm	Šířka (v palcích)	0,181 inch
Výška	679 mm	Výška (v palcích)	26,732 inch
Hloubka	0,25 mm	Hloubka (v palcích)	0,01 inch
Čistá hmotnost	6,71 g		

Instalační materiály

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301	Pevnost v tahu	445 N
Průměr kabelu, max.	203 mm	Rozsah provozní teploty, max.	538 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-80 °C		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9,1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN_WSCAD
-----------------	-----------------------------

Datový list**Příslušenství
SCT 4,6/679****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**