

VPMS (záslepka v mosazi)
VP M12-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP
stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M12-MS65
Objednací číslo	1777720000
Verze	VPMS (záslepka v mosazi), Nulovací zástrčka, M 12, 5 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248157990
Mnž.	100 ks

VPMS (záslepka v mosazi) VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	7,5 mm	Délka (v palcích)	0,295 inch
Výška	7,5 mm	Výška (v palcích)	0,295 inch
Čistá hmotnost	3,27 g	Průměr	14 mm

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné informace

Délka závitu	5 mm	Kabelové vývodky	metrické
Materiál	Mosaz poniklovaná	Průměr hlavice	14 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP68
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	NBR
Vnější závít	M 12		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.1	27-14-44-33
eClass 9.0	27-14-44-25		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

VPMS (záslepka v mosazi) VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

