

FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20

Obj.č.: 2891029




<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891029>

Switch Ethernet, 4 porty TP RJ 45, 1 optický port, plný duplex 100 M Bit/s ve formátu SC-D, optické vlákno Singlemode, automatické rozpoznání přenosové rychlosti 10 nebo 100 M Bit/s (RJ45), funkce automatického křížení

Ethernet

Údaje

EAN	 4 046356 588102
Balení	1 ks
Celní tarif	85176200
Váha brutto v kusech	0,3004 kg
Informace v katalogu	Strana 7 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
15.10.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozhraní

Rozhraní 1	Ethernet (RJ45)
Počet portů	4 (Porty RJ45)
Způsob připojení	RJ45
Fyzika přenosu	Ethernet v RJ45 zkroucený pár

Rychlost přenosu	10/100 MBit/s
Počet portů	1 (Optický port)
Způsob připojení	SC
Fyzika přenosu	optická vlákna pro režim Singlemode
Rychlost přenosu	100 MBit/s (režim SC Singlemode)
Délka přenosu	25 km (skleněná vlákna s F-G 9/125 0,5 dB/km)

Funkce

Základní funkce	Neřízený datový přepínač / Autonegotiation, v souladu s normou IEEE 802.3, přepínací mód Store and Forward
Stavové a diagnostické indikace	LED: U _s , spojení a aktivita na port

Parametry rozsáhlosti sítě

Hloubka kaskády	Struktura sítě, linkových vedení a hvězdice: libovolná
Maximální délka vedení (kroucená dvojlinka)	100 m

Napájecí napětí

Napájecí napětí	24 V DC
Zbytkové vlnění	3,6 V _{ss} (v rámci rozsahu přípustného napětí)
Rozmezí napájecího napětí	12 V DC ... 48 V DC
Příkon typický	175 mA (@24 V DC)

Obecná data

Šířka	28 mm
Výška	110 mm
Hloubka	70 mm
Způsob montáže	Nosná lišta
Provedení AX	Bloková konstrukce
Hmotnost	205 g
Druh ochrany	IP20
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	5 % ... 95 % (bez kondenzace)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	5 % ... 95 % (bez kondenzace)
Tlak vzduchu (provoz)	86 kPa ... 108 kPa (až do 1500 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava)	66 kPa ... 108 kPa (až do 3,500 m n.m.)
Materiál pouzdra	hliník
Rušivé vyzařování	EN 61000-6-4

Odolnost proti rušení	EN 61000-6-2
-----------------------	--------------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace cULus Recognized

Aprobace z: cULus Listed

Vyžádané aprobace:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2832250	FL CAT5 PATCH 0,3	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 0,3 m
2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 0,5 m
2832276	FL CAT5 PATCH 1,0	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 1,0 m
2832221	FL CAT5 PATCH 1,5	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 1,5 m
2832629	FL CAT5 PATCH 10,0	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 10,0 m
2832289	FL CAT5 PATCH 2,0	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 2,0 m
2832292	FL CAT5 PATCH 3,0	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 3,0 m
2832580	FL CAT5 PATCH 5,0	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 5,0 m
2832616	FL CAT5 PATCH 7,5	Propojovací kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenými konektory, 7,5 m
Montáž		
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
Obecně		
2832991	FL RJ45 PROTECT CAP	Prachové krytky, pro zásuvky RJ45

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.