

GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen)
GWDR M20-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M20-PO
Objednací číslo	1777940000
Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Polyetylén
GTIN (EAN)	4032248158201
Mnž.	100 ks

GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen) GWDR M20-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	0,2 g
----------------	-------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	2 mm
----------	------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	metrické	Materiál	Polyetylén
Průměr těsnění	24 mm	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	2 mm	Těsnění	PE-HD
Vnitřní průměr D2	20 mm	Vnější průměr	24 mm
Vnější závit	M 20		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-43-03-19		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen) **GWDR M20-PO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

