

**Z řada  
ZAP/TW ZDK2.5-2 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ZAP/TW ZDK2.5-2 OR
Objednací číslo	<a href="#">1791070000</a>
Verze	Z řada, Bočnice, Předělová deska
GTIN (EAN)	4032248223787
Mnž.	20 ks

**Z řada  
ZAP/TW ZDK2.5-2 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0,079 inch
Výška	72 mm	Výška (v palcích)	2,835 inch
Hloubka	56 mm	Hloubka (v palcích)	2,205 inch
Čistá hmotnost	3,45 g		

**Teploty**

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

**Specifikace systému**

Verze Koncová a mezilehlá deska

**Údaje materiálu**

Materiál	Wemid	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

**Další technická data**

Návod k instalaci	Přímá montáž	Příchytka	Ano
-------------------	--------------	-----------	-----

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

**Osvědčení**

ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>