

**Šroubovák
IS 6 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s
vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

Všeobecné objednací údaje

Typ	IS 6 DIN 6911
Objednací číslo	0407900000
Verze	Nářadí, nástrčkové klíče, Délka čepele: 80 mm
GTIN (EAN)	4008190166465
Mnž.	1 ks

Datový list

Šroubovák IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4,331 inch
Váha	61 g	Čistá hmotnost	61 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Šroubovací nářadí

Délka čepele	80 mm	Tvar	Kontakt
Velikost	6		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000818
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-02-27		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	WSCAD