

**TBF (prázdná polyesterová skříň)
TBF 19/15/14 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Polyesterové krabice. Krabice řady TBF jsou vyrobeny z extrémně odolného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Tyto krabice jsou ideální pro aplikace vyžadující nízkou hmotnost spolu s vysokou odolností proti otřesům. Krabice TBF odolné proti povětrnostním vlivům jsou navrženy pro širokou škálu aplikací. Spolu s rozsáhlou škálou příslušenství poskytují univerzální řešení pro umístění vestavěných členů, jako jsou regulátory, nástroje měření, ventily a jiné vybavení.

Vlastnosti:

- 9 velikostí ve 2 verzích
- víko s nylonovými šrouby
- upevňovací otvory mimo zabezpečenou oblast
- Závit pro připevnění ke svorkovnicové liště a k montážním deskám
- Rozsáhlá řada příslušenství. Společnost Weidmüller může tuto krabici vyrobit podle specifikací zákazníka, vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TBF 19/15/14 trsp
Objednací číslo	0500500000
GTIN (EAN)	4032248043828
Mnž.	1 ks

TBF (prázdná polyesterová skříň) TBF 19/15/14 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	151 mm	Šířka (v palcích)	5,945 inch
Výška	186 mm	Výška (v palcích)	7,323 inch
Hloubka	140 mm	Hloubka (v palcích)	5,512 inch
Váha	1 055 g	Čistá hmotnost	810 g

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	11	M16	6
M20	2	M25	2
M32	1	M40	1

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	11	M16	6
M20	2	M25	2
M32	1	M40	1

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x4
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x11	WDU 35 / ZDU 35	1x3
WDU 4 / ZDU 4	1x9	WDU 6 / ZDU 6	1x7
WDU 10 / ZDU 10	1x9	WDU 16 / ZDU 16	1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x18	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x15	WDU 6 / ZDU 6	1x11

Všeobecné informace

Jedovatost	Neobsahuje halogeny	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů	Standardy	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208
Materiál	Polyester vyztužený skelným vláknem	Materiál těsnění	Polyuretan
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	130 °C
Odolnost proti nárazu	IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262	Stupeň krytí	IP66
Připojení krytu	6,5 mm otvor v základně krytu	Připojení víka	Šrouby s nylonovou křížovou hlavou
Integrovaná upevnění	4 nebo 6 šroubů M6 vnitřní závit (samice)		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Polyester vyztužený skelným vláknem
----------	-------------------------------------

**TBF (prázdná polyesterová skříň)
TBF 19/15/14 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-01-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

TBF (prázdná polyesterová skříň) TBF 19/15/14 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

