

HDC pouzdra HDC HQP AWLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQP AWLU
Objednací číslo	1003060000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, Pouzdro spojek, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně
GTIN (EAN)	4032248697991
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC HQP AWLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	37 mm	Šířka (v palcích)	1,457 inch
Výška	75,6 mm	Výška (v palcích)	2,976 inch
Hloubka	67,1 mm	Hloubka (v palcích)	2,642 inch
Rozměr při montáži – šířka	38 mm	Čistá hmotnost	40 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	Plast
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Stupeň krytí	IP65	Řada	HQ

Rozměry

Celková délka pouzdra	45,9 mm	Délka rozteče otvorů A2	38 mm
Kabelový vstup	úhlové	Výška pouzdra B	54,5 mm
Výška základny B1	3,5 mm	Šířka pouzdra C	33 mm
Šířka základny C1	46,5 mm		

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro spojek
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kabelový vstup	úhlové	Typ	Bulkhead (průchodka)
Těsnění	NBR	Velikost	HQ
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)	Kabelový vstup	úhlové

General data

Velikost	HQ	Stupeň krytí	IP65
----------	----	--------------	------

Material

Barevný	Běžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
---------	--------	------------------------------	-----

**HDC pouzdra
HDC HQP AWLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

**HDC pouzdra
HDC HQP AWLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy