

## HDC pouzdra HDC HQP KOLU 1PG16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65. Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC HQP KOLU 1PG16
Objednávací číslo	<a href="#">1003120000</a>
Verze	HDC pouzdra, Velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, Spojka - kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
GTIN (EAN)	4032248698059
Mnž.	1 ks

**HDC pouzdra  
HDC HQP KOLU 1PG16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1,378 inch
Výška	84,6 mm	Výška (v palcích)	3,331 inch
Hloubka	67,1 mm	Hloubka (v palcích)	2,642 inch
Čistá hmotnost	42 g		

**Teploty**

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

**Obecné údaje**

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	Plast
Klasifikace hořlavosti UL 94		Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Stupeň krytí	IP65	Řada	HQ

**Rozměry**

Celková délka pouzdra	45,9 mm	Kabelový vstup	se závit
Výška pouzdra B	63,5 mm	Šířka pouzdra C	28,8 mm

**Verze**

Design	Standardně	Design pouzdra	Spojka - kryt
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kabelový vstup	se závit	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Typ	spojovací nástavec
Velikost	HQ	Velikost kabelových vstupů	PG 16
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne
Vnější závit	PG 16		

**Design**

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	spojovací nástavec	Kabelový vstup	se závit

**General data**

Velikost kabelových vstupů	PG 16	Velikost	HQ
Stupeň krytí	IP65		

**Material**

Barevný	Běžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
---------	--------	------------------------------	-----

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Datum vytvoření 17. července 2019 21:27:14 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**Datový list****HDC pouzdra  
HDC HQP KOLU 1PG16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**HDC pouzdra  
HDC HQP KOLU 1PG16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**